


**Passende Flachstecker,
9,5 mm x 1,2 mm,
mit symmetrischer
Stahlüberfeder**

**Mating Tabs,
9.5 mm x 1.2 mm,
with Symmetric
Cantilever Steel Spring**



Flachstecker

Tab

Leiter- querschnittsbereich Wire Size Range (mm ²)	Isolierungsdurchmesser (max.) Insulation Diameter (max.) (mm)		Material und Oberfläche* Material and Finish*	Bestell-Nummern/Part Numbers			
	FLK	FLR		Band- ausführung Strip Form	Einzel- ausführung Loose-Piece	Anschlag- werkzeug Applicator	Handzange Hand Tool
> 2,5–4,0	3,3–4,7	—	-1/-2	963764	963765	2-878592-2	734531-1
4,0–6,0	4,0–5,2	—	-1/-2	963766	963767	2-878593-2	734532-1
6,0–10,0	4,7–6,6	—	-1/-2	963768	963769	2-878659-2	734533-1

*** Material und Oberfläche:**

- 1 = CuSn, vorverzinnt
- 2 = CuFe, vorverzinnt

Rastermaß, normale Ausführung:

min. 11,0 mm x 12,5 mm

Rastermaß mit Einzeldichtung:

18,0 mm x 18,0 mm

*** Material and Finish:**

- 1 = CuSn, pre-tin plated
- 2 = CuFe, pre-tin plated

Modular Dimensions, Normal Version:

min. 11.0 mm x 12.5 mm

Modular Dimensions with Single Seal:

18.0 mm x 18.0 mm

Einzeldichtungssysteme

Single Sealing System

Leiter- querschnittsbereich Wire Size Range (mm ²)	Isolierungsdurchmesser (max.) Insulation Diameter (max.) (mm)		Material und Oberfläche* Material and Finish*	Bestell-Nummern/Part Numbers		
	FLK	FLR		Bandausführung Strip Form	Einzelausführung Loose-Piece	Anschlagwerkzeug Applicator
> 2,5–4,0	4,0–4,5	—	-1/-2	963770	963771	2-878594-2
4,0–6,0	4,7–5,3	—	-1/-2	963772	963773	2-878595-2
6,0–10,0	6,2–6,6	—	-1/-2	963774	963775	2-878660-2

*** Material und Oberfläche:**

- 1 = CuSn, vorverzinnt
- 2 = CuFe, vorverzinnt

Rastermaß, normale Ausführung:

min. 11,0 mm x 12,5 mm

Rastermaß mit Einzeldichtung:

18,0 mm x 18,0 mm

*** Material and Finish:**

- 1 = CuSn, pre-tin plated
- 2 = CuFe, pre-tin plated

Modular Dimensions, Normal Version:

min. 11.0 mm x 12.5 mm

Modular Dimensions with Single Seal:

18.0 mm x 18.0 mm