







Zugentlastung: in Anlehnung an VDE 0619
Schutzart: IP 68 nach EN 60 529
IP 69K nach DIN 40 050 (4)
Dichteinsatz: CR / NBR
O - Dichtring: NBR
Dauertemperatur: -20°C bis +100°C

Tensile strength: in acc. to VDE 0619
Protection class: IP 68 in acc. to EN 60 529
IP 69K in acc. to DIN 40 050
Seal: CR / NBR
O-ring: NBR
Temperature range: -20°C up to +100°C

Technische Änderungen vorbehalten
technical subject to change without notice

4	1	O-Ring / <i>O-ring</i>	siehe Maßtabelle / <i>see dimensions table</i>	nur M40 bis M63 only M40 up to M63
3	1	Dichtring / <i>seal</i>	BS96 / 2172-x, BS96 / 2178-x, BS97 / 2215-x, BS97 / 2227-x, BS96 / 2175-x, BS97 / 2205-x, BS97 / 2206-x; BS97 / 2207-x	
2	1	Hutmutter / <i>cup nut</i>	BS97 / 2251-x, BS97 / 2252-x, BS98 / 2277-x, BS98 / 2279-x, BS97 / 2253-x, BS97 / 2254-x, BS97 / 2255-x; BS97 / 2256-x	
1	1	Zwischenstutzen / <i>body</i>	BS97 / 2248-x, BS97 / 2249-x, BS98 / 2278-x, BS98 / 2280-x, BS97 / 2250-x, BS97 / 2257-x, BS97 / 2259-x, BS97 / 2260-x,	
Pos. Position	Menge quantum	Benennung discription	Zeichnungsnummer drawing no.	Bemerkung annotation

Gewinde <i>Thread</i>	SW	Ø A	C		D	Ø F	O -Ring	Artikel Nr./ <i>Part No.</i>		
			min.	max.				RAL 7001	RAL 7035	RAL 9005
M 12 x 1,5	15	16,6	26,5	30	8	3,5 - 7	--	5311 1000	5311 1400	5311 1200
M 16 x 1,5	19	21,1	29	34	8	4,5 - 10	--	5311 1010	5311 1410	5311 1210
M 20 x 1,5	25	27,6	34	37	9	7 - 13	--	5311 1020	5311 1420	5311 1220
M 25 x 1,5	30	33,6	35	40	10	9 - 17	--	5311 1030	5311 1430	5311 1230
M 32 x 1,5	36	40,3	39	47	10	11 - 21	--	5311 1040	5311 1440	5311 1240
M 40 x 1,5	46	51,6	43	52	10	19 - 28	36 x 2	5311 1050	5311 1450	5311 1250
M 50 x 1,5	55	61,6	54	62	12	27 - 35	46 x 2	5311 1060	5311 1460	5311 1260
M 63 x 1,5	66	73,9	59	71	12	34 - 45	57 x 2	5311 1070	5311 1470	5311 1270

Toleranzen / <i>tolerances:</i> DIN				Werkstoff / <i>material:</i>		Oberfläche / <i>surface</i>		Gewicht / <i>weight:</i>		Volumen / <i>volume:</i>		Farbe / <i>color:</i>							
				Bearb. / <i>edited</i>		Datum / <i>date</i> 08.12.1997		Name / <i>name</i> Klaus		Geprüft / <i>checked</i> 01.03.2006		Name / <i>name</i> D.Müller		Maßangaben in <i>dimension units</i> mm					
				Benennung / <i>name:</i> SKINTOP ST-M Daten u. Montageblatt <i>SKINTOP ST-M technical data sheet</i>															
Projektion / <i>projection:</i> 				Maßstab / <i>scale:</i> 2:1 (M20)															
04		500000001025		muellerd		23.03.2009		 U.I. Lapp GmbH LAPP GROUP				Zeichnungs-Nr. / <i>drawing no.:</i> BS97_2261				Blatt <i>sheet:</i> 1/1		Dok. Art <i>doc. type</i> LOM	
Ind. vs		Änderungs-Nr. <i>change number</i>		Datum / <i>date</i>		Bearb./ <i>edited</i>		Gepr./ <i>check.</i>		Ersatz für / <i>substitute for:</i> BS97_2261-3								DIN A 3	