


LCW CQDP.EC



Small size high flux LED for slim designs (between 100 mA and 800 mA constant current). 94 lm (typ.), 84 lm/W (typ.) at 350 mA (4000 K).

Features:

- **Package:** SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens.
- **Technology:** ThinGaN (UX:3)
- **Color:** warm and neutral white; CTR = 2700 K - 5000 K; CRI (min) = 80*; CRI (typ.) = 82
- **ESD - withstand voltage:** 8 kV acc. to JESD22-A114-F
- **Corrosion Robustness:** Superior Corrosion Robustness
- **Viewing angle at 50 % I_v:** 150°
- **Lumen Maintenance:** Test results according to IESNA LM-80 available

Applications

- retrofits and fixtures
- Accent and Effect Lighting
- spot lights
- professional downlights
- task lights
- shop lighting

Kompakte Lichtquelle für platzsparende Designs (für konstanten Strom zwischen 100 mA und 800 mA). 94 lm (typ.), 84 lm/W (typ.) at 350 mA (4000 K).

Besondere Merkmale:

- **Gehäusetyp:** SMT-Keramikgehäuse mit Silikonverguss und -linse
- **Technologie:** ThinGaN (UX:3)
- **Farbe:** warm- und neutralweiß; CTR = 2700 K - 5000 K; CRI (min) = 80*; CRI (typ.) = 82
- **ESD - Festigkeit:** 8 kV nach JESD22-A114-F
- **Korrosionsstabilität:** Höchste Korrosionsbeständigkeit
- **Abstrahlwinkel bei 50 % I_v:** 150°
- **Lichtstromerhaltung:** Testergebnisse nach IESNA LM-80 verfügbar

Anwendungen

- Retrofits
- Akzent- und Effektbeleuchtung
- Spot-Leuchten
- Professionelle Downlights
- Schreibtischleuchten
- Ladenbeleuchtung

* CRI (min) = 77 for 2700 K

* CRI (min) = 77 für 2700 K

Ordering Information

Bestellinformation

Type	Color Temperature	Luminous Flux	Ordering Code
Typ	Farbtemperatur	Lichtstrom ^{1) page 26}	Bestellnummer
	[K]	I _F = 350 mA Φ _V [lm]	
LCW CQDP.EC-KTLP-5H7I-1	5000	97 ... 121	Q65111A1513
LCW CQDP.EC-KSKU-5H7I-1	5000	89.2 ... 112	Q65111A1508
LCW CQDP.EC-KTLP-5J7K-1	4500	97 ... 121	Q65111A1514
LCW CQDP.EC-KSKU-5J7K-1	4500	89.2 ... 112	Q65111A1509
LCW CQDP.EC-KTLP-5L7N-1	4000	97 ... 121	Q65111A3398
LCW CQDP.EC-KSKU-5L7N-1	4000	89.2 ... 112	Q65111A1510
LCW CQDP.EC-KTLP-5O8Q-1	3500	97 ... 121	in preparation
LCW CQDP.EC-KSKU-5O8Q-1	3500	89.2 ... 112	Q65111A1511
LCW CQDP.EC-KSKU-5R8T-1	3000	89.2 ... 112	Q65111A1512
LCW CQDP.EC-KRKT-5R8T-1	3000	82 ... 104.2	Q65111A1506
LCW CQDP.EC-KSKU-5U8X-1	2700	89.2 ... 112	in preparation
LCW CQDP.EC-KRKT-5U8X-1	2700	82 ... 104.2	Q65111A1507

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCW CQDP.EC-KTLP-5J7K-1 means that only one group KT, KU, LP will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LCW CQDP.EC-KTLP-5J7K-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color chromaticity groups will not be orderable (see page 7).

In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LCW CQDP.EC-KTLP-5J7K-1 means that only one forward voltage group 3,4,5 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5).

Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCW CQDP.EC-KTLP-5J7K-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen KT, KU, LP enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LCW CQDP.EC-KTLP-5J7K-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 7). LCW CQDP.EC-KTLP-5J7K-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LCW CQDP.EC-KTLP-5J7K-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3,4,5 enthalten (siehe Seite 5). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.

Maximum Ratings**Grenzwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating temperature range Betriebstemperatur	T_{op}	-40 ... 110	°C
Storage temperature range Lagertemperatur	T_{stg}	-40 ... 110	°C
Junction temperature Sperrschichttemperatur	T_j	125	°C
Forward current Durchlassstrom ($T_s = 25\text{ °C}$)	I_F	100 ... 800	mA
Surge current Stoßstrom	I_{FM}	2000	mA
Reverse current ^{2) page 26} Sperrstrom ^{2) Seite 26}	I_R	200	mA

Note: * This is verified by testing 30 pieces. Pass criteria: No catastrophic failures allowed, luminous flux must be better than L70B50 after 1000 h.

Anm: * Dieser Wert wird durch den Test von 30 Bauteilen abgesichert. Dabei dürfen keine Totalausfälle auftreten und der Lichtstrom muß nach 1000 h über L70B50 liegen.

Characteristics ($T_S = 25\text{ °C}$; $I_F = 350\text{ mA}$)

Kennwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Viewing angle at 50 % I_V Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (typ.)	2ϕ	150	°
Forward voltage ^{3) page 26} Durchlassspannung ^{3) Seite 26} (min.)	V_F	2.75	V
(typ.)	V_F	3.20	V
(max.)	V_F	3.50	V
Reverse voltage Sperrspannung (max.) ($I_R = 20\text{ mA}$)	V_R	1.2	V
Thermal resistance junction / solder point Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad (typ.)	$R_{th\text{ JS}}$	7	K/W
(max.)	$R_{th\text{ JS}}$	9.4	K/W

Note: Individual forward voltage groups see next page

Anm.: Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite

Brightness Groups
Helligkeitsgruppen


Group Gruppe	Luminous Flux 1) page 26 Lichtstrom 1) Seite 26 (min.) Φ_V [lm]	Luminous Flux 1) page 26 Lichtstrom 1) Seite 26 (max.) Φ_V [lm]	Luminous Intensity 4) page 26 Lichtstärke 4) Seite 26 (typ.) I_V [cd]
KQ	76.3	82	18
KR	82	89.2	19
KS	89.2	97	21
KT	97	104.2	23
KU	104.2	112	25
LP	112	121	27

Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

Forward Voltage Groups 3) page 26
Durchlassspannungsgruppe 3) Seite 26

Group Gruppe		
	(min.) V_F [V]	(max.) V_F [V]
3	2.75	3.00
4	3.00	3.25
5	3.25	3.50

Farbortgruppen ⁵⁾ Seite 26

Color Chromaticity Groups ⁵⁾ page 26Farbortgruppen ⁵⁾ Seite 26

Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy
5H	0.3366	0.3369	5O	0.3890	0.3690	6T	0.4342	0.3957
	0.3369	0.3451		0.3916	0.3772		0.4386	0.4048
	0.3441	0.3428		0.3975	0.3731		0.4420	0.3985
	0.3448	0.3515		0.4006	0.3815		0.4468	0.4077
6H	0.3369	0.3451	6O	0.3916	0.3772	7T	0.4386	0.4048
	0.3373	0.3534		0.3943	0.3853		0.4430	0.4138
	0.3448	0.3515		0.4006	0.3815		0.4468	0.4077
	0.3456	0.3601		0.4036	0.3898		0.4515	0.4168
7H	0.3373	0.3534	7O	0.3943	0.3853	8T	0.4430	0.4138
	0.3376	0.3616		0.3970	0.3934		0.4474	0.4228
	0.3456	0.3601		0.4036	0.3898		0.4515	0.4168
	0.3464	0.3688		0.4067	0.3982		0.4562	0.4260
5I	0.3441	0.3428	8O	0.3970	0.3934	5U	0.4373	0.3893
	0.3448	0.3515		0.3997	0.4015		0.4420	0.3985
	0.3515	0.3487		0.4067	0.3982		0.4428	0.3906
	0.3527	0.3578		0.4097	0.4065		0.4477	0.3998
6I	0.3448	0.3515	5P	0.3975	0.3731	6U	0.4420	0.3985
	0.3456	0.3601		0.4006	0.3815		0.4468	0.4077
	0.3527	0.3578		0.4061	0.3773		0.4477	0.3998
	0.3539	0.3669		0.4095	0.3858		0.4526	0.4090
7I	0.3456	0.3601	6P	0.4006	0.3815	7U	0.4468	0.4077
	0.3464	0.3688		0.4036	0.3898		0.4515	0.4168
	0.3539	0.3669		0.4095	0.3858		0.4526	0.4090
	0.3551	0.3760		0.4130	0.3944		0.4576	0.4183
5J	0.3512	0.3465	7P	0.4036	0.3898	8U	0.4515	0.4168
	0.3524	0.3555		0.4067	0.3982		0.4562	0.4260
	0.3591	0.3522		0.4130	0.3944		0.4576	0.4183
	0.3608	0.3616		0.4164	0.4029		0.4625	0.4275

Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy
6J	0.3524	0.3555	8P	0.4067	0.3982	5V	0.4428	0.3906
	0.3536	0.3646		0.4097	0.4065		0.4477	0.3998
	0.3608	0.3616		0.4164	0.4029		0.4483	0.3919
	0.3625	0.3711		0.4198	0.4115		0.4534	0.4011
7J	0.3536	0.3646	5Q	0.4061	0.3773	6V	0.4477	0.3998
	0.3548	0.3736		0.4095	0.3858		0.4526	0.4090
	0.3625	0.3711		0.4147	0.3814		0.4534	0.4011
	0.3642	0.3805		0.4185	0.3902		0.4585	0.4104
5K	0.3591	0.3522	6Q	0.4095	0.3858	7V	0.4526	0.4090
	0.3608	0.3616		0.4130	0.3944		0.4576	0.4183
	0.3670	0.3578		0.4185	0.3902		0.4585	0.4104
	0.3692	0.3677		0.4223	0.3990		0.4636	0.4197
6K	0.3608	0.3616	7Q	0.4130	0.3944	8V	0.4576	0.4183
	0.3625	0.3711		0.4164	0.4029		0.4625	0.4275
	0.3692	0.3677		0.4223	0.3990		0.4636	0.4197
	0.3714	0.3775		0.4261	0.4077		0.4688	0.4290
7K	0.3625	0.3711	8Q	0.4164	0.4029	5W	0.4483	0.3919
	0.3642	0.3805		0.4198	0.4115		0.4534	0.4011
	0.3714	0.3775		0.4261	0.4077		0.4538	0.3931
	0.3736	0.3874		0.4299	0.4165		0.4591	0.4025
5L	0.3670	0.3578	5R	0.4147	0.3814	6W	0.4534	0.4011
	0.3692	0.3677		0.4185	0.3902		0.4585	0.4104
	0.3746	0.3624		0.4222	0.3840		0.4591	0.4025
	0.3773	0.3726		0.4263	0.3929		0.4644	0.4118
6L	0.3692	0.3677	6R	0.4185	0.3902	7W	0.4585	0.4104
	0.3714	0.3775		0.4223	0.3990		0.4636	0.4197
	0.3773	0.3726		0.4263	0.3929		0.4644	0.4118
	0.3799	0.3828		0.4305	0.4019		0.4697	0.4211
7L	0.3714	0.3775	7R	0.4223	0.3990	8W	0.4636	0.4197
	0.3736	0.3874		0.4261	0.4077		0.4688	0.4290
	0.3799	0.3828		0.4305	0.4019		0.4697	0.4211
	0.3826	0.3931		0.4346	0.4108		0.4750	0.4304

Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy
5M	0.3746	0.3624	8R	0.4261	0.4077	5X	0.4538	0.3931
	0.3773	0.3726		0.4299	0.4165		0.4591	0.4025
	0.3822	0.3670		0.4346	0.4108		0.4593	0.3944
	0.3853	0.3776		0.4387	0.4197		0.4648	0.4038
6M	0.3773	0.3726	5S	0.4222	0.3840	6X	0.4591	0.4025
	0.3799	0.3828		0.4263	0.3929		0.4644	0.4118
	0.3853	0.3776		0.4298	0.3867		0.4648	0.4038
	0.3885	0.3882		0.4342	0.3957		0.4703	0.4132
7M	0.3799	0.3828	6S	0.4263	0.3929	7X	0.4644	0.4118
	0.3826	0.3931		0.4305	0.4019		0.4697	0.4211
	0.3885	0.3882		0.4342	0.3957		0.4703	0.4132
	0.3916	0.3987		0.4386	0.4048		0.4758	0.4225
5N	0.3822	0.3670	7S	0.4305	0.4019	8X	0.4697	0.4211
	0.3853	0.3776		0.4346	0.4108		0.4750	0.4304
	0.3898	0.3716		0.4386	0.4048		0.4758	0.4225
	0.3934	0.3825		0.4430	0.4138		0.4813	0.4319
6N	0.3853	0.3776	8S	0.4346	0.4108			
	0.3885	0.3882		0.4387	0.4197			
	0.3934	0.3825		0.4430	0.4138			
	0.3970	0.3935		0.4474	0.4228			
7N	0.3885	0.3882	5T	0.4298	0.3867			
	0.3916	0.3987		0.4342	0.3957			
	0.3970	0.3935		0.4373	0.3893			
	0.4006	0.4044		0.4420	0.3985			

Group Name on Label**Gruppenbezeichnung auf Etikett**

Example: KT-5J-3

Beispiel: KT-5J-3

Brightness Helligkeit	Chromaticity Coordinate Farbort	Forward Voltage Durchlassspannung
KT	5J	3


Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.

Relative Spectral Emission - $V(\lambda)$ = Standard eye response curve ^{4) page 26, 1) page 26}

Relative spektrale Emission - $V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit ^{4) Seite 26, 1) Seite 26}


$\Phi_{e,rel} = f(\lambda)$; $T_S = 25\text{ °C}$; $I_F = 350\text{ mA}$



Radiation Characteristics ^{4) page 26}

Abstrahlcharakteristik ^{4) Seite 26}


$I_{rel} = f(\varphi)$; $T_S = 25\text{ °C}$



Forward Current ^{4) page 26}

Durchlassstrom ^{4) Seite 26}


$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$



Relative Luminous Flux ^{4) page 26 , 6) page 26}

Relativer Lichtstrom ^{4) Seite 26 , 6) Seite 26}


$\Phi_V/\Phi_V(350\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$



Chromaticity Coordinate Shift ^{4) page 26}

Farbortverschiebung ^{4) Seite 26}


$C_x, C_y = f(I_F); T_S = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$



Relative Forward Voltage ^{4) page 26}

Relative Vorwärtsspannung ^{4) Seite 26}


$\Delta V_F = V_F - V_F(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 350 \text{ mA}$



Relative Luminous Flux ^{4) page 26}

Relative Lichtstrom ^{4) Seite 26}


$\Phi_V / \Phi_V(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 350 \text{ mA}$



Chromaticity Coordinate Shift ^{4) page 26}

Farbortverschiebung ^{4) Seite 26}


$C_x, C_y = f(T_j); I_F = 350 \text{ mA}$



Max. Permissible Forward Current

Max. zulässiger Durchlassstrom


$I_F = f(T)$



Permissible Pulse Handling Capability

Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$


D: Duty cycle, $T_S = 25^\circ\text{C}$




Permissible Pulse Handling Capability

Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$

D: Duty cycle, $T_S = 85^\circ\text{C}$



Package Outline ⁷⁾ page 26Maßzeichnung ⁷⁾ Seite 26**Approximate Weight:**

25 mg

Gewicht:

25 mg

Mark:

Cathode

Markierung:

Kathode

ESD information:

LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip.

ESD Information:

Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschaltet ist.

Corrosion robustness:


Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H₂S / 336 h
 = Stricter than IEC 60068-2-43 (H₂S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H₂S / 21 days]
 = Regarding relevant gas (H₂S) stricter than EN 60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200 ppb SO₂, 200 ppb NO₂, 10 ppb Cl₂ / 21 days]

Korrosionsfestigkeit:

Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H₂S / 336 h
= Besser als IEC 60068-2-43 (H₂S) [25°C / 75 % rh /
10 ppm H₂S / 21 Tage]
= Bezogen auf das Gas (H₂S) besser als EN
60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb
SO₂, 200ppb NO₂, 10ppb Cl₂ / 21 Tage]

Recommended Solder Pad ⁷⁾ page 26
Empfohlenes Lötpadding ⁷⁾ Seite 26

Reflow soldering
Reflow-Löten



E062.3010.73 -05

Notes:


For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. For further information please refer to our Application Note "Handling and Processing Details for Ceramic LEDs".

Anmerkungen:

Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter Standardstickstoffatmosphäre zu löten. Weitere Informationen finden Sie in der Applikationsschrift „Handling and Processing Details for Ceramic LEDs“.

Reflow Soldering Profile
Reflow-Lötprofil


Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to J-STD-020D.01



Profile Feature Profil-Charakteristik	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit Einheit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t _S T _{Smin} to T _{Smax}	t _S	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) T _{Smax} to T _P			2	3	K/s
Liquidus temperature	T _L	217			°C
Time above liquidus temperature	t _L		80	100	s
Peak temperature	T _P		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature T _P - 5 K	t _P	10	20	30	s
Ramp-down rate*) T _P to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T _P				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
*) slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range


Method of Taping ⁷⁾ page 26
Gurtung ⁷⁾ Seite 26



C63062-A4-051-B6 -04

Tape and Reel
Gurtverpackung

12 mm tape with 600 pcs. on Ø 180 mm reel




Tape dimensions in mm (inch)

W	P ₀	P ₁	P ₂	D ₀	E	F
12 +0.3/-0.1	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) or 8 ± 0.1 (0.315 ± 0.004)	2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002)	1.5 ± 0.1 (0.059 ± 0.004)	1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004)	5.5 ± 0.05 (0.217 ± 0.002)


Reel dimensions in mm (inch)

A	W	N _{min}	W ₁	W _{2max}
180 (7)	12 (0.472)	60 (2.362)	12.4 + 2 (0.488 + 0.079)	18.4 (0.724)

Barcode-Product-Label (BPL) Barcode-Produkt-Etikett (BPL)




Dry Packing Process and Materials Trockenverpackung und Materialien



Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte. Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gürtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Transportation Packing and Materials
Kartonverpackung und Materialien



Dimensions of transportation box in mm (inch)

Width / Breite	Length / Länge	Height / Höhe
195 ± 5 (7.677 ± 0.1968)	195 ± 5 (7.677 ± 0.1968)	30 ± 5 (1.181 ± 0.196)

Notes

The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Exempt group (exposure time 10000 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

Subcomponents of this LED are goldplated. In spite of the improved corrosion stability of this subcomponents, it can be affected by environments that contain very high concentrations of aggressive substances. Therefore, we recommend avoiding aggressive atmospheres during storage, production and use.

Hinweise

Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Exempt group (Expositions-dauer 10000 s). Unter realen Umständen (für Expositions-dauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Einzelkomponenten dieser LED sind goldbeschichtet. Trotz der dadurch vorhandenen verbesserten Korrosionsstabilität können Einzelkomponenten durch sehr hohe Konzentration aggressiver Substanzen angegriffen werden. Aus diesem Grund wird empfohlen aggressive Umgebungen während der Lagerung, Produktion und im Betrieb zu vermeiden.

Disclaimer

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie diese Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

- 1) **Brightness:** Brightness values are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of $\pm 8\%$ and an expanded uncertainty of $\pm 11\%$ (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 2) **Reverse Operation:** A minimum of 10 hours of reverse operation is permissible in total.
- 3) **Forward Voltage:** The forward voltage is measured during a current pulse of typically 8 ms, with an internal reproducibility of $\pm 0,05\text{ V}$ and an expanded uncertainty of $\pm 0,1\text{ V}$ (acc. to GUM with a coverage factor of $k=3$).
- 4) **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 5) **Chromaticity coordinate groups:** Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of $\pm 0,005$ and an expanded uncertainty of $\pm 0,01$ (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 6) **Relative Brightness Curve:** In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
- 7) **Tolerance of Measure:** Dimensions are specified as follows: mm (inch).

Glossar

- 1) **Helligkeit:** Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 8\%$ und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 11\%$ gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 2) **Betrieb in Sperrrichtung:** Eine Gesamtbetriebszeit von wenigstens 10 Stunden in Sperrrichtung ist gewährleistet.
- 3) **Durchlassspannung:** Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 0,05\text{ V}$ und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 0,1\text{ V}$ gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k=3$).
- 4) **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 5) **Farbortgruppen:** Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 0,005$ und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 0,01$ gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 6) **Relative Helligkeitskurve:** Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- 7) **Maßtoleranz:** Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch).

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com
© All Rights Reserved.

HS and China RoHS compliant product



符合欧盟 RoHS 指令的要求；
国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。