

DC San Ace

ブローア

97mm

サンエース B97

高風量タイプ

■一般仕様

- 材質 ……フレーム・羽根：樹脂
 □モータ保護方式 ……電流カット方式（逆接続保護機能付）
 □絶縁耐圧 ……AC50/60 Hz 500 V 1分間（リード線導体部-フレーム間）
 □使用温度範囲 ……-20℃～+60℃（結露なきこと）
 □期待寿命 ……40,000 時間（残存率 90%、60℃、定格電圧、連続運転フリーエア状態）
 □ファン電源リード線 ……⊕赤色 ⊖黒色




ブローア

33mm厚

■仕様


型番	定格電圧 (V)	使用電圧範囲 (V)	定格電流 (A)	定格入力 (W)	定格回転速度 (min ⁻¹)	最大風量 (m ³ /min) (CFM)	最大静圧 (Pa)	音圧レベル (dB [A])	質量 (g)
9BAM12GA2	12	8.4～13.2	1.85	22.2	5,800	1.37 48.4	760	62	170
9BAM12SA2		8.4～13.2	1.45	17.4	5,300	1.25 44.2	610	60	
9BAM12HA2		8.4～13.2	1.20	14.4	4,700	1.10 38.9	490	58	
9BAM12FA2		8.4～13.2	0.98	11.8	4,300	1.00 35.3	410	56	
9BAM24GA2	24	12.0～26.4	0.90	21.6	5,800	1.37 48.4	760	62	
9BAM24SA2		12.0～26.4	0.71	17.0	5,300	1.25 44.2	610	60	
9BAM24HA2		14.4～26.4	0.60	14.4	4,700	1.10 38.9	490	58	
9BAM24FA2		14.4～26.4	0.49	11.8	4,300	1.00 35.3	410	56	

■風量・静圧特性例



97mm

■ 外形図



97mm

ご採用にあたっての注意事項

- 本カタログ掲載の製品は、輸出入貿易管理令別表第一の16の項に掲げる貨物に該当します。輸出に際しては、キャッチオール規制に基づくインフォーム要件「客観要件」の検討と併せ、監督官庁に対し輸出手続の実施をお願いします。
- 電磁ノイズが強い場所では電食が発生する場合があります。その対策として「防電食ファン」を用意しています。また、金属製フィンガード、金属製アタッチメントも効果があります（詳細はお問い合わせください）。

SANYO DENKI

本社 〒170-8451 東京都豊島区北大塚1-15-1 電話(03) 3917 5151(大代) Home Page:<http://www.sanyodenki.co.jp>

2004.9 Rev.A

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Sanyo Denki:

[9BAM12GC2](#) [9BAM24FC2](#) [9BAM24GC2](#) [9BAM12GD2](#) [9BAM12FC2](#) [9BAM24GD2](#) [9BAM12P2J05](#) [9BAM12SD2](#)
[9BAM12HD2](#) [9BAM24SD2](#) [9BAM12HC2](#) [9BAM24HC2](#) [9BAM24SC2](#) [9BAM12FD2](#) [9BAM12SC2](#) [9BAM24FD2](#)
[9BAM24HD2](#)