

Transistorhaltefedern

| Art. Nr.                 | Transistor-<br>gehäuse                         | Geeignet<br>für<br>Kühlkörper | Blechstärke<br>[mm] | Material |  |
|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|--|
| <b>THF 409<br/>220 1</b> | TO 218<br>TO 220<br>TO 3 P<br>TO 247<br>TO 248 | SK 409<br>SK 459              | 2 - 3               | RS       |  |
| <b>THF 409<br/>220 2</b> | TO 218<br>TO 220<br>TO 3 P<br>TO 247<br>TO 248 | SK 145<br>SK 185<br>SK 437    | 4                   | RS       |  |
| <b>THF 249</b>           | TO 220                                         | FK 249                        | 1 - 1,5             | FS       |  |

**Material:** RS = rostfreier Stahl, FS = Federstahl, korrosionsgeschützt

universelle **Mehrfachtransistorhaltefeder** für Transistorgehäusetypen TO 218, TO 220, TO 247, TO 264, SOT 32 und diverse SIP, Multiwatt etc.; **Gebrauchsmuster 200 14 739.0**; schnelle und einfache Montage der Transistoren; **Anzahl der Haltefederelemente frei wählbar (n = max. 10)**

| Art. Nr.                                                     | Transistor-<br>gehäuse                                                     | Federkraft<br>[N] | Material |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--|
| <b>THFM ...</b>                                              | TO 218<br>TO 220<br>TO 247<br>TO 264<br>SOT 32<br>SIP Multiwatt<br>Diverse | 60 ±5             | RS       |  |
| <b>THFMG ...</b>                                             | TO 218<br>TO 220<br>TO 247<br>TO 264<br>SOT 32<br>SIP Multiwatt<br>Diverse | 60 ±5             | RS       |  |
| <b>bitte angeben: ... Anzahl der Haltefederelemente 1-10</b> |                                                                            |                   |          |  |

THFMG mit Gewinde M 4  
kundenspezifische Ausführungen und Modifikationen auf Anfrage  
**Material:** RS = rostfreier Stahl