

スリーブコア SLEEVE CORE / RI




非分割タイプのスリーブコア Non-split sleeve cores

材 料


Material

- ソフトフェライト
- Soft ferrite

インピーダンス周波数特性※ Impedance vs frequency properties※



※参考実測データ／保証値ではありません
※The values are measured data for reference, not guaranteed.



単位 / Unit: mm

品番 Part No.	A	φB	φC	インピーダンス※ Ω/100MHz(1ターン) Impedance* Ω/100MHz (1 turn)
RI-11-18-5	18.5	11.0	5.0	≧ 105
RI-11-20-5	20.0	11.0	5.0	≧ 110
RI-11-25-5	25.0	11.0	5.0	≧ 135
RI-12-15-8.5	15.0	12.0	8.5	≧ 45
RI-12-16-8.5	16.0	12.0	8.5	≧ 45
RI-12.3-20-7	20.0	12.3	7.0	≧ 100
RI-14-28-6	28.6	14.3	6.35	≧ 155
RI-14.3-28.6-6.35	28.58	14.28	6.35	≧ 175
RI-16-20-7	20.0	15.5	7.0	≧ 130
RI-16-28-7	28.0	16.0	7.0	≧ 160
RI-16-28-9	28.0	16.0	9.0	≧ 115
RI-16.5-28-8	28.0	16.5	8.0	≧ 155
RI-17.5-28.5-10.7	28.5	17.5	10.7	≧ 105
RI-18-28-10	28.5	17.5	9.5	≧ 135
RI-26-28-13	28.5	26.0	13.0	≧ 150

他の品番につきましてはお問い合わせ下さい

※測定条件はお問い合わせ下さい

Contact us for other numbered parts not listed above, and for measurement conditions.

※Contact us for the measurement conditions.

※ご使用に際しましては、最新の仕様書をご請求の上、内容をご確認下さい。