

Zeichnung geschützt durch
© Copyright 1985
AMP DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Index	Anderung	Tag	Name
	Proposed change for PN-64-7 mit neuem Folienbau		
F	War E-84-9716, edity nach ab PN 64-7	23.11.85	
F1	REV PER ECO-09-026444	28NOV09	KK/AEG

36	141,63	826 543	-6
35	138,03		-5
34	134,03		-4
33	130,13		-3
32	126,13		-2
31	122,23		-1
30	118,23		-0
29	114,22		-9
28	110,32		-8
27	106,32		-7
26	102,42		-6
25	98,42		-5
24	94,42		-4
23	90,52		-3
22	86,52		-2
21	82,62		-1
20	78,62		-0
19	74,71		-9
18	70,71		-8
17	66,71		-7
16	62,81		-6
15	58,81		-5
14	54,81		-4
13	50,91		-3
12	46,91		-2
11	43,01		-1
10	39,01		-0
9	35,1		-9
8	31,1		-8
7	27,1		-7
6	23,1		-6
5	19,2		-5
4	15,2		-4
3	11,3		-3
2	7,3		-2
1	3,3	826 543	-1
POS	L ± 0,5	BEST.-NR.	

OBSOLETE


OBSOLETE

OBSOLETE

OBSOLETE

OBSOLETE

OBSOLETE



ZEICHNUNG GÜLTIG AB

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
IM BEREICH „F“ 0,8 µm GOLD ÜBER 1,27 µm NICKEL IM BEREICH „B“
LÖTSEITE: MIN. 25 µm ZINN ÜBER 1,27 µm NICKEL

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECHN. FORT-
SCHRITT DIENEN BEHALTEN WIR UNS VOR

AMP DEUTSCHLAND GmbH
Langen b Ffm

KONTAKTSTIFT	Cu Zn	1
STIFTGEHÄUSE	PBTP 10 GV	GRÜN
BENNUNG	Werkstoff	Oberfläche Farbe

Benennung			K
MODU I - STIFTLEISTE RASTER 396			
Nicht tolerierte Maße	Format	Zeichnungs - Nr	REV
$\pm 0,3 \text{ mm}$ ± 0	A	826 543	F1
Maßstab		Blatt - Nr.	