



Eltejp Gummi- och högspänningstejp

- HelaTape Power 750 mellanspänningsmastik



HelaTape Power 750 är en självvulkaniserande isoleringsmassa för lågspänning.

Egenskaper och fördelar

- Självvulkaniserande isoleringsmassa för mellanspänning
- För snabb och skarvfri lageruppbbyggnad
- Enkelt formbar för hand för anpassning till oregelbundna former
- Primär isolering för skarvar upp till 5 kV tillsammans med annan tejp
- Lämplig för att täcka skruvar, skenkanter mm
- Utmärkt som fuktätning

MATERIAL	Isobuten-Isopren-Gummi (butylgummi) (IIR)
Temp. område	+80°C
Temperaturområde periodisk Max	+95 °C
Vattenabsorbktion	0,13 %
Draghållfasthet MPa	0,35 MPa
Elasticitet	1000 %
Motstånd	10 ¹³ Ω cm



Eltejp Gummi- och högspänningstejp

- HelaTape Power 800 självvulkaniserande silikontejp för högspänning



HelaTape Power 800 är en silikonbaserad gummitejp med triangulärt tvärsnitt.

Egenskaper och fördelar

- Självvulkaniserande kemiskt tvärbunden silikontejp
- Triangelformat tvärsnitt med centrumlinje för exakt överlappning
- Krypströmsresistent
- Smälter samman till en solid massa inom några minuter
- Utan häftämne
- Självrengörande yta

MATERIAL	Silikon (SI)
Temp. område	+180°C
Draghållfasthet MPa	3,5 MPa
Elasticitet	400 %
Genomslagshållfasthet	23,5 kV/mm



- HelaTape Power 750 mellanspänningsmastik

TYP	Tjockl (T)	Bredd (W)	Längd (L)	Färg	E-nr	Art-nr
HTAPE-POWER750	3,20	38,0	1,5 m	Svart (BK)	07 580 56	711-00300

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.

- HelaTape Power 800 självvulkaniserande silikontejp för högspänning

TYP	Tjockl (T)	Bredd (W)	Längd (L)	Färg	E-nr	Art-nr
HTAPE-POWER800	0,51	25,0	9,1 m	Grå (GY)	07 580 36	711-00400

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.