

**Werkzeug
Presszangen****Tools
Crimping Pliers****Outillage
Pincettes à sertir****PZK3**

Crimpzange für Aderendhülsen von 0,5 mm² bis 16 mm². Geeignet speziell für LS425-SL bzw. LS425-SL/N.


Crimping pliers for end-sleeves from 0.5 mm² up to 16 mm². Suitable specially for LS425-SL or LS425-SL/N.

Pince à sertir pour embouts de fils 0,5 mm² jusqu'à 16 mm². Spécialement conçue pour LS425-SL ou LS425-SL/N.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Gesamtlänge / Gewicht Overall length / Weight Longueur totale / Poids	
---------------------	-------------------------------------	---	--

PZK3**25.0018**

228 mm / 236 g

Hochleistungssicherungen**High Power Fuses****Fusibles HPC****G.A-SV FLU-11 DMI-...A****G.A-SV****FLU-11****DMI-...A**

Hochleistungssicherungen, die sehr zuverlässig auch extrem hohe Kurzschlussströme abschalten können. Durch niedrigen Innenwiderstand eignen sich diese Hochleistungssicherungen auch für Widerstands- und Strommessungen. Typen FLU-11 und DMI-...A mit UL-Zulassung.

HRC type fuses can safely break extremely high short-circuit currents. The very low internal resistance permits the measurement of resistance and current. Types FLU-11 and DMI-...A with UL approval.

Fusibles à haut pouvoir de coupure, pouvant couper de façon très fiable des courants de court-circuit extrêmement élevés. Ces fusibles sont, du fait de leur faible résistance interne, tout à fait adaptés aux mesures de résistance et d'intensités. Modèles FLU-11 et DMI-...A homologués UL.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Sicherungswert Fuse rating Calibre	Abmessungen Fuse dimensions Dimensions	Trennvermögen Breaking capacity Pouvoir de coupure		
---------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

G1A-SV	51.0011	1 A	10 x 38 mm	100 kA (500 V _{AC})		
---------------	----------------	-----	------------	-------------------------------	--	--

G2A-SV	51.0012	2 A	10 x 38 mm	100 kA (500 V _{AC})		
---------------	----------------	-----	------------	-------------------------------	--	--

G4A-SV	51.0013	4 A	10 x 38 mm	100 kA (500 V _{AC})		
---------------	----------------	-----	------------	-------------------------------	--	--

G6A-SV	51.0014	6 A	10 x 38 mm	100 kA (500 V _{AC})		
---------------	----------------	-----	------------	-------------------------------	--	--

G10A-SV	51.0016	10 A	10 x 38 mm	100 kA (500 V _{AC})		
----------------	----------------	------	------------	-------------------------------	--	--

G16A-SV	51.0018	16 A	10 x 38 mm	100 kA (500 V _{AC})		
----------------	----------------	------	------------	-------------------------------	--	--

G20A-SV	51.0019	20 A	10 x 38 mm	100 kA (500 V _{AC})		
----------------	----------------	------	------------	-------------------------------	--	--

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Sicherungswert Fuse rating Calibre	Abmessungen Fuse dimensions Dimensions	Trennvermögen Breaking capacity Pouvoir de coupure		
---------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

FLU-11	69.0011	11 A	10 x 38 mm	20 kA (1000 V _{AC/DC})		
---------------	----------------	------	------------	----------------------------------	--	--



Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Sicherungswert Fuse rating Calibre	Abmessungen Fuse dimensions Dimensions	Trennvermögen Breaking capacity Pouvoir de coupure		
---------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

DMI-0,5A	69.0012	0,5 A	6,3 x 32 mm	50 kA (1000 V _{AC/DC})		
-----------------	----------------	-------	-------------	----------------------------------	--	--



DMI-1,6A	69.0013	1,6 A	6,3 x 32 mm	50 kA (1000 V _{AC/DC})		
-----------------	----------------	-------	-------------	----------------------------------	--	--

