

ガンロック


GAN LOCKS

頑丈でローコスト 自販機をガッチャリガードします。




C-1591-R

[C-1591-R]



取付け方法 Installation method

- 取付け面にφ9～φ10の穴(3箇所)を明けて下さい。
- 表面に台座、裏面に取付け板を当てナット、S.W.で締付けて下さい。
- Pierce three holes of φ9 to φ10 in the installed surface.
- Set the spacer on the front and the installation plates on the back of the panel and secure them with nuts (spring washers).



C-1591
ステンレス製

特徴 Feature

PAT.PEND.

- オールステンレス製で、破壊・耐食性に優れ頑丈です。
- 錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。
- アームベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴を開ける必要なく簡単に取付けできます。
- 自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイズスペースと自販機下部への取付けも可能です。
- 新型自販機の限られた取付けスペースに対応した、3点固定方式を採用しています。
- 錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
- ブロック・角ラッチによる二重ロックによりこじ開け対策を強化しています。
- 鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
- 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
- Break-and corrosion-resistant stainless steel is used.
- Lock is built in the bottom of the main body so break by drill is difficult.
- Easily installed by simply attaching the arm base to the frame of the vending machine: no need to drill holes in the door.
- Even where vending machines are lined up close together, may be attached where there is a minimum of space at the sides and beneath the vending machine.
- The three-point attachment method employed is well suited to the newest types of vending machines, where installation space is limited.
- Lock can be changed with a screwdriver.
- These could prevent door from forcibly unfastening to double lock by the block and square latch.
- Non-key one-step locking
- Locks that conform to the Japan Vending Machine Industry Association standards can be incorporated.

仕様

- 材質: ステンレス鋼鑄物 (SUS304)
- 表面仕上: ショットブラスト
- 最大鍵違い数: 17万7000通り
- 付属品: キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.

用途

- 自動販売機・各種機器
- 標準品・納期お問合せ下さい
- マスターシステム、硬質錠前などお客様の仕様にあつた錠前の組みが可能です。
- 電解研磨品も製作できます。お問合せ下さい。
- 錠前なしには錠前及びキーは付属していません。116ページの自動販売機基準錠前からお選び下さい。

規格



- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- Finish: Shot blast treatment
- No. of max. key differences: 177,000
- Accessories: Two keys, spacer, installation plate, hex socket set screw, nuts and S.W.

使用

- Vending machines and other various equipment


Remarks

- No lock or key is supplied for lock-less models. Choose from the vending machine standard locks on page 1168.

鍵違い
Key differencesM8×50 六角穴付止めねじ
ナット&S.W.付
Hex socket set screw with nut & S.W.

商品番号 Product No.	RoHS 2D	CAD	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
	●	▲					数量 Quantity	単価 Price
C-1591-L	●	2D	左取付け Left-installation	4,200	23550	¥17,000	4個～	¥16,400
C-1591-R	●	2D/3D	右取付け Right-installation	4,200	23537	¥17,000	4個～	¥16,400
C-1591-L 錠前なし	●		左取付け Left-installation	4,100	24019	¥16,000	5個～	¥15,400
C-1591-R 錠前なし	●		右取付け Right-installation	4,100	24020	¥16,000	5個～	¥15,400

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。※大量のご注文は更にお安くなります。

使用例
Example of application

ラッピング
スナッッチ
コントロール
センタ
太陽光
関連金具
グレーチング
ロップ

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッッチ
ロップ

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーチング
ロップ

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
グローメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッピング
システム