

Series E 192



Soppressione disturbi motore con VDR e condensatori
Albero di uscita supportato da due cuscinetti a sfere
Carico radiale: $\leq 200N$
(a 10mm dalla flangia di fissaggio)
Carico assiale: $\leq 100N$
Direzione di rotazione secondo polarità
Può essere montato in ogni posizione
Temperatura di esercizio: $-20^{\circ}C/60^{\circ}C$
Peso approssimativo: 385/480g

Motor interference suppression by VDR and capacitors
Outgoing shaft two ball bearings supported
Radial shaft load: $\leq 200N$
(10mm from the fixing flange)
Axial shaft load: $\leq 100N$
Direction of rotation depending on polarity
Can be mounted in any position
Working temperature range: $-20^{\circ}C/60^{\circ}C$
Approx weight: 385/480g

Valori tipici a temperatura ambiente $+20^{\circ}$

Tolleranza $\pm 10\%$

Typical values at ambient temperature $+20^{\circ}$

Tolerance $\pm 10\%$

TIPO TYPE	TENSIONE NOMINALE	L	RAPPORTO :1 RATIO TO :1	COPPIA MASSIMA MAXIMUM TORQUE	VELOCITA' SPEED		CORRENTE CURRENT		POTENZA ASSORBITA CON MAX COPPIA
	NOMINAL VOLTAGE				SENZA CARICO NO LOAD	CON MAX COPPIA AT MAX TORQUE	SENZA CARICO NO LOAD	CON MAX COPPIA AT MAX TORQUE	INPUT POWER AT MAX TORQUE
	V				mm	Ncm	rpm	mA	W
E 192 • 12 24 • 3	12 24	86	3,66	15	1100 1100	700 770	<300 <150	1700 960	20,4 23
E 192 • 12 24 • 5	12 24	86	5	20	800 830	510 575	<300 <150	1750 950	21 22,8
E 192 • 12 24 • 13	12 24	93	13,44	45	300 300	200 225	<300 <150	1650 850	19,8 20,4
E 192 • 12 24 • 18	12 24	93	18,33	60	218 226	155 170	<300 <150	1650 840	19,8 20,2
E 192 • 12 24 • 25	12 24	93	25	90	160 166	105 118	<300 <150	1750 880	21 21,1
E 192 • 12 24 • 49	12 24	100	49,29	160	82 82	58 60	<300 <150	1600 850	19,2 20,4
E 192 • 12 24 • 67	12 24	100	67,22	220	59,5 61,5	40 45	<300 <150	1800 880	21,6 21,1
E 192 • 12 24 • 91	12 24	100	91,66	270	43,6 45	31 34	<300 <150	1700 850	20,4 20,4
E 192 • 12 24 • 125	12 24	100	125	300	32 33	24 26	<300 <150	1325 640	15,9 15,4
E 192 • 12 24 • 180	12 24	107	180,75	220	22 22	20 20	<300 <150	750 420	9 10,1
E 192 • 12 24 • 246	12 24	107	246,48	300	15,2 16,8	14,5 15	<300 <150	875 430	10,5 10,3
E 192 • 12 24 • 336	12 24	107	336,11	300	11,9 12,3	11 11,5	<300 <150	690 340	8,3 8,2
E 192 • 12 24 • 458	12 24	107	458,33	300	9 9,5	8,5 9	<300 <150	540 280	6,5 6,7
E 192 • 12 24 • 625	12 24	107	625	300	6,4 6,6	6 6,2	<300 <150	460 230	5,5 5,5

