



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG		RELEASED FOR PUBLICATION FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG	-	2011-	MATED WITH: PASSEND ZU:
© COPYRIGHT 2011	Tyco Electronics AMP GmbH	ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.			967402

LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN						
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD	
A1	-		D1	REVISED PER ECO-11-005150	21MAR11	RK	HMR	
			E	REVISED PER PCN E-13-005564	18APR2013	RD	JG	
			E1	REVISED PER PCN :E-18-009409	18JUNE2018	SH	FE	
PROJECT NR.: 92-52069								


-COUPLING-RING IN PRE-LOCKED POSITION
(FITTING POSITION WITH PIN HOUSING)
-Kupplungsring in Vorraststellung
(Fuegeposition mit Stiftgehaeuse)



SECTION B-B
SCALE 5:1
Schnitt B-B
M 5:1




SECTION C-C
Schnitt C-C




VIEW X


45° ROTATED (CLOCKWISE)
Ansicht X
45° gedreht (im Uhrzeigersinn)




VIEW Y
Ansicht Y




VIEW Z
Ansicht Z



VIEW W (2x)
Ansicht W



CLOSED CAVITY IN THE
2POS. AND 3POS. CONNECTOR
Verschlossene Kammer in der
2pol. und 3pol. Variante




- NOTES
Bemerkungen

- 1 AMP-LOGO OR TE-LOGO, ORDERNUMBER
AMP-Logo oder TE-Logo und Bestellnummer
- 2 MATERIAL MARKING
Werkstoffkennzeichnung
- 3 REVISION OF THE MOULD,
Werkzeugaenderungsindex

- 4 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 5 CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- 6 FITS TO CONNECTORS ACC. TO
DIN 72585/ISO 15170 FORM A AND B AND
PIN-HOUSING 2-4POS. TE-PN 967402
Passend zu Steckverbindern nach
DIN 72585/ISO 15170 Form A und B und
Stiftgehäuse 2-4pol. TE-PN 967402
- 7 FOR SUITABLE CONTACTS AND SEALS
SEE DRAWING:
Zu verwendende Kontakte und
Einzeldichtungen siehe
Tabellenzeichnung:
- TE 1355065
- MAX. WIRE THICKNESS: 2.5mm² FLR
max. Drahtgrösse

[illegible]

COUPLING RING Kupplungsring	PA66-GF30	BLACK schwarz
SOCKET HOUSING W. SEALING 2POS. Buchsengehäuse m. Dichtung 2pol.	PBT-GF30/SILICONE	SEALING: ORANGE Dichtung: orange
SOCKET HOUSING W. SEALING 3POS. Buchsengehäuse m. Dichtung 3pol.	PBT-GF30/SILICONE	SEALING: ORANGE Dichtung: orange
SOCKET HOUSING W. SEALING 4POS. Buchsengehäuse m. Dichtung 4pol.	PBT-GF30/SILICONE	SEALING: ORANGE Dichtung: orange
DESCRIPTION SINGLE PART Beschreibung Einzeile	MATERIAL WERKSTOFF	SURFACE/Oberflaeche COLOUR/Farbe

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN J. GRANZOW 11NOV1994		 TE Connectivity	
		CHK J. HASS 15NOV1994			
DIMENSIONS: MASSE/MAßSTAB: (mm)		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINE TOLERANZEN ALLG. TOL. (ISO 8015)		NAME	
		APVD CH. FBRWFEIN 15APR2013 PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18621 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18255		2.5mm SOCKET CONNECTOR, 2-4POS. 2.5mm Buchsenstecker, 2-4pol.	
MATERIAL -		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE -		SIZE A2	CAGE CODE 00779
				DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C=967325	RESTRICTED TO NUR FUER
		CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG	SCALE MAßSTAB 2:1
				SHEET BLATT 1	OF VON 1
				REV	F1