





A  
B  
C  
D  
E



Sechskantschraube ISO 4017 - M6x10 - 8.8  
hexagon head screw ISO 4017 - M6x10 - 8.8



M 1:1



RAL 9005

Tiefschwarz / deep black



[mm]

Roh- / Ausgangsteil

Zul. Abw.  
ISO 2768-mK  
ISO 8015

Oberflächen  
ISO 1302

Werkstoff  
GD-Zn / zinc diecast

STUV Mat.-Nr. ---

0 g  
cm<sup>3</sup>

### Abmessung

Benennung

hinge

with hexagon head screw

Maßstab

1:1

|        |
|--------|
| Format |
|--------|

**Steinbach & Vollmann**

GmbH + Co. KG  
42579 Heiligenhaus  
[www.stuv.de](http://www.stuv.de)



Zeichnungsnummer

08702260

Blatt  
01

von 1 Bl.

|                |                 |                |                  |                   |                    |            |                 |                      |                   |             |                        |               |                |                  |                       |                 |                  |                   |                    |                |                   |                    |            |                   |                    |      |
|----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|------|
| Zust.          | Änderung        |                |                  |                   |                    | Datum      | Name            | Urspr.: 087022600000 |                   |             |                        |               |                |                  | Ers. f.:              |                 |                  |                   |                    | Ers. d.:       |                   |                    |            |                   |                    |      |
| ISO<br>2768 mK | Längenmaße      |                |                  |                   |                    | Winkelmaße |                 |                      |                   |             | Fasen / Rundungsradien |               |                |                  | Geradheit u. Ebenheit |                 |                  |                   |                    | Rechtwinkligk. |                   |                    | Symmetrie  |                   |                    | Lauf |
|                | 0,5<br>bis<br>6 | 6<br>bis<br>30 | 30<br>bis<br>120 | 120<br>bis<br>400 | 400<br>bis<br>1000 | bis<br>10  | 10<br>bis<br>50 | 50<br>bis<br>120     | 120<br>bis<br>400 | über<br>400 | 0,5<br>bis<br>3        | 3<br>bis<br>6 | 6<br>bis<br>30 | 30<br>bis<br>120 | bis<br>10             | 10<br>bis<br>30 | 30<br>bis<br>100 | 100<br>bis<br>300 | 300<br>bis<br>1000 | bis<br>100     | 100<br>bis<br>300 | 100<br>bis<br>1000 | bis<br>100 | 100<br>bis<br>300 | 100<br>bis<br>1000 |      |
| mittel / K     | ± 0,1           | ± 0,2          | ± 0,3            | ± 0,5             | ± 0,8              | ± 1°       | ± 30'           | ± 20'                | ± 10'             | ± 5'        | ± 0,2                  | ± 0,5         | ± 1            | ± 2              | 0,05                  | 0,1             | 0,2              | 0,4               | 0,6                | 0,4            | 0,6               | 0,8                | 0,6        | 0,6               | 0,8                | 0,2  |