




Technische Daten/
technical data

Eingangsspannung/ : 100–240VAC±10% /50–60Hz
 input voltage

Ausgangsspannung/ : output voltage	12V	15V	18V	20V	22V	24V	DC ±5%
---------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------

Ausgangsstrom/ : 2,3A, 1,9A, 1,6A, 1,4A, 1,3A, 1,2A (bei/at 230V Eingangsspannung/input voltage)
 output current : 2,0A, 1,7A, 1,4A, 1,2A, 1,0A, 1,0A (bei/at 100V Eingangsspannung/input voltage)

Ausgangsleistung/ : max.30W
 rated power

Schutzart/ : IP 40
 protection

Isolation/ : 3,75KV(2s)
 insulation

Schutzklasse/ : II
 insulation class

Brummspannung/ : <100mV
 ripple noise

Überhitzungsschutz/ : ja/
 over heat protection : yes

Überlastungsschutz/ : ja/
 over load protection : yes

Betriebstemperatur/ : 0°C...+40°C
 operating temperature

Lagertemperatur/ : -25°C...+70°C
 storage temperature

Gewicht/ : 400g inkl. Zubehör
 weight : und Verpackung/
 400g incl. accessories
 and package

Runde
round

Verpackung/ : Einzelverpackung in Blisterverpackung 140x45x230mm (LxBxH) VE: 4 Stück/
package individual packing in blisterpacking 140x45x230mm (LxWxH) PU: 4 pcs

Approbationen/ : CE, cETLus, Semko-GS
approvals

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry ANxxxxx				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale 1:1		Gewicht/Weight	
Geprüft/Checked by \		Datum/date		Name		Werkstoff/Work material, Modell-Nr.					
Entwicklung/ Development		✓		17.08.05		RB		Zeichnungsname/Drawing name Tischnetzgerät /desktop power supply ATPS 2324 12V-24V max. 2,3A			
Vertrieb/ Distribution		✓		17.08.05		DE					
				2002		Datum/Date		Name		Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 5111092	
				Bearbeitet/ Drawn by		22.01.		SM			
				Geprüft/ Checked by		17.08.05		AS			
V3		printing "ElektroG" added		17.08.05		OB				Blatt/ Sheet 1	
V2		rating plate updated		08.04.04		SM					
V1		cable length updated		02.10.03		AS					
Version		Änderung/Change		Datum/Date		Name		Ursprung/Origin Proj: XX/XX/XX		Ersatz für/Replaced by	
										Ersatz durch/Replacement through:	