

Leiterplattensteckverbinder - FRONT-GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62BDNZ - 1949160

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918885625

Technische Daten

Maße

Rastermaß	7,62 mm
Maß a	7,62 mm

Allgemein

Artikelfamilie	FRONT-GMSTB 2,5/...-ST
Bemessungsspannung (III/3)	400 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I _N	12 A
Farbe	grün
Polzahl	2

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002638

Leiterplattensteckverbinder - FRONT-GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62BDNZ - 1949160

Klassifikationen

ETIM

ETIM 5.0	EC002638
-----------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / IECEx CB Scheme / GOST / CCA / cULus Recognized /

Approbationsdetails

CSA 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	22-12	22-12

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	30-12	30-12

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Nennspannung UN	400 V
Nennstrom IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	0.34-2.5

Leiterplattensteckverbinder - FRONT-GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62BDNZ - 1949160

Approbationen

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	30-12	30-12

IECEE CB Scheme 	
Nennspannung UN	400 V
Nennstrom IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	0.34-2.5

GOST 
--

CCA	
Nennspannung UN	400 V
Nennstrom IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	0.34-2.5

cULus Recognized 	
--	--