

Miniature fuse-links Type FST 5 x 20

time-lag T


low breaking capacity L
Glass tube



G-Sicherungseinsätze Typ FST 5 x 20

träge T

kleines Ausschaltvermögen L
Glasrohr



Standards / Normen

IEC 60127-2/3, EN 60127-2/3.

Approvals / Approbationen

SEV UL
VDE CSA
SEMCO CB-Certificate
BSI


Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

$n \cdot I_n$	$1,5 \cdot I_n^*$		$2,1 \cdot I_n$		$2,75 \cdot I_n$		$4 \cdot I_n$		$10 \cdot I_n$	
Rated current I_n / Nennstrom I_n	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
20 – 100 mA	60 min	2 min**	200 ms**	10 s**	40 ms	3 s	10 ms	300 ms		
125 mA – 20 A	60 min	2 min	600 ms	10 s	150 ms	3 s	20 ms	300 ms		

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}

** These values are not guaranteed at 20 mA / Diese Werte werden bei 20 mA nicht garantiert



Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n max. IEC 60127 mV		Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei 1,5 I _n max. IEC 60127 W		Pre-arcing I ² t / Schmelz I ² t at / bei 10 · I _n typ. A ² s	Approvals / Approbationen
				typ. 		typ. 		SEV VDE SEMKO BSI UL CSA CB
0034.3101	20 mA* / 250 V	L = 35 A / 250 V AC, p.f. / cos φ 1		2700		0,1	1,2 · 10 ⁻³	
0034.3102	32 mA / 250 V		5000	3000	1,6	0,2	1,9 · 10 ⁻³	• • • • •
0034.3103	40 mA / 250 V		4000	2100	1,6	0,2	2,7 · 10 ⁻³	• • • • •
0034.3104	50 mA / 250 V		3500	950	1,6	0,125	3,63 · 10 ⁻²	• • • • •
0034.3105	63 mA / 250 V		3000	1300	1,6	0,2	4,01 · 10 ⁻²	• • • • •
0034.3106	80 mA / 250 V		3000	1100	1,6	0,3	5,70 · 10 ⁻²	• • • • •
0034.3107	100 mA / 250 V		2500	1000	1,6	0,3	1,07 · 10 ⁻¹	• • • • •
0034.3108	125 mA / 250 V		2000	400	1,6	0,2	6,4 · 10 ⁻²	• • • • •
0034.3109	160 mA / 250 V		1900	340	1,6	0,2	2,3 · 10 ⁻¹	• • • • •
0034.3110	200 mA / 250 V		1500	270	1,6	0,2	2,56 · 10 ⁻¹	• • • • •
0034.3111	250 mA / 250 V		1300	210	1,6	0,2	2,38 · 10 ⁻¹	• • • • •
0034.3112	315 mA / 250 V		1100	170	1,6	0,2	5,44 · 10 ⁻¹	• • • • •
0034.3113	400 mA / 250 V		1000	150	1,6	0,2	7,68 · 10 ⁻¹	• • • • •
0034.3114	500 mA / 250 V		900	160	1,6	0,2	3	• • • • •
0034.3115	630 mA / 250 V		300	160	1,6	0,3	4,35	• • • • •
0034.3116	800 mA / 250 V		250	120	1,6	0,3	3,85	• • • • •
0034.3117	1 A / 250 V		150	60	1,6	0,2	3,30	• • • • •
0034.3118	1,25 A / 250 V		150	60	1,6	0,3	5,50	• • • • •
0034.3165	1,4 A* / 250 V			60		0,3	7,45	•
0034.3119	1,6 A / 250 V		150	60	1,6	0,3	10,5	• • • • •
0034.3120	2 A / 250 V		150	60	1,6	0,3	16	• • • • •
0034.3121	2,5 A / 250 V		120	60	1,6	0,4	21,9	• • • • •
0034.3122	3,15 A / 250 V		100	60	1,6	0,5	47	• • • • •
0034.3123	4 A / 250 V	L = 10 I _n / 250 V AC, p.f. / cos φ 1	100	60	1,6	0,8	68,3	• • • • •
0034.3124	5 A / 250 V		100	60	1,6	0,9	102	• • • • •
0034.3125	6,3 A / 250 V		100	60	1,6	1,0	190	• • • • •
0034.3126	8 A / 250 V*			60		1,3	275	• •
0034.3127	10 A / 250 V*			60		1,3	520	• •
0034.3128	12,5 A / 250 V*			60		2,5	750	• •
0034.3129	16 A / 250 V*			60		3,3	1638	• •
0034.3130	20 A / 250 V*			60		4,2	3057	

* Not mentioned in the standards

*In den Normen nicht enthalten



Available as Pigtail miniature fuse-links, see page 97 /

Auch als G-Sicherungseinsätze mit Drahtanschlüssen lieferbar, siehe Seite 97


**Pigtail miniature
fuse-links
Type SP 5 x 20**

quick acting F
high breaking capacity



G-Sicherungseinsätze mit Drahtanschlüssen Typ SP 5 x 20

flik F
grosses Ausschaltvermögen



Order No. / Bestell-Nr.		I _n / U _n
0001.1001.PT	0001.1001.TR	500 mA / 250 V
0001.1002.PT	0001.1002.TR	630 mA / 250 V
0001.1003.PT	0001.1003.TR	800 mA / 250 V
0001.1004.PT	0001.1004.TR	1 A / 250 V
0001.1005.PT	0001.1005.TR	1,25 A / 250 V
0001.1006.PT	0001.1006.TR	1,6 A / 250 V
0001.1007.PT	0001.1007.TR	2 A / 250 V
0001.1008.PT	0001.1008.TR	2,5 A / 250 V
0001.1009.PT	0001.1009.TR	3,15 A / 250 V
0001.1010.PT	0001.1010.TR	4 A / 250 V
0001.1011.PT	0001.1011.TR	5 A / 250 V
0001.1012.PT	0001.1012.TR	6,3 A / 250 V
0001.1013.PT	0001.1013.TR	8 A / 250 V

Technical data see page 92 / Technische Daten siehe Seite 92


**Pigtail miniature
fuse-links
Type SPT 5 x 20**

time-lag T
high breaking capacity



G-Sicherungseinsätze mit Drahtanschlüssen Typ SPT 5 x 20

träge T
grosses Ausschaltvermögen



Order No. / Bestell-Nr.		I _n / U _n
0001.2504.PT	0001.2504.TR	1 A / 250 V
0001.2505.PT	0001.2505.TR	1,25 A / 250 V
0001.2506.PT	0001.2506.TR	1,6 A / 250 V
0001.2507.PT	0001.2507.TR	2 A / 250 V
0001.2508.PT	0001.2508.TR	2,5 A / 250 V
0001.2509.PT	0001.2509.TR	3,15 A / 250 V
0001.2510.PT	0001.2510.TR	4 A / 250 V
0001.2511.PT	0001.2511.TR	5 A / 250 V
0001.2512.PT	0001.2512.TR	6,3 A / 250 V
0001.2513.PT	0001.2513.TR	8 A / 250 V

Technical data see page 93 / Technische Daten siehe Seite 93


**Pigtail miniature
fuse-links**
Type FSF 52 20

quick acting F
low breaking capacity



G-Sicherungseinsätze mit Drahtenden Typ FSF 52 20

flick F
kleines Ausschaltvermögen



Order No. / Bestell-Nr.		I _n / U _n
0034.1513.PT	0034.1513.TR	500 mA / 250 V
0034.1514.PT	0034.1514.TR	630 mA / 250 V
0034.1515.PT	0034.1515.TR	800 mA / 250 V
0034.1516.PT	0034.1516.TR	1 A / 250 V
0034.1517.PT	0034.1517.TR	1,25 A / 250 V
0034.1518.PT	0034.1518.TR	1,6 A / 250 V
0034.1519.PT	0034.1519.TR	2 A / 250 V
0034.1520.PT	0034.1520.TR	2,5 A / 250 V
0034.1521.PT	0034.1521.TR	3,15 A / 250 V
0034.1522.PT	0034.1522.TR	4 A / 250 V
0034.1523.PT	0034.1523.TR	5 A / 250 V
0034.1524.PT	0034.1524.TR	6,3 A / 250 V
0034.1525.PT	0034.1525.TR	8 A / 250 V

Technical data see page 85 / Technische Daten siehe Seite 85


Pigtail miniature fuse-links
Type FST 52 20

time-lag T
low breaking capacity



G-Sicherungseinsätze mit Drahtenden Typ FST 52 20


träge T
kleines Ausschaltvermögen



Order No. / Bestell-Nr.		I_n / U_n
0034.3104.PT	0034.3104.TR	50 mA / 250 V
0034.3105.PT	0034.3105.TR	63 mA / 250 V
0034.3106.PT	0034.3106.TR	80 mA / 250 V
0034.3107.PT	0034.3107.TR	100 mA / 250 V
0034.3108.PT	0034.3108.TR	125 mA / 250 V
0034.3109.PT	0034.3109.TR	160 mA / 250 V
0034.3110.PT	0034.3110.TR	200 mA / 250 V
0034.3111.PT	0034.3111.TR	250 mA / 250 V
0034.3112.PT	0034.3112.TR	315 mA / 250 V
0034.3113.PT	0034.3113.TR	400 mA / 250 V
0034.3114.PT	0034.3114.TR	500 mA / 250 V
0034.3115.PT	0034.3115.TR	630 mA / 250 V
0034.3116.PT	0034.3116.TR	800 mA / 250 V
0034.3117.PT	0034.3117.TR	1 A / 250 V
0034.3118.PT	0034.3118.TR	1,25 A / 250 V
0034.3165.PT	0034.3165.TR	1,4 A / 250 V
0034.3119.PT	0034.3119.TR	1,6 A / 250 V
0034.3120.PT	0034.3120.TR	2 A / 250 V
0034.3121.PT	0034.3121.TR	2,5 A / 250 V
0034.3122.PT	0034.3122.TR	3,15 A / 250 V
0034.3123.PT	0034.3123.TR	4 A / 250 V
0034.3124.PT	0034.3124.TR	5 A / 250 V
0034.3125.PT	0034.3125.TR	6,3 A / 250 V
0034.3126.PT	0034.3126.TR	8 A / 250 V

Technical data see page 86 / Technische Daten siehe Seite 86

Dimensions / Abmessungen



Notes: see page 116 / Hinweise: siehe Seite 116

