



LOC	DIST	REVISIONS REVISIONI							
		P	LTR REV	DESCRIPTION DESCRIZIONE			DATE DATA	OWN DIS	APVD APP.
I	—		C1	REVISED PER ECO-11-005033			30MAR11	RK	HMR
			D	ECR-14-003472			24MAR14	MP	MG

CONNETTORE TIPO A (CON MOLLA DI RITEGNO ESTERNA)

CONNECTOR TYPE A (WITH EXTERNAL SPRING)



CAVITA' ADATTA PER TERMINALI JUNIOR POWER TIMER:

CONTATTO P/N 929939-1 0 -3 CON GOMMINO P/N 828904-1,
CAVO ISOLANTE RIDOTTO $\phi 1.5-2.1$ mm; SEZIONE $0.5-1.0$ mm²


CONTATTO P/N 929937-1 0 -3 CON GOMMINO P/N 828905-1,
CAVO ISOLANTE RIDOTTO $\phi 2.2-3.0$ mm; SEZIONE $1.5-2.5$ mm²

CAVITY SUITABLE FOR JUNIOR POWER TIMER CONTACT:

CNT.P/N 929939-1 OR -3 PLUS WIRE SEAL P/N 828904-1
REDUCED INS. CABLE $\phi 1.5-2.1$ mm; WIRE RANGE $0.5-1.0$ mm²

CNT.P/N 929937-1 OR -3 PLUS WIRE SEAL P/N 828905-1
REDUCED INS. CABLE $\phi 2.2-3.0$ mm; WIRE RANGE $1.5-2.5$ mm²

- 1) DIFFERISCE DAL ..-1 ESCLUSIVAMENTE PER IL PACKAGING
(DIFFERS FROM ..-1 ONLY FOR PACKAGING DETAILS)
- 2) PER DIMENSIONI CONTROPARTE VEDERE FOGLIO 2 .
(FOR COUNTERPART DIMENSIONS SEE SHEET 2).





4.9	MARRONE(BROWN)	2-282682-1	1				
3.1	GIALLO(YELLOW)	282685-1					
12.1	BIANCO (WHITE)	282684-1	3	////	ACCIAIO INOX (STAINLESS STEEL)	MOLLA (SPRING)	
10.3	BLU (BLUE)	282683-1					
4.9	MARRONE(BROWN)	282682-1	2	NATURALE (NATURAL)	GOMMA SILICONICA (SILICONE RUBBER)	GUARNIZIONE (RUBBER GASKET)	
6.7	VERDE(GREEN)	282681-1					
8.5	GRIGIO(GREY)	282680-1	1	////	PA 6.6	BLOCCETTO (HOUSING)	
" X "	COLORE COLOR	NUMERO PART. N°	N° (ITEM)	FINITURA (FINISH)	COLORE (COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. QUESTO DISEGNO E' UN DOCUMENTO CONTROLLATO.		DWN / DIS.	-	TE Connectivity			
DIMENSIONS: DIMENSIONI: mm		CHK / CONT.	-				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO		APVD / APP.	-	NAME NOME			
0 PLC / DEC: ± - 1 PLC / DEC: ± 0.3 2 PLC / DEC: ± - 3 PLC / DEC: ± - 4 PLC / DEC: ± - ANGLES / ANGOLI ± 2°		PRODUCT SPEC SPEC DI PRODOTTO	-				
APPLICATION SPEC SPEC DI APPLICAZIONE		APPLICATION SPEC SPEC DI APPLICAZIONE	-	SIZE CAGE CODE DRAWING NO (MASTER)			
FINISH FINITURA		WEIGHT PESO	-				
CUSTOMER DRAWING DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO		SCALE SCALA	-	SHEET FOGLIO 1 of 2			
		REV	D				

METRIC	DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE) 1.5-3.0mm (REDUCED INS.CABLE)	RANGO FILO (WIRE RANGE) 0.5-2.5 mm ²
--------	---	---


LOC I	DIST —	REVISIONS REVISIONI						
		P	LTR REV	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DATE DATA	DWN DIS	APVD APP.	
			—	SEE SHEET 1	—	—	—	



DETT. CONTATTO SC. 5:1
 (TAB DETAIL SC. 5:1)



◀ FORMA ALTERNATIVA PERMESSA CON RAGGIO
(ALLOWED ALTERNATIVE PROFILE WITH RADIUS)



SPIGOLI VIVI
(SHARP EDGE)

- 1) QUOTE APPLICABILI PER SFORMATURA PEZZO
(RIGHT DIMENSIONS FOR EXTRACTION ITEM
FROM THE MOULD)
- 2) MATERIALE CONTATTI: LEGA DI RAME STAGNATA,
ES. OTTONE STAGNATO.
(TAB MATERIAL: TINNED Cu ALLOY,
E.G. TINNED BRASS)
- 3) MATERIALE BLOCCHETTO: TERMOPLASTICO CARICATO
FIBRA VETRO.
(HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC
GLASS FIBER FILLED).

3.0	GIALLO (YELLOW)	—
12.0	NATURALE (NATUR)	—
10.2	BLU (BLUE)	—
4.8	MARRONE (BROWN)	—
6.6	VERDE (GREEN)	—
8.4	GRIGIO (GREY)	—
” X ”	COLORE BLOCCETTO (HOUSING COLOUR)	NOTE (NOTES)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. QUESTO DISEGNO E' UN DOCUMENTO CONTROLLATO		DWN / DIS. — CHK / CONT. — —	 TE Connectivity			
DIMENSIONS: DIMENSIONI: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO	APVD / APP. —			NAME NOME	2 WAY J.P.T. SPLASH PROOF CONN. ASS'Y WITH SECONDARY LOCK
	0 PLC / DEC: ± — 1 PLC / DEC: ± 0.3 3 PLC / DEC: ± — 4 PLC / DEC: ± — ANGLES / ANGOLI ± 2°	PRODUCT SPEC SPEC DI PRODOTTO —	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO NUMERO (MASTER)	RESTRICTED TO
		APPLICATION SPEC SPEC DI APPLICAZIONE —				
MATERIAL MATERIALE	FINISH FINITURA	WEIGHT PESO	CUSTOMER DRAWING		DISEGNO PER CLIENTE DISEGNO PER CLIENTE	REV D