


CONTACTS FOR FLR AND FLK—CABLE

Kontakte für FLR und FLK—Leitung




—	—	—	>2.5–4.0	3.4–4.5 ⚠2	—	—	A = 4.0 B = 5.9 C = 7.7	E = 4.6 G = 4.8 D _{br} = 2.4	H = 8.0 K = 8.0 D _{so} = 5.7	Single wire sealing system ⚠1
964314–1	B	964313–1			CuFe 2	vorverzinnt			Form C	
—	—	—			—	—				
—	—	—	>1.0–2.5	2.2–3.7 ⚠2	—	—	A = 3.5 B = 5.9 C = 7.7	E = 3.8 G = 4.0 D _{br} = 1.7	H = 8.0 K = 8.0 D _{so} = 5.7	Single wire sealing system ⚠1
964312–1	B	964311–1			CuFe 2	vorverzinnt			Form C	
—	—	—			—	—				
—	—	—	0.5–1.0	1.4–2.7 ⚠2	—	—	A = 3.0 B = 5.4 C = 7.2	E = 2.8 G = 3.0 D _{br} = 1.1	H = 7.7 K = 7.7 D _{so} = 5.5	Single wire sealing system ⚠1
964310–1	B	964309–1			CuFe 2	vorverzinnt			Form C	
—	—	—			—	—				
—	—	—	>2.5–4.0	3.3–4.5	—	—	A = 4.0 B = 5.2 C = 6.8	E = 4.6 G = 4.8 D _{br} = 2.4	H = 6.4 K = 6.7 D _{so} = 4.0	FLR/FLK
964308–1	A	964307–1			CuFe 2	vorverzinnt			Form A	
—	—	—			—	—				
—	—	—	>1.0–2.5	2.2–3.0	—	—	A = 3.5 B = 4.7 C = 6.3	E = 3.8 G = 4.0 D _{br} = 1.7	H = 4.7 K = 4.9 D _{so} = 2.6	Leitung
964306–3	A	964305–3			CuSn 4	⚠3				
—	—	—			—	—				
964306–1	A	964305–1	0.5–1.0	1.4–2.1	—	—	A = 3.0 B = 4.2 C = 5.8	E = 2.8 G = 3.0 D _{br} = 1.1	H = 3.9 K = 4.1 D _{so} = 1.8	FLR – Cable
—	—	—			—	—				
—	—	—			—	—				
964304–1	A	964303–1	0.2–0.5	1.15–1.6	—	—	A = 2.5 B = 3.8 C = 6.6	E = 2.2 G = 2.2 D _{br} = 0.8	H = 3.1 K = 3.1 D _{so} = 1.4	FLR – Cable
—	—	—			—	—				
—	—	—			—	—				
969007–1	A	969008–1			CuFe 2	vorverzinnt			Form B	
Order No. BESTELL– NR.	Rev.	Order No. BESTELL– NR.	Wire Range Bereich (mm ²)	Insulation Isolations Ø (mm)	Material Werkstoff	Surface Oberfläche	Lenght Länge	Wire crimp Drhtcrimp	Insul.crimp Iso'crimp	
Strip BANDWARE		Loose piece Einzelaus- führung	Drhtgrößen Bereich (mm ²)				Crimp Dimension Crimpabmessungen (mm)			

Contacts for

Single Wire Sealing System: FLR—and FLK—Cable

Kontakte für Einzel–Dichtung–System: FLR– und FLK–Leitung



Notes

Bemerkungen

- ⚠1 According insulationdiameter is to choose the single wire seal
Entsprechend dem Isolationsdurchmesser ist die Einzel–Dichtung auszuwaehlen
- ⚠2 More specific customer seal existing
Weitere kundenspezifische Einzeldichtung vorhanden
- ⚠3 Body Electro Tin Plated over Nickel 0.2µm min.
Contact Area Selective Gold over Nickel 0.8µm min.
Wire Crimp Area Electro Tin Plated over Nickel 1µm min.
Kontaktkoerper gal. verzinnt ueber Nickel 0.2µm min.
Kontaktzone selektiv vergoldet ueber Nickel 0.8µm min.
Drhtcrimpbereich gal. verzinnt ueber Nickel 1µm min.

Single Wire Seal Einzel–Dichtung		
963245–1	3.3–3.7	yellow gelb
963244–1	2.0–3.0	white weiß
963243–1	1.15–2.1	blue blau
ORDER NO. BESTELL– NR.	Insulation Ø Isolations Ø	Colour Farbe

