

K-455  
鉄製K-455R  
鉄製

## 双輪自在キャスター

## 双輪固定キャスター

TWIN SWIVEL AND RIGID CASTERS





K-455-50





K-455R-50

[K-455]



[K-455R]



商品番号 Product No.	RoHS 10/	CAD	φD	H	旋回半径 Slewing radius	許容荷重kN Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
										数量 Quantity	単価 Price
K-455-38		2D/3D	38	64	44	1.17	450	30671	¥1,050	12個～	¥1,019
K-455-50		2D/3D	50	77	50	1.47	510	30672	¥1,150	12個～	¥1,116

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 Product No.	RoHS 10/	CAD	φD	H	許容荷重kN Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
									数量 Quantity	単価 Price
K-455R-38		2D/3D	38	64	1.17	240	30909	¥640	16個～	¥621
K-455R-50		3D	50	77	1.47	285	30910	¥780	16個～	¥757

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

スライドレール  
アジャスター  
キャスター

## 特徴 Feature

[K-455]

- ・ダブル車輪のため、相互の反転作用で旋回がスムーズ
- ・偏平車輪の採用で走行安定性が抜群
- ・取付け高さが低く小型

[K-455R]

- ・小型車輪で大きな許容荷重
- ・偏平車輪の採用で走行安定性が抜群

[K-455]

- ・Twin wheels are inverted each other so turn is smooth.
- ・Thanks to flat wheels, travel stability is outstanding.
- ・Installing height is small and wheels are small.

[K-455R]

- ・Small-sized wheel but it's durable.
- ・Thanks to flat wheels, travel stability is outstanding.

## 仕様

・材質:  
本体/冷間圧延鋼板(SPCC)  
車輪/ナイロン(黒)

## ・表面仕上:

本体/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)

## ・標準色: ブラック

## 用途

・大型・中型の機器・精密機械

納期

・標準品・・・納期お問合せください

Specifications

- Material: Main body: Cold rolled steel plate (SPCC). Wheel: Nylon (Black)
- Finish: Main body: Zinc plating black chromate treatment (MFZn-C)
- Standard color: Black

Specific use

- Large or middle-sized equipment and precision machines

重量用  
キャスター

キャスター

双輪  
キャスター緩衝器付  
キャスターアジャスター付  
キャスター

戸車

ボール  
キャスターモニター  
アームレベル  
アジャスターペダル  
ロック

ステップ

スライド  
レールTAKIGEN  
総合 25

1535