




LOC	DIST	REVISIONS							
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG			DATE	DWN	APVD
AI	-								
PROJEKT NR.:			A2	RELEASED AS PER ECR-06-009596			20.04.06	PB	ST



- Notes:

 - Material: Housing: aluminium diecasting alloy
 - Surface: Varnish - aluminiumoxid+
Varnish black
- grey
 - Varnish on the inside not necessarily
- Bemerkungen:

 - Material: Gehäuse: Alu-Druckguß-Legierung
 - Oberfläche: Lackierung - Aluminiumoxid+
Lackierung schwarz
- grau
 - Lackierung im Gehäuseinnere ist nicht notwendig



1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Deckel/cover	Aluminium/ALU	-	grey/grau	15	ohne Logo
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	LB-Bügelbolzen/clip positioner	Stahl/steel	verzinkt/zink plated	blau/blue	14	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Blanking Piece with Seal	Stahl/steel	-	blau/blue	13	-
1	1									Sockelgehäuse HD surface mounted housing side entry	Aluminium/ALU	-	grey/grau	12	ohne Logo
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	VS-Bügelbolzen/clip positioner	V2A/stainless steel	blank/even	-	11	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	VS-Bügelbolzen/clip positioner	Stahl/steel	verzinkt/zink plated	blau/blue	10	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Deckel/cover	Aluminium/ALU	aluminium oxid	black/schwarz	9	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	Deckel/cover	Aluminium/ALU	-	grey/grau	8	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Profildichtung/profile seal	Neoprene	-	black/schwarz	7	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	VS-Bügel/locking clip	V2A/stainless steel	blank/even	-	6	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	VS-Bügel/locking clip	Stahl/steel	verzinkt/zink plated	blau/blue	5	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	LB-Bügel/side clip	V2A/stainless steel	blank/even	-	4	-
1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	LB-Bügel/side clip	Stahl/steel	verzinkt/zink plated	blau/blue	3	-
-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	Sockelgehäuse HD-K/ surface mounted housing side entry	Aluminium/ALU	aluminium oxid	black/schwarz	2	-
-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	Sockelgehäuse HD surface mounted housing side entry	Aluminium/ALU	-	grey/grau	1	-
1-0	0-9	0-8	0-4	0-6	0-2	0-7	0-3	0-5	0-1						
DESCRIPTION/ BENENNUNG										MATERIAL		SURFACE / OBERFLÄCHE	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN

HD-24.SGD-LB.2.M32.Z+BS
HD-24.SG-LB.2.M32.Z+BS
HD-K.24.SG-VS.2.M32.Z
HD-24.SG-VS.2.M32.Z
HD-K.24.SGD-LB.2.M32.Z
HD-24.SGD-LB.2.M32.Z
HD-K.24.SG-LB.2.M32.Z
HD-24.SG-LB.2.M32.Z
HD-K.24.SGD.2.M32.Z
HD-24.SGD.2.M32.Z

ORDERING TEXT / BESTELLTEXT

THE DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGEN SIND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS:
DIMENSIONEN:
mm

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC

OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN
7. ISO 8015
7. ISO 2768 - mH - E
7. DIN 16901 - 140

ANGLES / WINKEL
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE

1

2

DWN Schneider 10.03.03
CHK Schweiger 10.03.03

APVD -
PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
-
APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
-
WEIGHT
GEWICHT -

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG

HTS Elektrotechnik
53819 Neunkirchen, Germany

NAME
Surface mounted housing side entry
Sockelgehäuse HD.24.SGD.2M32

SIZE A2
CAGE CODE 00779
DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. 1106433
RESTRICTED TO NUR FÜR -

SCALE MASSSTAB 1:1
SHEET BLATT 1 OF VON 1
REV A2

AMP 1471-9 REV 27JUN96

This is a TRANSLATED file from Computervision, Inc., Medusa Revision 12.2.5T