






LABEL (NOTE4)
銘板 (注4)

AIRFLOW DIRECTION
風吹出方向




LEAD WIRE
リード線
UL1007 AWG24

⊕ RED 赤
⊖ BLACK 黒



PERFORMANCE CURVES

風量－静圧特性例



RATED VOLTAGE 定格電圧	12 V DC
OPERATING VOLTAGE 使用電圧範囲	7 V DC ~ 13.8 V DC
RATED CURRENT 定格電流	1.1 A AT 12 V DC 1.1 A (DC12 Vにて)
RATED SPEED 定格回転速度	5000 min ⁻¹ AT 12 V DC (NOMINAL) 5000 min ⁻¹ (DC12 Vにて) (中心値)
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	10 M Ω MIN. AT 500 V DC NOTE2 DC500 Vメガーにて10 M Ω 以上 (注2)
DIELECTRIC STRENGTH 絶縁耐圧	ONE MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz NOTE2 AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること (注2)
OPERATING TEMP. RANGE 使用温度範囲	-10 °C ~ +60 °C
SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	50 dB [A] (NOMINAL) NOTE1 50 dB (A) (中心値) (注1)
MASS 質量	APPROX. 180 g 約 180 g
MATERIAL 材質	FRAME, IMPELLER : PLASTICS フレーム, 羽根 : 樹脂成形品

NOTE:
注

1. MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM THE AIR INLET.
ファン吸込側より1 mにて測定する。
2. MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES AND THE FRAME.
リード線導体部とフレームとの間。
3. MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF LOCKED ROTOR
CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.
ファン拘束時焼損の恐れはない。
4. PRINT PRODUCT NAME, MODEL No., MANUFACTURER,
AND MANUFACTURED DATE ETC.
品名, 型名, 製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。

					12 V G SPEED 12 V Gスピード
					SAN ACE 92 (G) RIBBED サンエース92 Gタイプ リブ付
REFERENCE ONLY					9G0912G102

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Sanyo Denki:

9G0912G102