




Technische Daten Ladeeinheit/
technical data charging unit

Eingangsdaten/
input data : 100–240V~ 60/50Hz ±10%

Ladung/
charge : 4 x 1,45V = Rundzellen/ cylindrical batteries
2 x 10,15V = 9V–Block
Mono (D) 4 x 1000mA ±20%
Baby (C) 4 x 1000mA ±20%
Mignon (AA) 4 x 1000mA ±20%
Micro (AAA) 4 x 500mA ±20%
9V–Block (E) 1 x 15mA ±20%

Erhaltungsladung/
trickle charge : AA, C, D 4 x 50mA ±20%
AAA 4 x 25mA ±20%

max. Spannung/
max. Voltage : für Rundzellen/ for cylindric cells 1,7V +15%

Vollerkennung/
battery full detection : –dU / –dV for round cells

Sicherheitstimer/
security timer : Timer 14h ±15% für Rundzellen/ for roundcells
Timer 20h ±15% für 9V Block

Verpolschutz/
reverse–connect protection : mechanisch/
mechanical


Schutzart/
protection : IP20

Betriebstemperatur/
operating temperature : 0°C.....+25°C

Lagertemperatur/
storage temperature : –25°C.....+70°C

Approbation/
approval : CE

Gehäuse/
case : Tischgehäuse ABS/
desktop case ABS



Ladeanzeige für Rundzellen/charging indicator for round cells:

Ladung/
charging : die dem Ladeschacht zugeordnete LED leuchtet rot
der Ladevorgang wird im LCD durch Lauflicht nach oben angezeigt/
the dedicated LED for that charging position lights red to indicate charging
the charging process is shown in the LCD display by a running bar from the bottom upwards

Impulserhaltungsladung/
trickle charging : LED grün leuchtet, LCD zeigt "OK" an/
LED green lights, LCD display signals "OK"


Akku defekt/
battery defective : LED rot blinkt, LCD zeigt "BAD" an/
LED red flashes, LCD signals "BAD"

Ladeanzeige für 9V Block/ charging indicator for 9V batteries

Ladung/
charging : LED rot leuchtet/
LED red lights

Verpackung/
package : Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung
blister packing incl. multilingual manual

Gewicht/
weight : 490g



Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN1409/UK				Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1	Gewicht/Weight
						Werkstoff/Work material, Modell-Nr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
				2010	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name POWERLINE 5 UK
				Erstellt/ Drawn by	02.03.	P.KESEL	
V1	date code changed and adress added	11.12.13	CF				Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 5207463–UK
V0	"Made in China" added / CE size changed	25.03.10	MF				
V0	---	02.03.10	PK				Blatt/ Sheet 1
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. 103/27/09	Ersatz für/Replaced by Ersatz durch/Replacement through:	