

一般仕様 General Specifications

- ◇ モータ保護 : 自動復帰方法、逆接続防止
 - ◇ 絶縁抵抗 : DC500V メガにて10M Ω 以上
 - ◇ 絶縁耐圧 : AC700V 1s
 - ◇ 許容環境温度範囲 : -10℃ ~ +70℃ (Operating)
-40℃ ~ +70℃ (Storage)
実用上さしつかえない状態で結露無きこと
-
- ◇ Motor Protection : Automatic Restoration/Reverse Connection Prevention
 - ◇ Insulation Resistance : 10M Ω or over with a DC500V Megger
 - ◇ Dielectric Withstand Voltage : AC700V 1s
 - ◇ Allowable Ambient Temperature Range :
-10℃ ~ +70℃ (Operating)
-40℃ ~ +70℃ (Storage)
No such condensation as hinders practical use

期待できる寿命

Expected Life

(管理番号)

(Product No.)

※故障率 10%

25°C 50,000 時間

25°C 40,000 時間

(L00)

(T00)

✖ Failure rate 10%


25°C 50,000 hours

25°C 40,000 hours

(L00)


(T00)

外観図 Outline




リブタイプ Rib Type

特性曲線 Characteristic Curves



取付穴参考寸法 Panel Out-cuts



材質 Material

ケーシング : プラスチック(ブラック)
インペラー : プラスチック(ブラック)
軸受 : ボールベアリング
リード線 : UL1061 AWG26 +: 赤 -: 黒

Casing	: Plastic (Black) 94V-0
Impeller	: Plastic (Black) 94V-0
Bearing	: Ball Bearing
Lead Wire	: UL1061 AWG26 +: Red. -: Black

仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage	使用電圧範囲 Operating Voltage	定格電流 Current	定格入力 Input Power	定格回転速度 Speed	最大風量 Max. Air Flow	最大静圧 Max. Static Pressure	騒音 Noise	質量 Mass
		(V)	(V)	(A) ^{*1}	(W) ^{*1}	(min ⁻¹) ^{*1}	(m³/min) ^{*1}	(Pa) ^{*1}	(dB) ^{*1}	(g)
1606KL-01W-B30-	X00	5	4.5 ～ 5.5	0.120	0.600	6000	0.17	36.3	28	20
1606KL-01W-B40-	X00			0.150	0.750	7000	0.20	47.1	31	
1606KL-01W-B50-	X00			0.240	1.200	8000	0.23	62.8	34	
1606KL-04W-B30-	X00	12	10.2 ～ 13.8	0.067	0.804	6000	0.17	36.3	28	20
1606KL-04W-B40-	X00			0.075	0.900	7000	0.20	47.1	31	
1606KL-04W-B50-	X00			0.085	1.020	8000	0.23	62.8	34	
1606KL-05W-B30-	X00	24	22.0 ～ 25.2	0.045	1.080	6000	0.17	36.3	28	20
1606KL-05W-B40-	X00			0.054	1.296	7000	0.20	47.1	31	
1606KL-05W-B50-	X00			0.062	1.488	8000	0.23	62.8	34	

回転方向：ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向：ラベル側

Rotation: Clockwise as seen from the label.
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air