

Dugaszolható toldócsatlakozók - ST-17S1N8A9K03S - 1618757

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Dugaszolható toldócsatlakozók, egyenes, SPEEDCON reteszelés, M17, Pólusszám: 17, Csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, árnyékolt: van, Kábelkeresztmetszet: 5 mm...9 mm

Az ábrán a 8 pólusú termékváltozat látható

Key commercial data

package_quantity	1
GTIN	4046356807999

Technical data

Általános

Reteszelés módja	SPEEDCON reteszelés
Érintkezőkamra számozásának forgásiránya	standard
Kódolás	N
Érintkezők csatlakozási módja	Krimpcsatlakozás
Érintkezők típusa	Aljzat
Pólusszám	17
Érintkező átmérője Teljesítmény-érintkezők	0,6 mm
Névleges áram teljesítmény-érintkezőnként 25°C esetén	3,6 A
Kábelbevezetés	5 mm ... 9 mm

Környezeti feltételek

Védettség	IP67
-----------	------

Adatok a DIN EN 61984:2001 szerint

Felállítási magasság max.	3000 m
Teljesítményérintkezők névleges-/üzemi feszültsége	60 V
Teljesítményérintkezők méretezési feszültsége	1,5 kV
Teljesítményérintkezők túlfeszültség-kategóriája	III
Teljesítményérintkezők szennyeződési foka	3

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701

Dugaszolható toldócsatlakozók - ST-17S1N8A9K03S - 1618757

classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

approvals

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approval details

UL Recognized 	
UN névleges feszültség	60 V
IN névleges áram	1 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-0.6

cUL Recognized 	
UN névleges feszültség	60 V
IN névleges áram	1 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-0.6

cULus Recognized 	
---	--

Dugaszolható toldócsatlakozók - ST-17S1N8A9K03S - 1618757

accessories

Krimpérintkező

ST-06KS010 - 1607580



ST-06KS020 - 1607581



ST-06KS030 - 1607582



Védőfedél

ST-Z0006 - 1607776



Szerelési anyagok

ST-Z0016 - 1617993



Dugaszolható toldócsatlakozók - ST-17S1N8A9K03S - 1618757

accessories

ST-Z0017 - 1618049




ST-Z0018 - 1618050




Drawings

Méretrajz



Dugaszolható toldócsatlakozók - ST-17S1N8A9K03S - 1618757

Sematikus rajz



© Phoenix Contact 2014 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>