



SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
(DIMENSIONS IN mm)

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)



SEZ. PARZIALE (PARTIAL SEC.) A-A

NOTE (NOTES)

- 1 FINITURA (FINISH): STAGNATO 3.5 μm TIN PLATED 3.5 μm.
- 2 FINITURA (FINISH): DORATO 0.4 μm NELL'AREA DI CONTATTO E STAGNATO 2.5 μm NELLA ZONA A SALDARE, SU 1.3 μm DI NI. (DUPLEX PLATED 0.4 μm GOLD IN CONTACT AREA AND 2.5 μm TIN IN SOLDER AREA, OVER 1.3 μm NICKEL).
- 3 FINITURA (FINISH): DORATO 0.8 μm NELL'AREA DI CONTATTO E STAGNATO 2.5 μm NELLA ZONA A SALDARE, SU 1.3 μm DI NI. (DUPLEX PLATED 0.8 μm GOLD IN CONTACT AREA AND 2.5 μm TIN IN SOLDER AREA, OVER 1.3 μm NICKEL).
- 4 MATERIALI (MATERIALS):
 - BLOCCHETTI: POLIESTERE AUTOESTINGUENTE UL94V-0, COLORE NERO. (HOUSINGS: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC, COLOR BLACK).
 - TIN AND GOLD PLATED CONTACTS: BRASS

58.5	53.34	280388-3	5	280388-2	280388-1	22
48.3	43.18	281019-3	5	281019-2	5 281019-1	18
40.7	35.56	280387-3		280387-2	280387-1	15
33.1	27.94	280521-3	5	280521-2	280521-1	12
25.4	20.32	280509-3	5	280509-2	280509-1	9
22.9	17.78	280385-3		280385-2	280385-1	8
12.7	7.62	280384-3	5	280384-2	280384-1	4
D	B	NUMERO (PART NUMBER)	3	NUMERO (PART NUMBER)	2 NUMERO (PART NUMBER)	1 NO. POS.

CUSTOMER DRAWING
FOR REFERENCE ONLY

DISEGNO PER CLIENTE
SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED RELEASE FOR PUBLICATION

TOLLERANZE, SE NON
DIVERSAMENTE SPECIFICATO
(TOLERANCES, UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED)

MATERIALI (MATERIALS)

SCALA
(SCALE)

VEDERE NOTA (SEE NOTE) 4

5:1

± 0.3
ANGOLI
(ANGLES) ± 2°

TE Connectivity

DIS. G. CAMPIA
(DR.) 12 FEB 90

DESCRIZIONE AMPMODU II HEADER
(DESCRIPTION) ASS. IES, STRAIGHT, DOUBLE ROW

CONT. (CHK)

LOC. SIZE NUMERO (DWG NO.) REV. FOGLIO (SHEET)

I A3 C-280384 T 1 DI (OF) 1

T STREAMLINING OF CONTACT BASE MATERIAL TO BRASS SMT 19FEB 2013
REV. REVISIONI (REVISION RECORD) DIS. DATA (DATE)

5 P.N. OBSOLETE