




CODING II AS SHOWN
COLOR BROWN
DESIGN WITH TPA IN PREPOSITION


Kodierung II wie dargestellt
Farbe braun
Darstellung mit Verriegelung in
Vorraststellung

MARKING OF PARTS
Teilebeschriftung





A-A

2.1±0.5 Verschiebeweg





MARKING OF PARTS
Teilebeschriftung



CODING I
COLOR BLACK
VIEW WITHOUT TPA

Kodierung I
Farbe schwarz
Darstellung ohne Verriegelung



MARKING OF PARTS:
Teilebeschriftung:

SUPPLIER-LOGO

Lieferanten-Logo

FCI PART NUMBER

FCI Teile-Nummer

IDENTIFICATION OF MATERIAL TO VDA 260

Materialkennzeichnung nach VDA 260

DATE CLOCK / Datumsuhr

PRODUCTIONCODE WITH COUNTRY OF PRODUCTION

Herstellcode mit Herstelland

CAVITY IDENTIFICATION / Kammer-Nummerierung

NOTES:

Bemerkungen:

INTERFACE ACCORDING 9 033 01 10

Geräteaufnahme nach 9 033 01 10

PRODUCT SPECIFICATION 9 901 11 90

Produkt-Spezifikation 9 901 11 90

APPLICATION SPECIFICATION 9 902 10 20

Anwendungs-Spezifikation 9 902 10 20

GENERAL TOLERANCES

± 0.3MM ALL ONE PLACE DIMENSIONS

± 0.1MM ALL TWO PLACE DIMENSIONS

± 3° ALL ANGULAR DIMENSIONS

Allgemeintoleranzen

± 0.3mm alle Masse mit einer Dezimalstelle

± 0.1mm alle Masse mit zwei Dezimalstellen

± 3° alle Winkelmasse

CHANGES BASED ON TECHNICAL PROGRESS


ARE IN THE DECISION OF THE MANUFACTURER !

ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT

DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR !




CODING III
COLOR RED
VIEW WITHOUT TPA

Kodierung III
Farbe rot
Darstellung ohne Verriegelung



CODING IV
COLOR BLUE
VIEW WITHOUT TPA

Kodierung IV
Farbe blau
Darstellung ohne Verriegelung



1:1

1:1

3 023 64 12	TPA	II	PBT-GF10	VIOLET/violett	4006	2	FCI NUMBER FCI-Nummer 3 023 64 12
	Verriegelung		PBT	BROWN/braun	1011	1	
	Flachkontaktgehäuse		PBT	BLACK/schwarz	9011	1	
3 023 64 01	TPA	I	PBT-GF10	VIOLET/violett	4006	2	FCI NUMBER FCI-Nummer 3 023 64 01
	Verriegelung		PBT	BROWN/braun	1011	1	
	Flachkontaktgehäuse		PBT	BLACK/schwarz	9011	1	
PART-NO. TEILE-Nr.	DESCRIPTION Benennung	CODING Kodierung	MATERIAL Werkstoff	COLOR Farbe	RAL-NO. Aehn.-RAL-Nr.	POS	CUSTOMER NO. Kunden-Nummer

2.8mm DCS-2 (4x)	6 001 28 44	>1.0-1.5	Au	FLR	
	6 001 28 41		Sn		
	6 001 28 34	0.5-1.0	Au		
	6 001 28 31		Sn		
	-	>0.2-0.35	Au		
	6 001 28 11		Sn		
1.5mm DCS-2 (8x)	-	>1.0-1.5	Au		
	-		Sn		
	6 000 05 34	0.5-1.0	Au		
	6 000 05 31		Sn		
	6 000 05 14	>0.2-0.35	Au		
	6 000 05 11		Sn		
	FEMALE CONTACT Flachkontakt	FCI PART NUMBER FCI Teile-Nummer	CRIMP SIZE Crimp-Groesse (mm ²)	SURFACE FINISH Oberfläche	WIRE TYPE Leitungsart

261/07	20.04.07	A00	-	FIRST EDITION	S.Klewin	Dr. Klewin	APPR. BY
ECN-NO. ECN-NUMMER	DATE DATUM	REVISION INDEX	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNG	DRAWN BY GEZ.	CHK. BY GEPR.	APPR. BY GEN.
PRODUCT SPEC. PRODUKT-SPEZIFIK.	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGS-SPEZIFIK.	APPLICATION SPEC. ANWENDUNGS-SPEZIFIK.	THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. © FCI April 1999				
SEE NOTES	SEE NOTES	SEE NOTES	SEE NOTES				
TOLERANCES TOLERANZEN	SEE NOTES Siehe Bemerkungen	MATERIAL : MATERIAL	SEE TABLE	SURFACE FINISH OBERFLÄCHE	FCI	ISO PROJECTION ISO PROJEKTION	CAD SYSTEM
COUNTERPART Nr. GEGENSTÜCK Nr.	---	COLOUR : FARBE	SEE TABLE	---	---	DWG SIZE FORMAT	---
DO NOT SCALE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN	---	TOOL NO. WERKZEUG-Nr.	---	ECO Loc. Code STANDORT CODE	GN	A2	---
DRAWN BY GEZ.	13.02.07	NAME NAME	S.Klewin	TITLE BENENNUNG	FEMALE HOUSING 12 WAY Flachkontaktgehäuse 12 polig	DRAWING NUMBER ZEICHN. NUMMER	3 023 64 01
CHECKED BY GEPR.	---	ESR NO. ESR-NUMMER	---	CAT. NO. KATALOG-Nr.	---	FILE NAME DATEI-NAME	30236401_C
APPROVED BY GEN.	---	---	---	---	---	SCALE M.	2:1