

ボール キャスター

BALL CASTERS



K-140
鉄製

特 徴 Feature

- 小型で回転がスムーズ
- It's small-sized and rolling is smooth.



- 仕 様 ● 材 質 : ボール／玉軸受用鋼球
ケース／冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面仕上 : ケース／
K-140-1 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
K-140-2～4 黄銅めっき
- 用 途 ● コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル
- 納 期 ● 標準在庫品
- 備 考 ● 本製品は上向き、下向きどちらでもご使用いただけます。
● 摺動対象物の摩擦係数により摺動性能が異なりますので、検証の上仕様を決定してください。

- Speci- ● Material:
fications Ball: Steel ball for ball bearing
Case: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Case:
K-140-1 Zinc plating chromate
treatment (MFZn-C)
K-140-2 to 4 Brass plating
- Specific use ● Conveyors, benches and turntables.
- Remarks ● Can be used facing either up or down.
● The ability of an object to be rolled depends on its friction coefficient. Decide on specifications after verification.

商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
K-140-1	●	2D/3D	30097	¥100	100個～ ¥97
K-140-2	●	2D/3D	30098	¥220	40個～ ¥213
K-140-3	●	2D/3D	30099	¥320	40個～ ¥310
K-140-4	●	2D/3D	30100	¥640	40個～ ¥621



● : RoHS10指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲ : RoHS10指令に対応可能です。

- [K-140-1] ● 製品質量 : 10g
● 許容荷重 : 78N
● Mass: 10g
● Allowable load: 78N





K-140-1

- [K-140-2] ● 製品質量 : 35g
● 許容荷重 : 98N
● Mass: 35g
● Allowable load: 98N





K-140-2

- [K-140-3] ● 製品質量 : 80g
● 許容荷重 : 147N
● Mass: 80g
● Allowable load: 147N



K-140-3

- [K-140-4] ● 製品質量 : 110g
● 許容荷重 : 196N
● Mass: 110g
● Allowable load: 196N



K-140-4

重量用
キャスター

キャスター

双輪
キャスター

緩衝器付
キャスター

アジャスター付
キャスター

戸車

ボール
キャスター

モニター
アーム

レベル
アジャスター

ペダル
ロック

ステップ

スライド
レール

BALL CASTERS