

Gehäuse - HC-B 24-KML-79/M1PG29 - 1772081

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Kupplungsgehäuse, mit Längsbügel, Höhe 79 mm, mit Verschraubung, 1x Pg29

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918036751

Technische Daten

Maße

Höhe	79 mm
Breite	43 mm
Länge	120 mm
Schlüsselweite-Überwurfmutter	37 mm
Leitungsaußendurchmesser	18 mm ... 27 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart Gehäuse	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Allgemein

Hinweis	für Kontakteinsätze HC-B24, BB46, D64, DD108, M
Bauform	B24
Gehäuseart	Kupplungsgehäuse
Verriegelungsart	mit Längsbügel
Anzahl der Kabelabgänge	1
Kabelabgang	gerade
Verschraubung	mit
Art der Verschraubung	1x Pg29
Material Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, grau
Material Dichtung	NBR
Material Verschraubung	Messing, vernickelt
Material Kabdichtung	NBR
Material Verriegelung	Edelstahl, Griffteil: PA
Material Griffkörper Verriegelung	PA

Gehäuse - HC-B 24-KML-79/M1PG29 - 1772081

Technische Daten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440209

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Approbationen

GOST /


Approbationsdetails



Zeichnungen

Gehäuse - HC-B 24-KML-79/M1PG29 - 1772081

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>