

2-farb LED-Leuchte
Innenreflektor zylindrisch
SMZE 082, rot/grün



**SIGNAL-
CONSTRUCT**

Zeichnung




Abb. ohne
mittleren Pin
(Kathode)

Spezifikation

2-farb LED-Leuchte rot/grün 3-polig gemeinsame Kathode, Innenreflektor-Gehäuse glanzchrom, Schraubbefestigung Gewinde M8x0,75, Lieferung incl. Unterlegtring und Mutter, empfohlene Einbaubohrung 8,0+0,2 mm. Die LED ist mit einem Stopfen im Gehäuse befestigt.

Werkstoffe

Gehäuse Messing verchromt
Stopfen POM, UL-Listung 94 HB

LED

5 mm LED, rot/grün

LED-Gehäuse weiß-diffus
Leuchtfarbe rot, grün

Kenndaten	Lichtstärke (mcd)	typ. 15 mcd
	Wellenlänge (nm)	rot: 650 / grün: 587
	Flußspannung (V)	rot: 1,8 / grün: 2,2 typ.
	Abstrahlwinkel (°)	30° (Halbwinkel)

Grenzdaten	Sperrspannung (V)	5
	Durchlaßstrom (mA)	rot: 30 / grün: 30
	max. (mA)	60
	Verlustleistung	90 mW
	Lagertemp.	-40 ... +100 °C
	Betriebstemp.	-40 ... +85 °C