


- 3-trinns ladekontroll med timer
- Switch mode
- Høy virkningsgrad (> 83 %)
- Temp kompensert ladespenning-ekstern temperaturføler
- Polvendings- og kortslutningssikker
- Leveres med batteriklemmer
- Tilgjengelig i 120V versjon
- 3-step charge control with timer
- Switch mode
- High efficiency (> 83 %)
- Temp compensated charge voltage- external heatsensor
- Protected against reversed polarity and short circuit proof
- Leads with battery clips
- Available in 120V version



Tekniske data	Technical specifications	12 V
Inngangsspenning:	Input voltage:	198 - 264VAC (120V: 90 - 130VAC)
Max. strømtrekk fra batteri ved frakoblet nett:	Leakage current from battery with mains switched off:	< 0.5mA 12 V
Rippel:	Ripple:	< 100mV p-p
Virkningsgrad (v. 100% last):	Efficiency (at 100% charge)	> ca 83%
Switchefrekvens ca.:	Switch frequency approx.:	67kHz
Påslagstrøm:	Input surge current limitation:	< 35A
Temperaturområde:	Temperature range:	
• Drift:	• Operating:	-25 to +40°C
• Lagring:	• Storage:	-25 to +85°C
Sikkerhet:	Safety:	EN 60335-2-29
Isolasjonsklasse :	Insulation class:	I
Isolasjonsspenning:	Insulation voltage:	
• Primær - jord:	• Primary - ground:	1500V AC
• Primær - sekundær:	• Primary - secondary:	4000V AC
• Sekundær - jord:	• Secondary - ground:	500V AC
EMC standarder:	EMC standards:	
• Emisjon:	• Emission:	EN 61000-6-3
• Immunitet:	• Immunity:	EN 61000-6-1, EN 55014
Indikasjon:	Indication:	3 fargers lysdiode - 3 colour LED
• Rød: (konst. strøm, hurtig):	• Red: (constant current, boost):	20A
• Gul: (konst. spenning, timer):	• Yellow: (const. voltage, timer):	14,7V
• Grønn: (konst. spenning vedlikehold):	• Green: (const. voltage, float):	13,7V
IP-Grad:Elektronikk er påført beskyttelselakk	IP-code:PCB are protected with Coating	20
Timer*:	Timer*:	4h ± 30min.
Ytre mål (LxBxH):	Dimensions (LxWxH):	210 x 148 x 58mm
Vekt:	Weight:	1,55 kg
* Timer leveres også med andre tider	*Timer is also available with other values	

Spenningsversjoner 2044 - Voltage versions 2044

Versjon Version (V)	Inngang Input (VAC)	Utgang (VDC) Output (VDC)		Strøm begrenser Current limit (A)	Anbefalt batt. kap * Rec. batt. capacity * (Ah)
		Timer Timer	Vedlikehold Float		
12-20A	198-264 VAC 47-63 Hz	14,7	13,7	20	100-1000
12-25A		14,7	13,7	25	100-1000
24		29,4	27,4	10	50-500
36		44,1	41,1	6,7	35-350
48		58,8	54,8	5	25-250

*Anbefalt verdi kan variere – kontakt batteriproducenten for detaljer. *Rec.value may vary – contact batterymanuf. for details.

28122007