






Type TDS-06 A



Kraft-Weg-Diagramm
 F_H = Haltekraft

Technische Daten

Spulenwerte:

Einschaltdauer ED [%]	100	50	25	10	
Leistungsaufnahme [W]	2,1	4,2	8,4	21	
Widerstand [Ω]	Windungen	VDC	VDC	VDC	VDC
17,2	1145	6	8,5	12	19
69	2170	12	17	24	38
274	4450	24	34	48	76
1097	8700	48	68	96	152
3048	14500	80	113	160	253
4762	18200	100	141	200	317

Isolationswiderstand: $5 \times 10^7 \Omega$ mind., bei 500 VDC
 Prüfspannung: 500 V_{eff}, 1 min.
 Temperaturerhöhung: 65 °C bei 2,1 W, 100 % ED
 Gesamtgewicht: 43 g Ankergewicht: 5 g
 Die Daten verstehen sich bei 20 °C Umgebungstemperatur.
 Maßangaben in angezogenem Zustand. Änderungen vorbehalten.