



6 099 26 07
02 4624 A
GRUEN/GREEN




6 099 26 04
02 4625 A
GELB/YELLOW




FEHLENDE MASSE SIEHE
6 099 26 07

DRAWING NUMBER
ZEICHN. NUMMER
6 099 26 06
02 5315 A
WEISS/WHITE



FEHLENDE MASSE SIEHE 6 099 26 07
MASSE FUER BUND SIEHE 6 099 26 04

6 099 26 02
02 4626 A
BRAUN/BROWN



FEHLENDE MASSE SIEHE
6 099 26 07

BEMERKUNGEN / NOTES


DIE DICHTEFLAECHE MUESSEN FREI VON EINFALLSTELLEN, RISSEN, LUNKERN, FURCHEN UND TRENNMARKIERUNGEN SEIN: DER ZULAESSIGE GRAT FUER ALLE AUSFUEHRUNGEN DARF MAX. 0.1mm SEIN.

SEALING AREASURFACE MUST FREE OF CUTS, BUBBLES, BLOWHOLES, FURROWS AND INSERT MARKS. PERMISSIBLE BURRS FOR ALL TYPES MAX. 0.1mm

ENTFORMUNGSSCHRAEGE ≤ 0.5 ZULAESSIG
DRAFT ANGLE ≤ ALLOWED

FUER LEITER: DIN 72551-6 \ DIN ISO 6722-3
FOR WIRE:

6 099 26 07	WOCO	02 4624 A	0.5 / 0.75 / 1.0	GRUEN GREEN	1.7-2.3	6.9±0.1	SILIKONKAUTSCHUK LSR 50 SHORE REISSDEHNUNG >370% WARMLUFTBEST. 180°C OELANTEIL 2%
6 099 26 06		02 5315 A	4.0 / AWG 10	WEISS WHITE	3.1-5.5		
6 099 26 04		02 4625 A	1.5/ 2.5	GELB YELLOW	2.2-3.2		
6 099 26 02		02 4626 A	BLINDSTOPFEN BLIND PLUG	BRAUN BROWN	---		
TEILE-NR.: PART-NO.:	LIEFERANT SUPPLIER	BESTELL-NR. ORDER-NO.	LEITERQUERSCHNITT WIRE SIZE (mm ²)	FARBE COLOR	ISOLATION-Ø INSULATION-Ø (mm)	KAMMER-Ø CAVITY-Ø (mm)	MATERIAL



			-				
773/06	09.10.06	B05	-	REDAKTIONELLE UEBERARBEITUNG		A. King / WOCO	
194/06	14.03.06	B04	-	SIEHE AENDERUNGSMITTEILUNG			
088/03	24.01.03	B03	-	KUNDENZEICHUNG NEU/ CUSTOMER DRAWINGS NEW			
ECN-NO. ECN NUMBER	DATE DD / MM / YY DATUM	REVISION INDEX	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNG	DRAWN BY GEZ.	CHK. BY GEPR.	APPR. BY GEN.
PRODUCT SPEC. PRODUKT SPEZIFIK.	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGS SPEZIFIK.	CRIMP SPECIFICATION CRIMP SPEZIFIKATION	THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. © FCI April 1999		Diese Zeichnung u. alle enthaltenen Informationen sind Eigentum von FCI. Diese Zeichnung darf weder kopiert, noch in irgend einer Form reproduziert, gespeichert oder dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung zugänglich gemacht werden. © FCI April 1999		
TOLERANCES TOLERANZEN DIN ISO 3302-1; M2		MATERIAL : MATERIAL : SILIKON MIT 2% OEL		SURFACE FINISH OBERFLÄCHE	FCI		
COUNTERPART Nr. GEGENSTÜCK Nr.	COLOUR : FARBE : s. Tabelle		TOOL NO. WERKZEUG Nr.		ECO Loc. Code STANDORT CODE GN	ISO PROJECTION ISO PROJEKTION DIMENSION IN MILLIMETERS BEMASSUNG IN MILLIMETERN	
DO NOT SCALE DRAWING AUSDRUCK NICHT VERMESSEN		TITLE BENENNUNG		DRAWING NUMBER ZEICHN. NUMMER		SHEET BLATT	
DRAWN BY GEZ.	23.01.03	St. Mueller	EINZELADERDICHUNG FUER BOXKONTAKT 4.8/ FLACHKONTAKT 6.3 SINGLE WIRE SEAL FOR BOX- TERMINAL 4.8/FEMALE CONTACT 6.3		6 099 26 02/04/06/07		C
CHECKED BY GEPR.	24.01.03	S. Weiss	FILE NAME DATE/ NAME		69992602_04_06_07_B05-C		SCALE MASSST. 5:1
APPROVED BY GEN.	25.01.03	St. Mueller	ESR NO. ESR NUMMER		CAT. NO. KATALOG Nr.		