



LEERGEHÄUSE

# AKi 2-t



## AKi 2-t

### Leergehäuse

#### CUSTOMIZABLE

300 x 300 x 132 mm  
 Artikelnummer: 74500201

Leergehäuse - Industrie Qualität -, mit Anbaustutzen, Verschluss- und Isolierstopfen, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent



## Technische Daten

### Masse

|            |        |
|------------|--------|
| Breite:    | 300 mm |
| Länge:     | 300 mm |
| Höhe:      | 132 mm |
| Innenhöhe: | 114 mm |

### Werkstoff

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Kasten:         | Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich RAL 7035 |
| Deckel:         | Polycarbonat, transparent                               |
| Dichtung:       | Polyurethan                                             |
| Deckelschraube: | Polyamid 6, glasfaserverstärkt                          |

## Weitere Eigenschaften

## Zubehör

|             |
|-------------|
| AK MPI 2    |
| AK NS35-250 |
| NS35-216/3  |
| AK ABL-ES   |
| ASS-gro     |
| AKi ABF 2   |
| AK TW       |



## LEERGEHÄUSE

# AKi 2-t

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V V                                         |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1000 V                                          |
| PVC-frei:                        | Ja                                              |
| Schwermetallfrei:                | Ja                                              |
| Silikonfrei:                     | Ja                                              |
| Brennverhalten nach UL:          | V-2 nach UL 94                                  |
| Brennverhalten nach VDE:         | 960°C nach VDE<br>0471/ EN 60695                |
| Leitungseinführungen:            | Ja                                              |
| plombierbar:                     | Ja                                              |
| Schutzart:                       | IP65 - nach EN<br>60529 / DIN VDE<br>0470-1     |
| Schlagfestigkeit:                | IK08 nach DIN EN<br>5012 / VDE 0470<br>Teil 100 |

## Umgebungsbedingungen

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Umgebungstemp. (minimal):                         | -35 °C |
| Umgebungstemp (maximal):                          | 80 °C  |
| Umgebungstemp. (24 Stunden):                      | 60 °C  |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C<br>(kurzfristig): | 95%    |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:                  | 50%    |