




Rollenstellung lässt sich nach Lösen der Befestigung, durch tieferes Eindrücken des Stößels, um jeweils 45° nach jeder Richtung beliebig verändern!

ROLLER POSITION ADJUSTABLE BY 45°
INCREMENTS BY REMOVING FASTENER AND
DEPRESSING PLUNGER

NOTES: –

- 1) GENERAL TOLERANCE DIN ISO 2768
- 2) PRETRAVEL (Vorlauf) : 1+0.3
- 3) DIFFERENTIAL (Umschaltweg) : MAX. 0.4
- 4) OVERTRAVEL (Nachlaufweg) : MIN. 3.2
- 5) OPERATING FORCE (SCHALKKROFT) : 33±5N
- 6) FULL OVERTRAVEL FORCE (Endkraft) : MAX. 55N
- 7) RELEASE FORCE (Rückstellkraft) : MIN. 18N
- 8) SWITCH, BASIC (Schalteneinsatz) : (2X) 1 SX 106
- 9) TEMPERATURE RANGE (Temperaturbereich) : -55°C , +120°C
- 10) WEIGHT (Gewicht) : MAX.55g
- 11) SIMULTANEITY OF SWITCHING BETWEEN SWITCH POLES.(zul. Differenz des Schaltpunktes untereinander) : 0.1mm
- 12) GERMAN LANGUAGE TAKES PRECEDENCE.

Achtung: Bei Steckvorgang Dichtlippen des Grommets nicht beschädigen, sonst treten Kontaktprobleme auf.
ATTENTION: DO NOT DAMAGE THE SEALING LIPS OF THE GROMMETS, OTHERWISE CONTACT PROBLEM ARISES.

Zum Lieferumfang gehören:

- 6 Stück Kontakte 001104-210-02
4 Stück Blindstopfen 001109-200-42
1 Stück Werkzeug 001112-200-25
1 Stück Beipackzettel Fa. Honeywell

INCLUDED IN DELIVERY:

- 6 PCS CONTACTS 001104-210-02
4 PCS BLIND PLUG OR (BLANK PLUG) 001109-200-42
1 PCS TOOL 001112-200-25
1 PCS INSTRUCTION LEAFLET

VALENTIN DRAWING No. : E2-600-101

FEINMAB = PRECISION

--->THIS IS CLASS F (TIGHTEST TOLERANCES)

DESIGN UNITS: MM		DRAWN	KSR	23JAN08	Honeywell				
TOLERANCES UNLESS NOTED:		CHECK	RJ	23JAN08					
NO PLACE X ± 1,000	THIRD ANGLE PROJECTION 	THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE PERMISSION OF HONEYWELL.			TITLE ENDSCHALTER E2-600-03 LIMIT SWITCH E2-600-03				
ONE PLACE .X ± 0,4					SIZE A2	TYPE I	DRAWING NAME 622WR1-B-F		REV C
TWO PLACE .XX ± 0,15					INTERPRET PER ASME Y14.5M-1994 OTHER HONEYWELL ENGINEERING STANDARDS MAY APPLY				
THREE PLACE .XXX ± 0,005									
FOUR PLACE .XXXX ± 0,0050		RASTER					SCALE 2:1	SHEET 1 OF 1	
ANGLES X ± 3									