

Warntonsirene F/HU 100

Artikelnummer

Anzahl Bemerkung

F/HU 100

1

->Warenkorb

Zusatzinformationen:

Die Warntonsirene F/HU 100 arbeitet im Spannungsbereich von 6 bis 30 V und hat bei der Nennspannung von 12 V bzw. 24 V die optimale Leistung. Hierbei werden Lautstärken von 87 dB bzw. 97 dB in 1 m Abstand erreicht. Die stabile Bautorm sowie Qualitäts-Schutz gemäß IP 54 ermöglichen einen vielseitigen Einsatz überall dort, wo es auf hohe Lautstärke und Zuverlässigkeit ankommt.



Eigenschaften:

- ° hohe Zuverlässigkeit
- ° lange Lebensdauer
- ° Schutzklasse nach IP 54
- ° keine Hochfrequenzstörungen v ° durchdringender Ton

Applikationen:

- ° Feueralarm
- ° Einbruch- u. Diebstahlalarm
- ° Lärm- u. Überwachungsindikatoren

TECHNISCHE DATEN:

F/HU 100 MP

F/HU 100 MC

Betriebsspannungsbereich	6-30 V =
Nennspannung	12V=
Stromaufnahme	25 mA
Frequenz t 20%	2800 Hz
Lautstärke t 5 dB	87 dB/1 m
Betriebstemperatur	- 30 °C bis + 80 °C
Anschlüsse: (AV 0,5/200-250)	rot +, schwarz -
*P=	Puls, C=

6-30 V =
24V=
35 mA
2800 Hz
97 dB/1 m

Constant, Gehäusefarbe: weiß