

03	17.01.01	Reindl	135940
Ind.	Datum	Name	Änderung
Rev.	date		Modification
Werkstoffe / Materials:			
Socket) : PET sw 30XGV UL 94 V-0			
Deckel) : PBT sw UL 94 V-0			
Betätiger cover : PBT UL 94 V-0			
Anschlüsse actuator : CuZn10 gal. Ag/silver plated terminals			
Kontakte : Aus6Ag25Pt6 a. Ni-Träger			
Zusatzbetätiger: XSCN31810 n. DIN7440			
Aux. Actuator			
Allegeometrien nach / General tolerances according to DIN ISO 2768-m			
Winkeltoleranzen / Angle tolerances: ±2°			

Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 0.1A 250V~ SE4		Kontaktöffnungsweite : μ	
Umgebungstemperatur : 40T120		Contact Disconnection	
Temperatur Rating		Kriechstromfestigkeit: PT1 175	
Proof Tracking Index		Bauform nach / Type of Construction	
according to DIN 41635 Form B		Benennung / Description:	
Subminiaturschalter DC		subminiature switch	
Maßstab/Scale:		C H E R R Y	
2:1		G . m . b . H	
91275 Auerbach/Dpf.		Cherrystraße	

Schutzart: IP 67		Schaltbild	
Anschlüsse: IP 00		circuit diagram	
terminal		COM	
UL 1054: 0.1A 125-250VAC		1 2 3 4	
Prüfzeichen:		NC	
Ersatz für/Replace for:		NO	
Kunde/Customer		DC3C-L1RC	
Teil-Nr. / Part No.		Date / Name	
Geprüft/Approved		17.01.01 Reindl	
Zeichnungs-Nr. / Drawing No.:		Keck	

