


terminaLED®

**Produktneuheit**

Verteilerbox für LED-Spots in Reihenschaltung

Schnell, flexibel und wirtschaftlich

Die patentierte Lösung terminaLED® kommt beim Anschluss von in Reihe geschalteten LED-Spots z.B. in Küchen, Möbeln oder Verkaufsdisplays zum Einsatz.

Die 2-adrige Leitung wird ohne Abisolieren in die Box gesteckt und mit einem Fingerdruck angeschlossen: vom LED-Treiber zum ersten, zweiten, ..., letzten Modul – fertig!

Die Vorteile gegenüber herkömmlichen Anschlusstechnologien liegen auf der Hand:

- keine Verteiler mit sternförmiger Verdrahtung
- kein Planungs- und Bestellaufwand da Leitungslängen bei Installation festgelegt werden
- geringere Materialkosten
- geringere Arbeitskosten





Technische Angaben

Anschluss	IDC-Schneidklemme 3 x 2 Anschlüsse 0,34 – 0,5 mm ² (IN, LED, OUT)
Isolierteil	Polyamid 6.6, lichtgrau Brennbarkeitsklasse nach UL94: V-2 Dauergebrauchstemperatur 100 °C kurzzeitig 160 °C
Kontaktteil	Bronze, oberflächengeschützt
Befestigung	zentral mit Schraube M3
Nennstrom	6 A (0,5 mm ²) bzw. 5 A (0,34 mm ²) max. 48 V (AC) bzw. 60 V (DC) bei T 60 °C
Maße	Ø 35 mm, Höhe 11 mm
Schutzart	IP 20



Musterwünsche bitte an terminaLED@adels-contact.de oder an die bekannten Ansprechpartner.



Maße ohne Toleranz nach DIN:				Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder im Original, noch kopiert dritten Personen oder Firmen zugänglich gemacht werden.				Maßstab 2.5:1		CAD - Zeichnung! NUR IN EDV ÄNDERN!	
Erstellt mit: Autodesk Inventor								Werkstoff		Oberfläche	
					Datum	Name	Benennung terminaLED® 3050				
				Gezeichnet	29.01.2013	Kohl					
				Kontrolliert	05.02.2013	Kohl					
				Norm							
							Zeichnungs-Nr.: K4-343-00-00				
							Art.-Nr.:				
							1				
							A4				
INDEX	ÄM - Nummer:	Datum	Name	Ers. f.					INDEX alt		

ADELS
contact