

中継型端子盤

Relay-type Terminal Block




ピッチ／Pitch 10mm

型 名 Type Number	F122
定 格 Rating	AC250V 15A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 100MΩ 以上 DC500V 100MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	1.25mm ²

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale $\frac{1}{4}$ 単位／Unit mm



- 注文方法：[型名] — [極数] P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは1.0 N・m です。
- Connection screw : Tightening torque is 1.0 N・m.

■仕様／Specifications.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	フェノール樹脂 Phenolic	UL			黒 色 Black
2	導電板 Terminal	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 2.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3.5×0.6×8 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type①
4	リベット Rivet	黄 銅 Brass	C2700W		ニッケルメッキ Nickel-Plated	
5	カバー Cover	塩化ビニール Polyvinyl chloride	UL	板 厚 t 1.5		透 明 Transparence
6	カバー止ビス Cover retaining screw	黄 銅 Brass	C2700W	M3×0.5×6 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PW セムスナベ Type ⑥
7	記号番号板 Marking strip	塩化ビニール Polyvinyl chloride	UL	板 厚 t 1.0		白 色 White

極数／Poles	2	3	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20
A	38	48	58	68	78	98	118	139	159	169	179	199	219
B	28	38	48	58	68	88	108	129	149	159	169	189	209

中
継
型