

KANE425

Analizador portátil de la combustión



Lana Sarrate, S.A.
Paseo Manuel Girona, 2
08034 - Barcelona

Tfno.: 932.80.01.01 - Fax: 932.80.64.16
www.lanasarrate.es - lanasarrate@lanasarrate.es



Referencia N° 18356-3 Marzo 2009
© Kane International Ltd.

ÍNDICE

	Página
DESCRIPCION DEL KANE425	2
PARTES Y FUNCIONES DEL ANALIZADOR.....	3-4
1. BATERIAS.....	5
2. ANTES DE UTILIZAR EL ANALIZADOR	6
2.1 PURGADO EN AIRE AMBIENTE LIMPIO	6
2.2 PANTALLA DE ESTADO.....	6
3. USO DEL ANALIZADOR Y SUS CUATRO TECLAS	7-9
4. USO DEL ANALIZADOR.....	10-17
4.1 ANALISIS DE LA COMBUSTION.....	10
4.2 PRUEBA DE PRESIÓN.....	13
4.3 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	15
4.4 TEMPERATURA DIFERENCIAL.....	16
4.5 PRUEBA DEL CO AMBIENTE	19
4.6 USO DE LA SONDA DOBLE KMCP30.....	20
4.7 IMPRESIONES DEL KANE425.....	21
5. USO DEL MENU	22
6. USO DEL KANE425 COMO TERMOMETRO O MANOMETRO	23
7. MEDICION DE LOS HUMOS DE LA COMBUSTION	24
8. DETECCION DE AVERIAS.....	25
9. SERVICIO Y RECALIBRACION ANUAL DEL ANALIZADOR	26
10. ESPECIFICACIONES DEL ANALIZADOR.....	27
11. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA.....	28
APENDICE 1 – PARAMETROS PRINCIPALES	29-30

DESCRIPCION DEL KANE425

El analizador de la combustión **KANE425** mide O₂, CO de los humos (normalizado y no normalizado) y ambiente, temperatura de los humos, ambiente y diferencial, presión (tiro) y presión diferencial.

Calcula el CO₂, pérdidas, rendimiento de la combustión (Neto, Bruto o Condensado) y exceso de aire.

El analizador de la combustión **KANE425** mide los niveles de monóxido de carbono en aire ambiente. Además efectúa una prueba de CO ambiente durante 15 minutos.

El analizador incorpora una funda de goma protectora con imán para su operación "manos libres" e incluye una sonda de aspiración de los humos con sensor de temperatura integrado.

Su gran pantalla visualiza simultáneamente 4 lecturas y toda la información se puede imprimir en una impresora con comunicación infrarrojos. Los datos impresos pueden ser mediciones en tiempo real o análisis memorizados en el analizador.

La memoria del analizador tiene capacidad para:

- 99 análisis de combustión
- 20 pruebas de presión
- 20 pruebas de estanqueidad
- 20 pruebas de temperatura
- 20 pruebas de CO ambiente

La cabecera del ticket de impresión se puede personalizar en 2 líneas de 20 caracteres cada una.

El analizador se controla con 4 teclas de función y un dial rotatorio.

La función de las cuatro teclas es la siguiente (de izquierda a derecha):

- Encendido/Apagado del analizador
- Encendido/Apagado de la iluminación de la pantalla y la linterna
- Encendido/Apagado de la bomba de aspiración
- Envío de datos a la impresora o a la memoria


Las teclas con los iconos impresos en la carcasa gris del instrumento también hacen la función indicada por los iconos (avance, retroceso, aceptar) cuando se trabaja en la opción MENU, para configurar la fecha, hora, combustible, etc...

PARTES Y FUNCIONES DEL ANALIZADOR



Conexiones para temperatura

Temperatura de los humos (T1) Conexión del alimentador red/cargador de baterías
Temperatura ambiente (T2)



1. BATERIAS

Tipo de baterías

Este analizador ha sido diseñado para trabajar con pilas alcalinas desechables o con baterías recargables de Níquel Metal Hidruro NiMH. No es recomendable utilizar otro tipo de baterías.

ATENCION

El cargador de baterías **SOLAMENTE** debe utilizarse con las baterías recargables NiMH.

Sustitución de las pilas/baterías

Sacar la funda protectora de goma y abrir la tapa trasera lateral del analizador para acceder al alojamiento de las pilas/baterías. Colocar 4 pilas/baterías del tipo AA, alcalinas o recargables NiMH. Respetar la polaridad indicada en la pegatina. Volver a colocar la tapa del alojamiento y la funda protectora de goma.

Encender el analizador y colocar el dial rotatorio en la posición **Situ** para verificar fecha, hora y nivel de las pilas/baterías. Ver sección 5, uso del Menú, para modificar fecha y hora.

Recarga de las baterías de NiMH

Comprobar que el cargador es el adecuado para el analizador. La referencia es KMCU250/UK.

Para efectuar una carga completa de las baterías de NiMH siga los siguientes pasos:

- Encender el analizador KANE425
- Conectar el cargador al analizador y a la red
- Se iluminará el led rojo frontal durante la carga
- Apagar el analizador KANE425. La pantalla mostrara el mensaje “PILAS CARGANDO”

La primera carga necesitará 12 horas. Las baterías de NiMH se pueden recargar en periodos cortos de tiempo.

Kane también dispone de un cargador de coche. La referencia de este accesorio es KMCU450/12

Eliminación de las pilas/baterías usadas

Desechar las pilas agotadas según normativas locales y evitando perjudicar el medioambiente.

2. ANTES DE UTILIZAR EL ANALIZADOR

Verificar que la trampa de agua esté vacía y el filtro de partículas limpio.

- Para vaciar la trampa de agua, extraer el tapón de goma y vaciar el líquido. Volver a colocar el tapón.
- Para cambiar el filtro de partículas, sacar la funda protectora de goma, extraer la trampa de agua del analizador, sacar el filtro de la espiga de fijación y reemplazarlo por uno nuevo. Volver a colocar la trampa de agua y la funda protectora de goma.

Conectar la sonda de humos en la entrada de humos de la combustion y el conector de la sonda de temperatura en el conector marcado T1 del analizador – ver página 4, verificar la polaridad correcta del conector.

2.1 PURGADO EN AIRE AMBIENTE LIMPIO


Dejar la sonda de humos en aire ambiente limpio. Pulsar . La bomba iniciará una autocalibración durante unos 30 segundos. Al terminar:

Con el dial rotatorio seleccionar **Comb 2**. La lectura del CO en aire ambiente limpio debería ser de 0 ppm.

Con el dial rotatorio seleccionar **Comb 1**. La lectura del O₂ en aire ambiente limpio debería ser de 20.9% $\pm 0.1\%$.

2.2 PANTALLA DE ESTADO

Con el dial rotatorio seleccionar **Situ**. Veremos la siguiente pantalla:



- Si es menor 10% reemplazar las pilas
- Si es menor 20% recargar las baterías NiMH
- Hora actual. Configurable en el Menú.
- Fecha actual. Configurable en el Menú.
- Días que faltan para la próxima recalibración recomendada.

AVISO DE SEGURIDAD

Los humos de la combustion que extrae este analizador contienen gases que pueden ser tóxicos incluso en concentraciones relativamente bajas. Estos gases salen por la parte trasera del instrumento. **Este instrumento solamente debe utilizarse en lugares bien ventilados. Su utilización es exclusiva para personal reparado y competente que conozca todos los riesgos existentes en la operación del instrumento.**

3. USO DEL ANALIZADOR Y SUS CUATRO TECLAS

Encender el analizador	<p>Pulsar la tecla  para encender el instrumento. El inicio del instrumento debe realizarse en aire ambiente limpio para que los sensores se autocalibren correctamente.</p> <p>Al encenderlo el analizador emite un doble pitido y visualiza en pantalla el % de la batería, el combustible y las unidades de presión. En la línea inferior de pantalla se inicia una cuenta atrás de 60 que finaliza cuando los sensores están calibrados. Esta cuenta tiene una duración aproximada de 20-30 seg., que con el desgaste de los sensores se alarga progresivamente. Si no finaliza esta calibración, será síntoma de que los sensores están agotados y deberán ser reemplazados y calibrados por personal técnico autorizado.</p> <p>Si se conecta una sonda externa de temperatura (opcional) en el conector T2 durante la cuenta atrás, la temperatura medida se considerará como temperatura ambiente.</p> <p>Si no se conecta una sonda externa de temperatura durante la cuenta atrás, la temperatura medida por la sonda de humos se considerará como temperatura ambiente.</p> <p>Si no se conecta una sonda externa de temperatura ni la sonda de humos durante la cuenta atrás, la temperatura medida por la sonda interna del analizador se considerará como temperatura ambiente.</p>
Apagar el analizador	<p>Pulsar la tecla  para apagar el analizador. La pantalla mostrará una cuenta atrás hasta 30 con la bomba aspirando aire ambiente limpio para limpiar los sensores. La sonda de humos deberá estar fuera de la chimenea.</p> <p>Pulsar la tecla  si desea abortar el apagado el analizador.</p> <p>ATENCION: Si el valor de CO es superior a 20 ppm, el analizador no se apagará.</p>

Retroiluminación y linterna	<p>Pulsar la tecla  para encender/apagar la retroiluminación de la pantalla y la linterna incorporada.</p> <p>ATENCION: El uso de la retroiluminación y linterna incrementa el consumo de las pilas/baterías.</p>
Apagar/encender la bomba	<p>Normalmente el analizador funciona con la bomba en marcha.</p> <p>Pulsar la tecla  para encender o apagar la bomba.</p> <p>Cuando se apaga la bomba, las lecturas de O₂ y CO muestran el mensaje “-PO-” y cada 40 segundos la pantalla mostrará el mensaje “PAROBOMB”</p> <p>ATENCION:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Si el valor de CO es superior a 20 ppm, el analizador no se apagará. Esto evita que se dañe el sensor de CO. 2) La bomba se auto apaga cuando el dial rotatorio se coloca en cualquiera de las siguientes opciones: Menú, Situ, Pres/Tir, Estanca y Temp Diff.
Ajuste a cero del sensor de presión	<p>Mantener pulsada la tecla  hasta que la línea superior de la pantalla muestre el mensaje “AJUSTE 0”</p>
Impresión de datos	<p>Pulsar la tecla  para iniciar una impresión. La pantalla del analizador mostrará unas barras hasta completar la impresión. Para cancelar la impresión pulsar la misma tecla.</p> <p>Verificar que la impresora esté encendida, y preparada para recibir datos, y alineada respecto al emisor infrarrojos del analizador.</p>

Memorización de mediciones	<p>Mantener pulsada la tecla  durante 2 segundos (aproximadamente).</p> <p>La línea superior mostrara la posición de memoria donde se ha guardado la medición.</p> <p>Atención: Esta función no esta habilitada si la bomba esta apagada.</p>
Uso de los botones  /  / 	<p>Los botones de función indicados con los signos  /  /  se utilizan para navegar por el Menú – ver sección 5, Uso del Menú.</p>

4. USO DEL ANALIZADOR

4.1 ANALISIS DE LA COMBUSTION

Introducir la punta de la sonda hasta el centro de la chimenea. La lectura se estabilizará en 4 minutos, suponiendo que las condiciones de funcionamiento de la caldera sean estables (ver sección 7, Medición de los humos de la combustión). Con dial rotatorio en la posición **Comb 1**, vemos en pantalla la siguiente información:

Pantalla Comb 1

COn	-0>-	→ Monóxido de Carbono (ppm) normalizado.
Ex	-0>-	→ Exceso de aire
O ₂	-PO-	→ Oxígeno de la combustión (%). En aire ambiente limpio debe ser 20.9% $\pm 0.1\%$.
T	0.003	→ Presión/Tiro

Pulsar  para imprimir el análisis de la combustión (con la opción Bluetooth también se transmite esta información).

Mantener pulsada  durante más de 2 segundos, para almacenar un análisis de la combustión.

Pantalla Comb 2

Con dial rotatorio en la posición **Comb 2**, vemos en pantalla la siguiente información:

CO	-	→ Monóxido de Carbono (ppm)
	PO-	
CO ₂	-	→ Dióxido de Carbono (%)
	0>-	

Th	-OC-
Ta	27.6

→ Temperatura de los humos (°C)

→ Temperatura ambiente (°C)

Pulsar  para imprimir un análisis de la combustión (con la opción Bluetooth también se transmite esta información).

Mantener pulsada  durante más de 2 segundos, para almacenar un análisis de la combustión.

Pantalla Aux

Con dial rotatorio en la posición **Aux**, vemos en pantalla la siguiente información:

O ₂	20.9
COn	-
	0>-
15:42:13	
PILAS 90	

→ Por defecto, la pantalla Aux muestra el Oxígeno, el Monóxido de Carbono, la hora y el estado de las pilas.

La pantalla Aux se puede configurar a través del MENU/PANTALLA/AUX para cambiar los parámetros de las 4 líneas.



La nueva configuración permanecerá mientras el usuario no la modifique.

Pulsar  para imprimir el análisis de la combustión (con la opción Bluetooth también se transmite esta información).

Mantener pulsada  durante más de 2 segundos, para almacenar un análisis de la combustión.

Visualización/Impresión de un análisis de la combustión memorizado

Colocar dial rotatorio en **Menu**. Con las teclas o buscar **INFORME** y seleccionar con . Con las teclas o buscar **COMBUST** y seleccionar con . Con las teclas o buscar **VER** y seleccionar con .



- Posición de la memoria donde se ha guardado la prueba
- Hora a la que se ha guardado la prueba
- Fecha a la que se ha guardado la prueba

Con las teclas y avanzar a través de los valores de las líneas 2 y 3

Mantener pulsada o durante más de 2 segundos para seleccionar el número de análisis memorizado que desee visualizar.


Pulsar para imprimir un análisis de la combustión memorizado (con la opción Bluetooth también se transmite esta información).

Para salir cambiar el dial rotatorio a la posición **Situ**.

4.2 PRUEBA DE PRESIÓN

Colocar el dial rotatorio en **Pres/Tir**. La bomba se para automáticamente. Pulsar  para efectuar el ajuste de cero del sensor de presión. Conectar a las tomas correspondientes las espigas negras con el tubo de neopreno. Conectar a P1 para medir el tiro o depresión de la chimenea. Conectar a P1 y P2 para medir la diferencia de presión.

Pantalla Pres/Tir




- Sin amortiguación por defecto (AMORTIG). Puede cambiarse en el Menú.
- Baja resolución por defecto (RESOLUC). Puede cambiarse en el Menú.
- Las unidades de presión se pueden cambiar en el Menú.
- Muestra la hora, permitiendo hacer mediciones manuales.

Pulsar  para imprimir la prueba de presión (con la opción Bluetooth también se transmite esta información).

Mantener pulsada  durante más de 2 segundos, para almacenar una prueba de presión.

Visualización/Impresión de una prueba de presión memorizada

Colocar dial rotatorio en **Menu**. Con las teclas  o  buscar **INFORME** y seleccionar con . Con las teclas  o  buscar **PRESION** y seleccionar con . Con las teclas  o  buscar **VER** y seleccionar con .



Con las teclas y avanzar a través de las diferentes posiciones de memoria

Pulsar para imprimir la prueba de presión memorizada (con la opción Bluetooth también se transmite esta información).

Para salir cambiar el dial rotatorio a la posición **Situ.**

ADVERTENCIA

Antes de utilizar el KANE425 para medir la presión del gas/aire en la válvula, leer detenidamente las instrucciones de la caldera. En caso de dudas contactar con el fabricante de la caldera.

Después de ajustar la válvula de aire/gas es imprescindible verificar que los valores del CO, CO₂ y relación CO/CO₂ están dentro de los límites especificados por el fabricante de la caldera.

4.3 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

Colocar el dial rotatorio en **Estanca**. La bomba se para automáticamente. Pulsar  para efectuar el ajuste de cero del sensor de presión. Conectar a P1 la espiga negra con el tubo de neopreno.

Pantalla Estanca

ESTABILZ	
P1	0.00
mBAR	
SEG	59
→ Presión real durante la estabilización	
→ Unidades de presión	
→ Por defecto el tiempo de estabilización es 1 minuto. Puede cambiarse en el Menú.	

Al terminar la estabilización, pulsar  para iniciar la prueba de estanqueidad:

ESTANQD	
P1	20.01
P2	20.01
SEG	119
→ Presión al inicio de la prueba	
→ Lectura real de presión	
→ Por defecto son 2 minutos. Puede cambiarse en el Menú.	

Al finalizar la pantalla mostrará lo siguiente:

GUARD	01
P1	20.01
P2	19.98
IMPRIM	

- La prueba de estanqueidad se almacena automáticamente en memoria y se visualiza la posición que ocupa
- Presión al inicio de la prueba
- Lectura real de presión

Pulsar  para imprimir la prueba de estanqueidad (con la opción Bluetooth también se transmite esta información).

Visualización/Impresión de una prueba de estanqueidad memorizada

Colocar dial rotatorio en **Menu**. Con las teclas  o  buscar **INFORME** y seleccionar con . Con las teclas  o  buscar **ESTANQD** y seleccionar con . Con las teclas  o  buscar **VER** y seleccionar con .

GUARD	01
P1	20.01
P2	19.98
IMPRIM	

- Posición de la memoria donde se ha guardado la prueba
- Presión al inicio de la prueba
- Lectura real de presión

Con las teclas  y  avanzar a través de las diferentes posiciones de memoria

Pulsar  para imprimir la prueba de estanqueidad memorizada (con la opción Bluetooth también se transmite esta información).

Para salir cambiar el dial rotatorio a la posición **Situ.**

4.4 TEMPERATURA DIFERENCIAL

Colocar el dial rotatorio en la posición **Temp Diff**, vemos en pantalla la siguiente información:

Pantalla Temp Diff

TEMP	
T1	60.4
T2	55.2
ΔT	5.2

→ En esta pantalla se para automáticamente la bomba.

→ Conectar la sonda de temperatura en T1 para medir la temperatura de entrada

→ Conectar la sonda de temperatura en T2 para medir la temperatura de retorno

→ Temperatura diferencia actual

Pulsar  para imprimir la temperatura diferencial (con la opción Bluetooth también se transmite esta información).

Mantener pulsada  durante más de 2 segundos, para almacenar una prueba de temperatura diferencial.

Visualización/Impresión de una prueba de temperatura diferencial memorizada

Colocar dial rotatorio en **Menu**. Con las teclas  o  buscar **INFORME** y seleccionar con . Con las teclas  o  buscar **TEMP** y seleccionar con . Con las teclas  o  buscar **VER** y seleccionar con .

GUARD	01	→ Posición de la memoria donde se ha guardado la prueba
T1	60.4	→ Temperatura de entrada
T2	55.2	→ Temperatura de retorno
IMPRIM		

Con las teclas  y  avanzar a traves de las diferentes posiciones de memoria

Pulsar  para imprimir la temperatura diferencial memorizada (con la opción Bluetooth también se transmite esta información).

Para salir cambiar el dial rotatorio a la posición **Situ.**

4.5 PRUEBA DEL CO AMBIENTE

Colocar el dial rotatorio en **CO Ambte**, vemos en pantalla la siguiente información:

Pulsar  para iniciar la prueba de 5 minutos de duración del CO ambiente.

Pantalla CO Ambte

CO AMBTE	
CO	00
PRUEB	00
GUARD	01

- Transcurridos los 5 minutos la prueba se guarda automáticamente en memoria.
- Lectura actual de CO (ppm)
- Prueba 00 = lectura inicial
→ Prueba 5 = lectura final
- Posición de memoria donde se ha guardado la prueba.

Pulsar  para imprimir la prueba de CO ambiente (con la opción Bluetooth también se transmite esta información).

ATENCION: Para cancelar la prueba de CO ambiente, mover el dial rotatorio a otra posición diferente del CO Ambte.

Visualización/Impresión de una prueba de CO ambiente memorizada

Colocar dial rotatorio en **Menu**. Con las teclas  o  buscar **INFORME** y seleccionar con . Con las teclas  o  buscar **CO AMBTE** y seleccionar con . Con las teclas  o  buscar **VER** y seleccionar con .

GUARD	01
PRUEB	00
CO	00
IMPRIM	

- Posición de la memoria donde se ha guardado la prueba
- Lectura Inicial
- Lectura de CO

Con las teclas  y  avanzar a través de las diferentes posiciones de memoria

Con la tecla  avanzar en las 5 mediciones (PRUEBA) de cada registro guardado (GUARD)

Pulsar  para imprimir una prueba de CO ambiente memorizada (con la opción Bluetooth también se transmite esta información).

Para salir cambiar el dial rotatorio a la posición **Situ**.

4.6 USO DE LA SONDA DOBLE KMCP30

Conectar uno de los tubos de la manguera negra de neopreno con su correspondiente adaptador a la toma P1 del analizador, y el otro tubo a la toma de la trampa de agua.

Encender el analizador y colocar el dial rotatorio en la posición Pres/Tir, iniciar la calibración del cero.

Colocar la sonda en la chimenea y esperar a que la lectura de presión/tiro se estabilice, almacenándola a continuación.

Colocar el dial rotatorio en la posición Comb 1 o Comb 2 y tomar las mediciones del análisis de los humos. Esperar a que estabilicen las mediciones y almacenar las lecturas.

4.7 IMPRESIONES DEL KANE425

K425 1.0
YOUR COMPANY NAME &
PHONE NUMBER HERE

TEST 10
DATE 15/05/06
TIME 12:00:08

COMBUSTION

FUEL	NAT GAS
O2 %	5.4
CO2 %	8.8
CO ppm	12
FLUE °C	55.1
INLT °C	17.2
NETT °C	37.9

EFF (%)	98.3
LOSSES	1.7
XAIR %	34.8

CO/CO2	0.0001
PRS mBar	0.00

Customer
Appliance
Ref.

K425 1.0
YOUR COMPANY NAME &
PHONE NUMBER HERE

PRESSURE

TIME 12:56 15/05/06

PRS mBar -0.037

Customer
Appliance
Ref.

K425 1.0
YOUR COMPANY NAME &
PHONE NUMBER HERE

DIFF TEMP

LOG 03
TIME 12:10 15/05/06

T1 °C	60.1
T2 °C	47.0
ΔT °C	13.1

Customer
Appliance
Ref.

K425 1.0
YOUR COMPANY NAME &
PHONE NUMBER HERE

ROOM CO TEST

LOG 04
TIME 11:53 15/05/06

Let By Test

PRS_1 mBar	10.12
PRS_2 mBar	10.11
LET BY MINS	1:00

Tightness Test

PRS_1 mBar	20.12
PRS_2 mBar	20.10
ΔPRS mBar	-0.02
STABIL'N MINS	1:00
TIGHTN'S MINS	2:00

Customer
Appliance
Ref.

K425 1.0
YOUR COMPANY NAME &
PHONE NUMBER HERE

ROOM CO TEST

LOG 01
TIME 12:50 15/05/06

TEST	CO ppm
0	00
1	00
2	10
3	04
4	01
5	00

MAXIMUM CO 10

Customer
Appliance
Ref.

5. USO DEL MENU

Colocar el dial rotatorio en **Menu** y utilice las siguientes teclas:



= Hacia arriba



= Hacia abajo



= Aceptar

MENU	SUB MENU	OPCIONES / COMENTARIOS
AJUSTE	COMBUST	NATURAL, GASOLEO, CAMPSA 1, CAMPSA 2, PROPANO, BUTANO
	N ← C → B	N = Rendimiento neto, B = Rendimiento bruto, C = calderas de condensación automática N es el rendimiento por defecto al encender el KANE 425
	O2 REF	NO/SI. Introducir % de O2 como referencia para visualizar el CO normalizado
	HORA	Formato HH:MM:SS (00:00:00 – 24:00:00)
	FECHA	Formato DD:MM:AA
	IDIOMA	ESPAÑOL
	SALIR	
PRESION	AMORTIG	APAGAR = respuesta normal. ENCENDER = respuesta amortiguada Amortiguación por defecto al encender el KANE 425
	RESOLUC	BAJA = normal. ALTA = muestra un decimal extra Baja resolución por defecto al encender el KANE 425
	UNIDAD PS	mBAR, mmH ₂ O, Pa, kPa, PSI, mmHg, hPa, InH ₂ O Unidades en Pascal por defecto al encender el KANE 425
	SEG	ESTABILZ = duración en minutos de la estabilización. Por defecto SEG = 60 segundos ESTANQD = duración en minutos de la prueba de estanqueidad. Por defecto SEG = 120 segundos
	SALIR	
INFORME	COMBUST	Pruebas de combustión almacenadas, VER, BORR TOD o SALIR
	PRESION	Pruebas de presión almacenadas, VER, BORR TOD o SALIR
	ESTANQD	Pruebas de estanqueidad almacenadas, VER, BORR TOD o SALIR
	TEMP	Pruebas de diferencia de temperatura almacenadas, VER, BORR TOD o SALIR
	CO AMBTE	Pruebas CO ambiente almacenadas, VER, BORR TOD o SALIR
	SALIR	
PANTALLA	CONTRAST	El ajuste de fábrica es 04
	AUX	Permite definir los valores a visualizar en la pantalla AUX
	CABECERA	Configura la cabecera de impresión, 2 líneas, de 20 caracteres por línea
	SALIR	
SERVICIO	CODIGO	
BLUE COM*		Opción disponible de fábrica

Para SALIR del **Menu** basta con girar el dial rotatorio a otra posición diferente de **Menu**. Los cambios que no se hayan aceptado con la tecla se ignorarán.

6. USO DEL KANE425 COMO TERMOMETRO O MANOMETRO

Con el KANE425 apagado, manteniendo pulsada la tecla  pulsar y soltar la tecla . Al visualizar en pantalla MANO_MOD soltar la tecla .


El KANE425 funcionará como un simple termómetro/manómetro. La bomba quedará desactivada.

La pantalla mostrará lo siguiente en cualquier posición del dial rotatorio:

T	0.00	→ Lectura actual de la presión
T1	21.3	→ Conectar la sonda de temperatura en T1 para medir la temperatura de entrada
T2	21.3	→ Conectar la sonda de temperatura en T2 para medir la temperatura de retorno
ΔT	0.0	→ Temperatura diferencia actual

Las mediciones se podrán imprimir pero no guardar en memoria. Para salir apagar el instrumento.

La impresión estándar será la siguiente:




7. MEDICION DE LOS HUMOS DE LA COMBUSTION

Cuando se ha completado el procedimiento de calibración automática y se ha seleccionado el combustible específico (Ver opciones del **MENU**), insertar la sonda en el lugar seleccionado para tomar la muestra.

Se recomienda un punto de muestreo situado a una distancia mínima de dos veces el diámetro de la chimenea después de cualquier curva, asegurando que la punta de la sonda está en el centro de la chimenea. En caso de chimeneas equilibradas y en ciertas unidades domésticas, la sonda debe penetrar la chimenea lo suficiente para que no haya contracorriente de aire.

ATENCION: Evitar que el mango de la sonda se caliente.



No exceder las especificaciones del instrumento, en especial:

- La sonda estándar puede trabajar a una temperatura máxima de 600°C
- No trabajar a temperatura superior al rango de operación interno del analizador
- No colocar el analizador sobre una superficie caliente
- No llenar por completo la trampa de agua
- No dejar que se sature el filtro de partículas del analizador
- Para alargar la duración de las pilas, apague la bomba cuando no realice una medición. Use la tecla para encender o apagar la bomba.

Dejar que las lecturas se estabilicen hasta que el valor sea el esperado para la correcta combustión de la caldera.

Pulsar y soltar rápidamente la tecla para efectuar la impresión. Para abortar la impresión volver a pulsar esta tecla. Verificar que la impresora está encendida y alineada con la parte superior del analizador (comunicación infrarrojos)

8. DETECCION DE AVERIAS

Si no le resulta fácil solucionar la anomalía existente, es conveniente que remita el instrumento al Distribuidor autorizado, para proceder a solucionar el problema.

Anomalía	Causas/Soluciones
<ul style="list-style-type: none">Oxígeno muy elevadoCO₂ muy bajo	<ul style="list-style-type: none">Entra aire por la sonda, el tubo, el filtro de agua o por los conectores.Sustituir el sensor de Oxígeno.
<ul style="list-style-type: none">Error Oxígeno (----)Error sensor CO (----)	<ul style="list-style-type: none">Se ha almacenado el instrumento en un ambiente frío y no ha alcanzado la temperatura adecuada de funcionamiento.Sustituir el sensor de O₂ o el de CO.
<ul style="list-style-type: none">Baterías no carganNo funciona con el alimentador de red	<ul style="list-style-type: none">Baterías agotadasEl alimentador de alterna no proporciona la tensión adecuada.Fusible del alimentador fundido.
<ul style="list-style-type: none">No reacciona al gas aspirado	<ul style="list-style-type: none">Filtro de partículas obstruido.Sonda o manguera obstruida.Bomba inoperativa o dañada por contaminantes.
<ul style="list-style-type: none">Temperatura neta o rendimiento incorrectos	<ul style="list-style-type: none">Ajuste erróneo de la temperatura ambiente durante la calibración automática.
<ul style="list-style-type: none">Temperatura del gas errónea	<ul style="list-style-type: none">Conector de temperatura conectado a la inversa.Rotura del cable o del conector.
<ul style="list-style-type: none">La pantalla muestra (----) en la temp. humos o temp.neta	<ul style="list-style-type: none">Sonda sin conectar
<ul style="list-style-type: none">La pantalla muestra (-O>-) en el exc. de aire, rend. u O₂	<ul style="list-style-type: none">La lectura del Oxígeno es superior al 18%
<ul style="list-style-type: none">El analizador emite pitidos	<ul style="list-style-type: none">Girar el dial rotatorio a la posición Menu y pulsar la tecla 
<ul style="list-style-type: none">El nivel de la batería es 65 con baterías de NiMH totalmente cargadas	<ul style="list-style-type: none">Es normal. Las baterías de NiMH ofrecen 1,25 V cada batería, mientras que las pilas alcalinas ofrecen 1,5 V. Unas pilas alcalinas nuevas deberían indicar un nivel aproximado de 90.

9. SERVICIO Y RECALIBRACION ANUAL DEL ANALIZADOR

Aunque con uso normal los sensores tienen una vida prevista de más de dos años, es conveniente recalibrar el analizador como mínimo una vez al año. Esto es necesario para corregir la deriva a largo plazo de los sensores y la electrónica. Los organismos locales pueden requerir unas recalibraciones más frecuentes y los usuarios deben verificar con las autoridades locales para asegurarse de que cumplen con las normativas correspondientes.

Se puede contratar un servicio de recalibración y mantenimiento anual con un precio fijo o una extensión de garantía hasta 5 años.

10. ESPECIFICACIONES DEL ANALIZADOR

(ESTAS PUEDEN CAMBIAR SIN AVISO PREVIO)

Parámetro	Rango	Resolución	Exactitud
Medición Temperatura			
Temperatura de los humos	0-600°C	0,1°C	± 1,5% de la lectura ó 1°C (el mayor de los dos)
Temperatura ambiente	0-50°C	0,1°C	± 0,3% de la lectura ± 1°C
Temperatura con sonda externa	0-600°C	0,1°C	± 0,3% de la lectura ± 2°C
Medición de la presión (diferencial)			
Unidades en Pa, mBar, ...	± 80 hPa ± 0,2 hPa ± 0,2 a ± 1 hPa ± 1 a ± 2 hPa ± 2 a ± 80 hPa	0,1 Pa 0,1 Pa 1 Pa 1 Pa	± 0,5 Pa ± 3 Pa ± 3 Pa ± 1,5% de la lectura
Medición de gases^{*1}			
Oxígeno (O ₂)	0-21% Vol.	0,1% Vol.	± 0,2% Vol.
Monóxido de Carbono (CO)	0-2.000 ppm 0-4.000 ppm para 15 min. máximo	1 ppm 1 ppm	<2 ppm (0 a 20 ppm) <5 ppm (20 a 100 ppm) ± 5% de la lectura (>100 ppm)
Valores calculados			
Dióxido de Carbono ^{*2} (CO ₂)	0-30%	0,1%	± 0,3% de la lectura
Monóxido de Carbono normalizado (COn)	Configurable el % de O ₂ de referencia (0-21%)		
Rendimiento	0-99,9%	0,1%	± 1,0% de la lectura
Exceso de aire	0-250%	0,1%	± 0,2% de la lectura
Relación CO/CO ₂	0-0,999	0,0001	± 5% de la lectura

^{*1} Con gases secos en condiciones normales ^{*2} Calculado

Parámetro	Descripción
Combustibles programados	Gas Natural, LPG, Gasoil, Propano, Butano
Tiempo de respuesta (T90)	< 1 min.
Peso	0,8 Kg.
Dimensiones: Instrumento	200 mm x 45 mm x 90 mm
Sonda	Varilla en acero inoxidable de 6 mm diámetro y 240 mm de longitud, con termopar tipo K y 3 m de manguera de Neopreno.
Temperatura ambiente de operación	0-45°C, 10-90% HR sin condensar
Alimentación	4 pilas alcalinas tipo AA o baterías recargables de NiMH. Cargador/alimentador 110/220 VCA
Duración de las pilas	> 12 horas
Tiempo recarga baterías	< 8 horas
Capacidad memoria	99 mediciones de combustión y 20 mediciones de cada tipo de informe.
Comunicación (Opcional)	Bluetooth, con software incluido.

11. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA

La Directiva del Consejo Europeo 89/336/CEE exige que los equipos electrónicos no generen perturbaciones electromagnéticas que exceden ciertos niveles definidos y que tengan un nivel de inmunidad suficiente para poder operarlos de la forma pretendida. A continuación se indican las normas que corresponden a este producto.


Como todavía se usan muchos productos eléctricos producidos antes de la fecha de esta Directiva y pueden emitir radiación electromagnética que excede las normas definidas en la Directiva, hay ocasiones en que sería conveniente verificar el analizador antes de usarlo. Se debe usar el siguiente procedimiento:

Comience la secuencia del proceso de inicio en el sitio donde se va a usar el equipo.

Encienda todos los equipos eléctricos locales que podrían interferir con el analizador.

Verifique que todas las lecturas son las esperadas. (Se puede aceptar un nivel de perturbación bajo). En caso contrario, ajuste la posición del instrumento para reducir la interferencia a un mínimo o apague el equipo que causa el problema mientras dure la prueba.

En la fecha en que se preparó este manual (Agosto 2005), Kane International Ltd no conoce de una aplicación en obra en que ha ocurrido tal interferencia, y se presenta esta información solamente para conformar con las demandas de la Directiva.

	<p>Este producto ha sido probado para determinar si cumple con las siguientes normas:</p> <p>EN 61000-6-3 EN 61000-6-1</p> <p>Y se certifica que cumple con ellas</p> <p>La especificación EC/EMC/KI/K425 detalla la configuración, funcionamiento y condiciones de utilización en la prueba específica.</p>
---	---

AVISO: Las baterías utilizadas con el instrumento deben desecharse siguiendo la legislación local.

Al final de su vida útil este instrumento deberá reciclarse siguiendo la legislación local.

APENDICE 1 – PARAMENTROS PRINCIPALES

A continuación se detallan los principales parámetros y su significado.

- O₂:** Lectura de Oxígeno en porcentaje (%)
- CO:** Lectura del Monóxido de Carbono en ppm (partes por millón). Si el sensor de CO tiene alguna anomalía o no se ha ajustado correctamente el cero, visualizaremos '---', apagar el instrumento y ponerlo otra vez en funcionamiento.
- COn:** Lectura del Monóxido de Carbono referenciado a un nivel determinado de Oxígeno. No confundir este valor con las lecturas normales de CO.
- CO₂:** Dióxido de Carbono calculado según el tipo de combustible. Visualizamos solamente una lectura cuando se efectúa una medición. En aire fresco visualizaremos '----'.
- Th:** Temperatura en grados Centígrados de los humos de la chimenea. También indica la temperatura ambiente después de una calibración en aire limpio. Mostrará '-OC-' si la sonda está desconectada.
- Ta:** Temperatura medida por el sensor opcional conectado en T2. Durante la autocalibración inicial se considerará como temperatura de referencia la medida por esta sonda. Si no se conecta esta sonda, la temperatura de referencia será la de la sonda de humos en el ambiente. Si ninguna de las 2 sondas está conectada durante el inicio del instrumento, la temperatura de referencia será la medida por el sensor interno del instrumento.
- TNett:** Temperatura neta calculada restando la temperatura ambiente de la temperatura medida de los humos. Se visualiza en °C. Si no se conecta la sonda se visualizará '-OC-'.
- ReN:** Cálculo del rendimiento de la combustión visualizado en porcentaje. Podemos elegir el valor BRUTO (B), NETO (N) o CONDENSANTE (C) (ver MENU). El cálculo se determina según el tipo de combustible y se basa en la norma British Standard BS845. Durante la medición visualizaremos el valor del rendimiento. En aire fresco visualizaremos '-OC-'.
- Pérdidas:** Son las calculadas dependiendo del Oxígeno y del tipo de combustible. En aire fresco visualizaremos '-OC-'.
- Ex:** Exceso de aire calculado según el oxígeno medido y el tipo de combustible utilizado. Se visualiza durante la medición y en %. En aire fresco visualizaremos '-O>-'

- CO/CO₂:** La relación CO/CO₂ es el cociente entre el CO (ppm) medido y el CO₂ calculado (%) x 10.000.
- T:** Presión/depresión/diferencial medida por el instrumento.
- BAT:** Visualiza el estado de la batería en %
- Cuando aparece el símbolo LO BAT la carga de las baterías/pilas es inferior al 10%, por lo cual deberán recargarse o sustituirse. Esto puede alterar al valor de las mediciones.
- FECHA:** Fecha en el formato día, mes y año. En el menú se puede cambiar este formato de visualización. La fecha se guarda en cada prueba almacenada.
- HORA:** La hora se muestra en horas, minutos y segundos. La hora se guarda en cada prueba almacenada.
- Nota: Al cambiar las pilas del analizador, la memoria retiene un minuto la fecha y la hora. Si supera este tiempo deberá actualizar la fecha y la hora. Si las baterías recargables se descargan por completo, deberá introducir nuevamente la fecha y hora.*
- LLENA (FULL):** La memoria está llena. Se han guardado el número máximo de mediciones. Para vaciar la memoria, seleccione en el MENÚ, AJUSTE INFORMES, y seleccione las pruebas guardadas que desee borrar (ver página 23)

SIMBOLOS utilizados en la pantalla

P	Presión
T	Tiro
R	CO/CO ₂
λ	Exceso de Aire
	Pérdidas %: 100% menos pérdidas % = rendimiento %
Th	Temperatura humos
Ta	Temperatura ambiente
ΔT	Temperatura neta
ReB	Rendimiento bruto
ReN	Rendimiento neto
ReC	Rendimiento condensado
- PO -	Bomba desconectada
-O>-	Oxígeno mayor del 18%. No se pueden efectuar los cálculos
-OC-	Sonda de temperatura sin conectar
CAL	Días que faltan para caducar la calibración