


Laborbuchse

- geeignet zur festen Installation eines Messabgriffs durch Steckverbindung. Dazu wird der blanke Stift unter Motorklembretter, Zähleranschlüsse oder Reihen-klemmen festgeschraubt. Stiftlänge 5 mm

Best.-Nr. LB 2-1,5 / 5 / ..(Farbe)

- Kontaktwerkstoff **Messing vernickelt**
- Kontakteile **PA 6.6 (Polyamid)**
- Isolierteil

Farben: siehe Tabelle
andere Farben auf Anfrage




Einbaubuchse

- für isolierten Einbau
- Kontakteil mit Isolierkopf umspritzt
- Montagebohrung ø 5,1 mm

Best.-Nr. IBU 2011 / ..(Farbe)

- Kontakteile **vernickelt**
- Isolierteil **PA 6.6 (Polyamid)**
- Lötanschluss **bis 0,75 mm²**

Farben: siehe Tabelle
andere Farben auf Anfrage



Einbaubuchse

- Vollmetall-Ausführung
- Montagebohrung ø 4,1 mm

Best.-Nr. BU 20

- Kontakteile **versilbert**
- Lötanschluss **bis 0,75 mm²**

Allgemeine Angaben		Technische Daten				
Best.-Nr.	Farben					
		Anschluss	Durchgangswiderstand	Bemessungsspannung	Bemessungsstrom	Temperatur-Einsatzbereich
LB 2-1,5 / 5 / .. (Farbe) Kontakteile vernickelt	schwarz rot blau, gelb grün, grau weiß	Steck- buchse	6 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	10 A	- 25 °C ... + 90 °C
IBU 2011 / ..(Farbe) Kontakteile vernickelt	—	Löten bis 0,75 mm ²	3 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	10 A	- 25 °C ... + 90 °C
BU 20 Kontakteile versilbert	—	Löten bis 0,75 mm ²	3 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	10 A	- 40 °C ... + 110 °C

andere Kontaktoberflächen auf Anfrage