




SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
(DIMENSIONS IN mm)

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)



SEZ. PARZIALE (PARTIAL SEC.) A-A

NOTE (NOTES)

- 1 FINITURA (FINISH): 3 - 5µm TIN OVER 1.27µm NICKEL
- 2 FINITURA (FINISH): DORATO 0.4µm NELL'AREA DI CONTATTO E STAGNATO 2.5µm NELLA ZONA A SALDARE, SU 1.3µm DI NI. (DUPLEX PLATED 0.4µm GOLD IN CONTACT AREA AND 2.5µm TIN IN SOLDER AREA, OVER 1.3µm NICKEL).
- 3 FINITURA (FINISH): DORATO 0.8µm NELL'AREA DI CONTATTO E STAGNATO 2.5µm NELLA ZONA A SALDARE, SU 1.3µm DI NI. (DUPLEX PLATED 0.8µm GOLD IN CONTACT AREA AND 2.5µm TIN IN SOLDER AREA, OVER 1.3µm NICKEL).
- 4 MATERIALI (MATERIALS):
 - BLOCCHETTI: POLIESTERE AUTOESTINGUENTE UL94V-0, COLORE NERO. (HOUSINGS: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC, COLOR BLACK).
 - TIN AND GOLD PLATED CONTACTS: BRASS

58.5	53.34	280388-3	5	280388-2	280388-1	22
48.3	43.18	281019-3	5	281019-2	5 281019-1	18
40.7	35.56	280387-3		280387-2	280387-1	15
33.1	27.94	280521-3	5	280521-2	280521-1	12
25.4	20.32	280509-3	5	280509-2	280509-1	9
22.9	17.78	280385-3		280385-2	280385-1	8
12.7	7.62	280384-3	5	280384-2	280384-1	4
D	B	NUMERO (PART NUMBER) 3		NUMERO (PART NUMBER) 2	NUMERO (PART NUMBER) 1	NO. POS.

CUSTOMER DRAWING
FOR REFERENCE ONLY

DISEGNO PER CLIENTE
SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED RELEASE FOR PUBLICATION

TOLLERANZE, SE NON
DIVERSAMENTE SPECIFICATO
(TOLERANCES, UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED)

MATERIALI (MATERIALS)

SCALA
(SCALE)

VEDERE NOTA (SEE NOTE) 4

5:1

± 0.3
ANGOLI (ANGLES) ± 2°

TE Connectivity

DIS. (DR.) G. CAMPIA
12 FEB 90

DESCRIZIONE (DESCRIPTION) AMPMODU II HEADER

CONT. (CHK) -

ASS. IES, STRAIGHT, DOUBLE ROW

APP. (APP.) -

LOC. SIZE NUMERO (DWG NO.)

REV. FOGLIO (SHEET)

I A3C-280384

T1

1 DI (OF) 1

5 P.N. OBSOLETE