



INSERTION OPENING $\varnothing$ 35mm
Durchsteckloch $\varnothing$ 35mm



—CONDITION ON DELIVERY LEVER IN ENDOCKED POSITION
Auslieferungszustand Hebel in Endraststellung




NOTES
Bemerkungen

1. ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
Massgebend ist der deutsche Text


2. PRODUCT SPECIFICATION: 108-18157-0
PRODUCT SPEZIFIKATION: 108-18157-0

3. DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen



-ASSEMBLY:BRING LEVER IN PRELOCKED POSITION
Montage:Hebel in Varraststellung bringen

1- -1 AS SHOWN
wie gezeichnet



4 x WIRE/Leitung:	0.75 mm ²
Aussendurchmesser/OUTSIDE DIAMETER	1.8-0.2 mm
14 x WIRE/Leitung:	0.5 mm ²
Aussendurchmesser/OUTSIDE DIAMETER	1.6-0.2 mm

TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015		I			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN ISO 16901-140 (CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1982-11 SHALL APPLY). Fertigungsabweichung nach DIN ISO 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.					
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 31JAN00			
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		O.Frank 31JAN00			
DIMENSIONS: MASS/IN (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLOWED TOLERANCES: 0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC ANGLES: 0.1mm/1mm FINISH: 0.063/0.125/0.25/0.50		B.Fieberling APVD - PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. - APPLICATION SPEC VERABEITUNGSSPEZ. -	
		NAME MICRO QUADLOCK SYSTEM SHIELD FOR REC. HOUSING, 18095AS. Micro Quadlock System, Abdeckkappe fuer r buchseneng. 18 pol.		SIZE A1 00779	
MATERIAL -		WEIGHT 0.0140g		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=1355350	
RESTRICTED TO NUR FÜR -		SCALE MASSSTAB 2:1		SHEET BLATT 1 of 1	
CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG		REV A	