

Rubrik 18 Ausblaspistolen/-Zubehör, Handreifenfüllmesser/ -zubehör , Sprüh- und Autowaschpistolen

Seite 18.1 Ausblaspistolen

Seite 18.1	Ausblaspistolen Werkstoff Kunststoff
	Ausblaspistolen Werkstoff Aluminium pulverbeschichtet
	Ausblaspistole -dosierbar-
	Klein-Ausblaspistole Werkstoff Gummi
	Ausblaspistolen - Druckbegrenzer

Seite 18.2 Ausblaspistolen-Zubehör

Seite 18.2	Ausblaspistolen - Kurzdüse
	Ausblaspistolen - Verlängerungsdüsen
	Ausblaspistolen - Sicherheitsdüsen
	Ausblaspistolen - Schutzschild
	Ausblaspistolen - Mengen - Druckregelventil

Seite 18.3 bis 18.4 Handreifenfüllmesser/-zubehör

Seite 18.3	Handreifenfüllmesser „ungeeicht“
	Handreifenfüllmesser „geeicht“
	Halter für Handreifenfüllmesser

Seite 18.4 Zubehör für Reifenfüllgeräte

Seite 18.4	Kfz - Hebelstecknippel
	Momentstecknippel
	Tankstellen- Ventilstecker
	Fahrrad-Stecknippel

Rubrik 18 Ausblaspistolen/-Zubehör, Handreifenfüllmesser/ -zubehör , Sprüh- und Autowaschpistolen

Seite 18.5 Sprühpistolen/Autowaschpistolen

Seite 18.5 Druckluft - Sprühpistole
 Autowaschpistole
 Sprüh- und Spritzpistole

Ausblaspistolen

Blaspistolen aus schlagfestem Kunststoff Type „Kunststoff“
Farbe schwarz, in Pistolenform
Betriebsdruck: 1-10 bar
Temperatur: -10 °C bis +50 °C

Anschluß	Kurz- düse	Düsen- bohrung	C	PN	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 i	ja	1,5 mm Ø	-	10 bar	L139.0001	204	7,20
G 1/4 a	ja	1,5 mm Ø	13,8	10 bar	L139.0002	204	8,00
6 mm	ja	1,5 mm Ø	29	10 bar	L139.0003	204	8,00
9 mm	ja	1,5 mm Ø	29	10 bar	L139.0004	204	8,00
13 mm	ja	1,5 mm Ø	35	10 bar	L139.0005	204	8,00
mit Stecknippel für Kupplung DN 7,2	ja	1,5 mm Ø	24	10 bar	L139.0007	204	8,00
G 1/4 i	nein	-	-	10 bar	L139.0006	204	6,30

Blaspistolen aus Aluminium, in Pistolenform Type „Standard-Alu“
Betriebsdruck: 1-10 bar
Temperatur: -10 °C bis +50 °C

Anschluß	Kurz- düse	Düsen- bohrung	C	PN	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 i	ja	1,5 mm Ø	-	10 bar	L139.0010	204	8,50
G 1/4 a	ja	1,5 mm Ø	13,8	10 bar	L139.0011	204	9,30
6 mm	ja	1,5 mm Ø	29	10 bar	L139.0012	204	9,30
9 mm	ja	1,5 mm Ø	29	10 bar	L139.0013	204	9,30
13 mm	ja	1,5 mm Ø	35	10 bar	L139.0014	204	9,30
mit Stecknippel für Kupplung DN 7,2	ja	1,5 mm Ø	24	10 bar	L139.0016	204	9,30
G 1/4 i	nein	-	-	10 bar	L139.0015	204	7,60

Blaspistole - dosierbar - Type „do-si-ba“, Werkstoff Aluminium
Betriebsdruck: 1-10 bar
Durch Veränderung des Betätigungsweges mittels Betätigungsgriff wird stufenlos eine Veränderung der Ausblase-Luftmenge bis zur vollen Leistung erreicht.

Anschluß	Kurz- düse	Düsen- bohrung	C	PN	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 i	ja	1,5 mm Ø	-	10 bar	L139.0020	204	10,70
G 1/4 a	ja	1,5 mm Ø	13,8	10 bar	L139.0021	204	11,50
6 mm	ja	1,5 mm Ø	29	10 bar	L139.0023	204	11,50
9 mm	ja	1,5 mm Ø	29	10 bar	L139.0024	204	11,50
13 mm	ja	1,5 mm Ø	35	10 bar	L139.0025	204	11,50
mit Stecknippel für Kupplung DN 7,2	ja	1,5 mm Ø	24	10 bar	L139.0027	204	11,50
G 1/4 i	nein	-	-	10 bar	L139.0029	204	9,80

Klein-Blaspistolen aus Werkstoff Gummi
Betätigung durch Abbiegen des Gummi-Mundstückes.

Anschluß	Düsen- bohrung	C	PN	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 i	2 mm Ø	-	1-6 bar	L139.0030	204	7,50
G 1/4 a	2 mm Ø	13,8	1-6 bar	L139.0031	204	8,55
6 mm	2 mm Ø	29	1-6 bar	L139.0032	204	8,55
9 mm	2 mm Ø	29	1-6 bar	L139.0033	204	8,55
mit Stecknippel für Kupplung DN 7,2	2 mm Ø	24	1-6 bar	L139.0034	204	8,30

Ausblaspistolen-Druckbegrenzer Type ABG-3

Beschreibung:







Das Ausblaspistolen-Druckbegrenzungsventil wird direkt an die Ausblaspistolen am Ausgang der Pistolendüse montiert. Durch das eingebaute Druckregelventil wird der Ausblasdruck auf ca. 2,5 bar reduziert (abhängig vom Primärdruck).

Vorteile: Sicherheit beim Ausblasen
Geräuschminderung
Lufteinsparung


Die Konstruktion des Ausblaspistolen-Druckbegrenzers ermöglicht die Verwendung der überall bekannten und sich im Einsatz bewährten Ausblaspistolen mit Düsenausgangs-Innengewinde, M12 x 1,25 sowie den verschiedenen Düsenvarianten wie Kurzdüse, Verlängerungen usw.

Technische Daten: Gehäuse = Werkstoff Aluminium
Dichtungen = Werkstoff Perbunan


Anschluß	Betriebs- druck	Ausgangsdruck (max. bei 10 bar Vordruck)	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
M 12 x 1,25/i/a	1-10 bar	2,8 bar (siehe Diagramm)	L139.0050	204	7,40



Durchflußcharakteristik
 p_1 [bar]



Druckverhalten



Ausblaspistolen-Zubehör

Kurzdüse für Blaspistole, Werkstoff Stahl verzinkt

Düsenbohrung Ø	Anschluß	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
1,5 mm	M 12 x 1,25 a	L140.0001	204	0,90

Verlängerungsdüse abgewinkelt

Länge	Düsenbohrung Ø	Anschluß	C	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
100 mm	2 mm Ø	M 12 x 1,25 a	87	L140.0003	204	4,45
150 mm	2 mm Ø	M 12 x 1,25 a	110	L140.0004	204	4,60
250 mm	2 mm Ø	M 12 x 1,25 a	235	L140.0005	204	4,85

Ring-Sicherheitsdüse MADER-Mini

Düsenbohrung 0,8 mm Ø. Die Ringdüse bildet einen wirksamen Luftschirm um den Direktstrahl und dämpft dabei das Austrittsgeräusch. In vorhandene Ausblaspistolen Nr. L139.0001 - L139.0029 montierbar

Gewinde	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
M 12 x 1,25 a	L140.0008	204	3,25

Ring-Sicherheitsdüse MADER-Duo

Düsenbohrung 1 mm Ø. Die Ringdüse bildet einen wirksamen Luftschirm um den Direktstrahl und dämpft dabei das Austrittsgeräusch. In vorhandene Ausblaspistolen Nr. L139.0001 - L139.0029 montierbar

Gewinde	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
M 12 x 1,25 a	L140.0010	204	5,30

Schutzschild aus Kunststoff







Zum Schutz der Augen gegen zurückspringende Teile (sofern keine Sicherheitsdüsen verwendet werden).

Ø	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
70 mm Ø	L140.0015	215	1,10

Mader-Mengen-Druckregelventil

Das verstellbare Mengen-Druckregelventil ermöglicht eine Mengenregulierung der Luftmenge und somit auch eine Druckreduzierung beim Ausblasen. Geringere Luftmenge sowie geringerer Ausblaisdruck = Geräuschdämpfung.

Anschluß	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 i x a	L140.0020	204	4,85



Handreifenfüllmesser
Handfüllmesser, nicht eichfähig

aus schlagfestem Kunststoff incl. Manometer Gehäuse-Ø 63 mm mit Gummischutzhülle. Anzeigebereich des Manometers 0 – 10 bar/psi mit Skalenfeineinteilung von 0,1 bar.
 Handfüllmesser ausgerüstet mit Hebelstecker. Handgriff in Pistolenform mit Einhebelbedienung für Abblasen (halbgedrückt), Füllen (ganz gedrückt) oder Prüfen (Hebel in Ruhestellung).

				Preis:
Anschluß	PN	Art.-Nr.	PG	Euro
G 1/4 i	0 – 10 bar	L141.0001	212	33,70
6 mm	0 – 10 bar	L141.0006	212	34,50
9 mm	0 – 10 bar	L141.0007	212	34,50
mit Stecknippel für Kupplung DN 7,2				
	0 – 10 bar	L141.0009	212	34,50

Handfüllmesser, eichfähig

Der klassische Handfüllmesser mit Manometer Ø 80 ist das typische Profigerät für Tankstelle und Werkstatt und hunderttausendfach bewährt. Durch den Anschluß am Luftnetz kann jeder Luftbedarf gedeckt werden, z. B. Neufüllung bei Montage. Die Einhebelbedienung für Abblasen (halb gedrückt) und Füllen (ganz gedrückt) ist nahezu selbstbedienungsgerecht. Das Manometer mit weißen Zahlen auf schwarzem Grund ist sicher ablesbar. Drei Druckbereiche stehen zur Wahl: 0 – 4 bar speziell für PKW-Reifen, 0 – 10 bar für universelle Verwendung und 0 – 25 bar für Flugzeug- und andere Spezialreifen. Letztere Version kann nicht geeicht werden.
 Im Lieferumfang beinhaltet ist der Hebelstecker (geeignet für alle Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8) Luftanschluss des Handfüllmessers = Lösbare 2/3 Schlauchverschraubung G 1/4 i x 6 mm mit Flügelüberwurfmutter.

Anschluß	geeicht?	Art.-Nr.	PG	Preis:	
				Euro	
0 – 4 bar (0 – 56 lb/in2)	ja*	L141.0003	215	100,00	
0 – 10 bar (0 – 140 lb/in2)	ja*	L141.0004	215	100,00	
0 – 25 bar (0 – 350 lb/in2)	nein	L141.0005	215	100,00	

* Eichgebühren werden gesondert berechnet. Das Jahr der Nacheichung ist auf der Eichplakette auf dem Handgriff ersichtlich

Ersatzmanometer, Gehäuse-Ø 80 mm für Handreifenfüllmesser
 Art.-Nr. L141.0003–L141.0005 mit Schutzhülle
 (Ersatzmanometer nicht geeicht)

Anschluß	Art.-Nr.	PG	Preis:	
			Euro	
0 – 4 bar (0 – 56 lb/in2)	L141.0022	215	47,00	
0 – 10 bar (0 – 140 lb/in2)	L141.0023	215	47,00	
0 – 25 bar (0 – 350 lb/in2)	L141.0024	215	47,00	

Hebelstecker mit Schlauch für Handreifenfüllmesser
 Art.-Nr. L141.0003 – L141.0005

Art.-Nr. L141.0035 **PG 215** **Preis: Euro 17,00**

Halter Werkstoff Grauguss lackiert für Handreifenfüllmesser, ohne Dach

Art.-Nr. L141.0018 **PG 215** **Preis: Euro 42,50**

Halter Werkstoff Grauguss lackiert für Handreifenfüllmesser, mit Dach
 (nur so lange Lagerbestand reicht)

Art.-Nr. L141.0020 **PG 215** **Preis: Euro 65,00**

Zubehör für Reifenfüllgeräte

MADER
Gruppe L141 (1)

KFZ-Hebelstecknippel Type 1081-N I
solide Ausführung für Schlauch-Innen-Ø 6 mm

Art.-Nr. L141.0050 **PG 215** **Preis: Euro 8,70**

KFZ-Hebelstecknippel mit Überwurfmutter Type 1084-N I
für Schlauch-Innen-Ø 5 mm und Außen-Ø 14 mm

Art.-Nr. L141.0055 **PG 215** **Preis: Euro 14,00**

Ersatzteile für KFZ-Hebelstecknippel

Hebestift Type 1255 ZN (03.3030) **Art.-Nr. L141.0060** **PG 215**

Preis: Euro 1,00

Gummi-Dichtung Type 1120 (03.0717) **Art.-Nr. L141.0062** **PG 215**

Preis: Euro 1,00

Deckel Type 1080/1 N I (14.2310) **Art.-Nr. L141.0064** **PG 215**

Preis: Euro 2,05

Momentstecknippel Type 1068 A
für Schlauch-Innen-Ø 7 mm

Art.-Nr. L141.0067 **PG 215** **Preis: Euro 8,80**

Ersatz-Gummi-Dichtring
für Momentstecknippel Type 1067/8 A

Art.-Nr. L141.0070 **PG 215** **Preis: Euro 1,05**

Tankstellen-Ventilstecker Type 1088 A-N I..1 (Länge 350 mm)
selbstschließend nach Abnahme vom Reifenventil (für Füll-Leitungen ohne Manometer)
Rippen-Anschluss-Ø 8 mm für Schlauch-Innen-Ø 7 mm

Art.-Nr. L141.0075 **PG 215** **Preis: Euro 32,00**

Tankstellen-Ventilstecker Type 1088 N I..1 (Länge 360 mm)
selbstschließend nach Abnahme vom Reifenventil (für Füll-Leitungen ohne Manometer)
Mit Außengewinde-Anschluss Vg 8 (= Gewinde der Standard-Ventilmündung).
Geeignet insbesondere zum Schnellkuppeln mit KFZ-Hebelstecknippeln und KFZ-Clipsstecknippeln.

Art.-Nr. L141.0080 **PG 215** **Preis: Euro 32,00**

Ersatzteile für Tankstellen-Ventilstecker

Ventilhebestift Type 1085/2 **Art.-Nr. L141.0085** **PG 215**

Preis: Euro 2,00

Gummi-Dichtung Type 1086 **Art.-Nr. L141.0087** **PG 215**

Preis: Euro 1,00

Deckel Type 1085/1 N I **Art.-Nr. L141.0090** **PG 215**

Preis: Euro 2,00

Steck-Übergangsnippel mit Sicherungskette
(Fahrradnippel, nur Füllen nicht Prüfen)

Art.-Nr. L141.0095 **PG 215** **Preis: Euro 4,15**



Sprühpistolen / Autowaschpistolen

Druckluft-Sprühpistole Typ SM

Handliche, vielseitig verwendbare Sprühpistole aus Aluminium, Saugbecher mit großer Einfüllöffnung, leicht zu reinigen, mit Materialmengenregulierung am Düsenkopf sowie Luftmengenregulierung



Anschluß	Behälterinhalt	PN	Art.-Nr.	PG	Preis:
					Euro
G 1/4 i	1 Ltr.	10	L142.0001	212	29,00
6 mm	1 Ltr.	10	L142.0003	212	29,70
9 mm	1 Ltr.	10	L142.0004	212	29,70

Autowaschpistolen

zum Anschluss an Hochdruck-Wasserpumpen für Betriebsdrücke bis 40 bar. Gehäuse und Regulerrad aus Preßmessing, Regulierung vom Voll- bis zum Sprühstrahl. Düsenbohrung 2 mm (Ø 4 mm Düse für Wasserleitungen wird lose mitgeliefert)



Anschluß	PN max.	Art.-Nr.	PG	Preis:
				Euro
1/2 Schlauch	40 bar	L142.0020	215	46,50
3/4 Schlauch	40 bar	L142.0021	215	46,50
1 Schlauch	40 bar	L142.0022	215	49,50

Sprüh- und Spritzpistole Typ 5380

Die Pistole zeichnet sich durch elegantes Design, funktionelle Konstruktion und durch die Verwendung von sehr haltbaren Materialien (schlagfester Kunststoff) aus.

Technische Daten: max. 8 bar bei +40°C max.

max. 6 bar bei +60°C max.

Durchlass: Medium Wasser bei 3 bar Druck:

8,5 l/min bei scharfem Strahl

10,5 l/min bei Sprühstrahl

Vorteile:

stufenlose Regulierung der Wassermenge,

Einstellung des Strahles von Scharf- auf Sprühstrahl

Abzug mit Arretierung des Strahles auf „Anfunktion“



Anschluß	Art.-Nr.	PG	Preis:
			Euro
G 1/2 a	L142.0040	215	38,95

