



ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチスナッチ
ロックコントロール
センターパイプ
関連金具グレーチング
ロック工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダーゴム脚・
グローメット周辺機器
(C)充電器用
金具フリーザー
金具ラッシング
システム

ハードチェーンロック

HARD CHAIN LOCKS

チェーン径アップの強化タイプ



C-1577-B

PAT.PEND.

鍵違い
Key differences

特徴 Feature

- 日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
- 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。
- 直径φ12.5mmの焼入れチェーンを使用し、ボルトカッター等での切断を防止します。
- チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ
- 強化オプションとしてジョイント保護プレート、強化取付け金具に交換できます。
- 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
- The locks in conformity with Japan Vending System Manufacturers Association standards can be replaced easily with a cross-tip screwdriver.
- Easy-to-install, compact and durable.
- Chain uses the iron quenched chain with diameter 12.5mm so cutting by bolt cutter etc is prevented.
- The chains are given Disgo treatment to increase corrosion resistance.
- The optional joint protection plates and reinforced fixing plates can be replaced.
- Use the personal coin lock C-288 for the standard lock.

仕様

- 製品質量: 1,880g
- 材質: 本体/ステンレス鋼錠物 (SUS304)
チェーン/鉄焼入れ材
キー/黄銅板 (C3713P)
- 表面仕上: 本体/電解研磨
チェーン/ディスゴ処理 (特殊塗装)
キー/ニッケルめっき (MBNi)

用
途
納
期
考
備

- 付属品: キー2本・取付け用ナット
- 最大鍵違い数: 17万7,000通り
- 自動販売機・各種機器
- 特注品...納期お問合せください
- 同一鍵番号・指定番号も製作致します。
- マスターシステム及び硬質錠前の組込みが可能です。お問合せください。

Specifi-
cations

- Mass: 1,880g
- Material: Main body: Cast stainless steel (SUS304)
Chain: Iron quenched
Key: Brass plate (C3713P)
- Finish: Main body: Electrolytic polishing
Chain: Disgo treatment (special coating)
Key: Nickel plating (MBNi)
- Accessories: Two keys and installation nuts
- No. of key differences: 177,000

Specific-
use



- Vending machines and other various equipment

商品番号 Product No.	RoHS 10v CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
		数量 Quantity	単価 Price	
C-1577-B	2D	23249	¥12,000	5個~ ¥11,600

●: RoHS10指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS10指令に対応可能です。

2- M8×40六角穴付き止ねじ
Hex socket set screw