

D

C

B

A

D



C

B


A

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG		RELEASED FOR PUBLICATION. FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG	
© COPYRIGHT - By -		ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN	

Pos.	L -0.9
-	-
3	7.62
4	10.16
5	12.7
6	15.24
7	17.78
8	20.32
9	22.86
10	25.4
11	27.94
12	30.48
13	33.02
14	35.56
15	38.1
16	40.64
17	43.18



EMPFOHLENES LEITERPLATTEN LAYOUT
RECOMMENDED PCB-LAYOUT




1 MATING SIDE: MIN 0.7µm PdNi + MIN 0.1µm GOLD FLASH IN ZONE "F" OVER 1.27µm NICKEL
SOLDER SIDE: 3.0 TO 5.0 µm TIN OVER 1.27µm NICKEL

2 PAY ATTENTION THE POSITION 1 CONTACT.

KONTAKTSTIFT / CONTACT PIN	CuZn	1	2
STIFTGEHÄUSE / PIN HOUSING	PCT	SCHWARZ / BLACK	1
BENENNUNG EINZELTEIL PART DESCRIPTION	WERKSTOFF MATERIAL	OBERFLÄCHE / FARBE SURFACE / COLOR	SI No

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN T.BERGNER 29-SEP-98	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSENGHEITEN mm		CHK M.SCHAARSCHMIDT 29-SEP-98		
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN TOL. ± 0.2	APVD G.FELDMER	NAME	
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18012	AMPMODU II PIN HEADER, SINGLE ROW, SMD, PACKED IN BLISTER	
MATERIAL SEE TABLE SIEHE TABELLE	FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE SEE TABLE SIEHE TABELLE	APPLICATION SPEC. VERARBEITUNGSSPEZ. -	SIZE A2	RESTRICTED TO NUR FÜR -
CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG		WEIGHT GEWICHT -	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-1241150
		SCALE MASSSTAB 1:5	SHEET BLATT 1 OF 3	REV C



① SIEHE BLATT 1 VON 3

② VERPACKUNG: 500 STIFTLISTEN MIT ADAPTER PRO SPULE
6.6m BLISTER PRO SPULE
6.6m ABDECKFOLIE PRO SPULE

③ ABWICKELRICHTUNG

④ ABDECKFOLIE MIT BLISTERGURT VERSCHWEIßT

5. VERPACKUNG ENTSPRECHEND DIN/IEC 286 BZW. EIA 481
INKLUSIVE ANGABEN ÜBER DEN VOR- UND NACHLAUF
(DIN/IEC 286 TEIL 3)

6. ANORDNUNG DER STIFTLISTEN IM BLISTERGURT SIEHE BLATT 2 VON 3

⑦ VERPACKUNG: 400 STIFTLISTEN MIT ADAPTER PRO SPULE
5.4m BLISTER PRO SPULE
5.4m ABDECKFOLIE PRO SPULE

⑧ VERALTETE

1																5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLISTE,SMD,	17pos 17pol.			
	1															5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLISTE,SMD,	16pos 16pol.			
		1														5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLISTE,SMD,	15pos 15pol.			
			1													5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLISTE,SMD,	14pos 14pol.			
				1												5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLISTE,SMD,	13pos 13pol.			
					1											5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLISTE,SMD,	12pos 12pol.			
						1										5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLISTE,SMD,	11pos 11pol.			
							1									5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLISTE,SMD,	10pos 10pol.			
								1								5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLISTE,SMD,	9pos 9pol.			
									1							5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLISTE,SMD,	8pos 8pol.			
										1						5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLISTE,SMD,	7pos 7pol.			
											1					5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLISTE,SMD,	6pos 6pol.			
												1				5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLISTE,SMD,	5pos 5pol.			
													1			5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLISTE,SMD,	4pos 4pol.			
														1		5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLISTE,SMD,	3pos 3pol.			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		4	ADAPTER		LCP	BLACK / SCHWARZ	
																3	COVER TAPE / ABDECKFOLIE	B=49.4	PET	TRANSPARENT	
																3	COVER TAPE / ABDECKFOLIE	B=37.4	PET	TRANSPARENT	
																3	COVER TAPE / ABDECKFOLIE	B=25.4	PET	TRANSPARENT	
																3	COVER TAPE / ABDECKFOLIE	B=21.4			
																2	BLISTER BELT / BLISTERGURT	A=56.0	PS	BLACK/SCHWARZ	
																2	BLISTER BELT / BLISTERGURT	A=44.0	PS	BLACK/SCHWARZ	
																2	BLISTER BELT / BLISTERGURT	A=32.0	PS	BLACK/SCHWARZ	
																2	BLISTER BELT / BLISTERGURT	A=16.0			
																1	REEL	C=62.4	PS	GREY / GRAU	
																1	REEL	C=50.4	PS	GREY / GRAU	
																1	REEL	C=38.4	PS	GREY / GRAU	
																1	REEL	C=22.4			
1--7	1--6	1--5	1--4	1--3	1--2	1--1	1--0	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3		POS.	DESCRIPTION / BENENNUNG		MATERIAL	SURFACE/COLOUR	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		OWN L.BERGNER 29-SEP-98		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: mm		CHK M.SCHAARSCHMIDT 29-SEP-98			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD G.FELDMER		NAME	
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18012		AMPMODU II PIN HEADER, SINGLE ROW, SMD, PACKED IN BLISTER	
MATERIAL SEE TABLE SIEHE TABELLE		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. —		SIZE	RESTRICTED TO NUR FUER
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE SEE TABLE SIEHE TABELLE		WEIGHT GEWICHT —		CAGE CODE A2 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-1241150
CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG				SCALE MASSTAB 1:2 1:1	SHEET BLATT 2 OF 3
				REV C	

1241150

1

A

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION.
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

© COPYRIGHT - By -

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN


LOC	DIST	REVISIONS					
		ÄNDERUNGEN					
IR	—	P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
			—	SEE SHEET 1	—	—	—

D

C

B

A




1241150-7

1241150-6

1241150-5

1241150-4



1-1241150-7


1-1241150-6

1-1241150-5


1-1241150-4

1-1241150-3

1-1241150-2



1241150-3



1-1241150-1

1-1241150-0

1241150-9

1241150-8

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:
MASSENGHEITEN
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ± 0.2
1 PLC ± 0.1
2 PLC ± 0.1
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES / WINKEL ± -
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE -

MATERIAL

-

DWN
T.BERGNER
29-SEP-98

CHK
M.SCHAARSCHMIDT
29-SEP-98

APVD
G.FELDMEIER

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ
108-18012

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
-

WEIGHT
GEWICHT
-

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

NAME

AMPMODU II PIN HEADER, SINGLE ROW,
SMD, PACKED IN BLISTER

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR.
C=1241150

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

SCALE
MASSSTAB
1:1

SHEET
BLATT
3 OF 3

REV
C

TE Connectivity

D

C

B

A

1241150