

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
DIFFUSION RESTREINTE AMPRELEASED FOR PUBLICATION
LIBRE A LA DIFFUSION

2007

© COPYRIGHT 2007

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.
Tous droits réservésLOC
FDIST
00

REVISIONS

P	LTR REV	DESCRIPTION MODIFICATIONS	DATE	DWN DESS.	APVD APP.
	C	MOLD DUPLICATION	10JAN2007	LCi	JDr
	D	CHANGE LOGO TE	29SEP2010	PFs	JDr

DATEUR MOIS/ANNEE
MOLDING CLOCK (MONTH/YEAR)

MATIERE
MATERIAL

NUMERO DE VOIE
WAY NUMBER

REFERENCE PIECE
PART PN

EMPREINTE
CAVITY NUMBER

LOGO FOURNISSEUR
SUPPLIER LOGO


PA66/6

1544458-X15


MATING FORCES SPECIFICATIONS		TERMINAL HOUSING/TAB HOUSING
RECEPTACLE TERMINAL CuZn15	RECEPTACLE TERMINAL CuNiSi	
1544141	1544128	
INSERTION FORCE < 60N	INSERTION FORCE < 70N	

RECEPTACLE TERMINAL 8MM PN



TE	PSA	RENAULT
1544455-1	96 107 592 80	-
1544141-1	96 107 593 80	7701 997 034
1544129-1	-	7703 497 311
1544142-1	-	7701 997 035
1544128-1	-	7703 497 312



SECTION A-A



SECTION D-D



INDICE DE REVISION PIECE
PART INDEX

CE PLAN EST UN EXTRAIT DU
PLAN DE DEFINITION. ON FERA
REFERENCE AU PLAN DE
DEFINITION POUR TOUT LITIGE

THIS DRAWING IS EXTRACT FROM
PRODUCT DRAWING, IN CASE
PROBLEM, DRAWING REFERENCE IS
PRODUCT DRAWING

NOTES :

FI CLIP SANS VS < 30 N / TERMINAL INSERTION FORCE WITHOUT SECONDARY LOCK < 30N
FE CLIP SANS VS > 80 N / TERMINAL EXTRACTION FORCE WITHOUT SECONDARY LOCK > 80N
FE CLIP AVEC VS > 100 N / TERMINAL EXTRACTION FORCE WITH SECONDARY LOCK > 100N

TE PN	PSA PN	RENAULT PN	COLOR	CODING
1544458-1	96 107 597 80	7703 297 716	NOIR BLACK	
1544458-2	96 107 598 80	7703 297 715	GRIS GREY	
1544458-3	96 107 599 80		MARRON BROWN	
1544458-4	96 107 600 80		BLANC WHITE	
1544458-5	96 107 601 80		BLEU BLUE	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.	
CE PLAN EST UN DOCUMENT CONTRÔLÉ PAR AMP INCORPORATED. IL EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE REVISÉ. CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE D'AMP DE FRANCE POUR OBTENIR LA DERNIÈRE RÉVISION.	
DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLERANCES NON SPECIFIÉES (SUIV. NB DE DECIMALES):
mm	1. P/LC/DEC: ± 2. P/LC/DEC: ± 3. P/LC/DEC: ± 4. P/LC/DEC: ± ANGLES ±
MATERIAL MATIERE	PA 66/6
FINISH FINITION	-

DWN/DESSINE	10JAN2007
CHK/VERIFIE	10JAN2007
APVD/APPROUVE	10JAN2007
PRODUCT SPEC SPEC. PRODUIT	
APPLICATION SPEC SPEC. APPLICATION	
WEIGHT MASSE APPROX.	3,3 g
CUSTOMER DRAWING	/PLAN CLIENT

Tyco Electronics France SAS 517, Avenue de la Boisse, 73 Chambery	
NAME TITRE	PORTE CLIP 2 VOIES 8mm A VS 2 W 8mm POSITIVE LOCK RECEPTACLE HOUSING WITH SECONDARY LOCK
SIZE FORMAT	A3
CAGE CODE	00779
DRAWING NO No PLAN	1544458
RESTRICTED TO RESERVE A	-
SCALE ECHELLE	1:1
SHEET FEUILLE	1
OF DE	1
REV	D