

A-870
亜鉛合金製

押ボタン式シングルハンドル

PUSH-BUTTON TYPE SINGLE HANDLES



A-870-P

PAT.PEND.

特徴 Feature

- 鍵前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
- A-871(大型扉用)と合せてデザインの統一が図れます。
- The lock device has a dust proof shutter and the key is reversible.
- The exterior matches A-871.

仕様

- 材質: 亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: クロムめっき(MZCr)
- 付属品: キー2本
- 用途: 特装車・バス・振動機器・リフトドア
- 納期: 標準在庫品
- 備考: 各種施錠装置と組合せてご使用ください。
S(先端ねじ穴)タイプとP(先端球形)タイプがあります。
- 永くご使用頂くために定期的に滑動部に高性能潤滑剤C-985(1367ページ)を塗布してください。



Specifications

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Accessories: Two keys

Specific use

Remarks

- Specially equipped vehicles, buses, oscillation devices, lift doors.
- Use is allowed in combination with various lock devices.
- Two types, S (includes a screw hole at the end) and P (the end is spherical) are available.
- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1367) to the sliding parts.



[A-870-P]
[A-870-S]

商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	CAD 2D/3D	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
				数量 Quantity	単価 Price	
A-870-P	●	●	400	01170	¥3,200	5個～ ¥3,072
A-870-S	●	●	400	01326	¥3,200	5個～ ¥3,072

●: RoHS指令対応品


※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS指令に対応可能です。



AC-1025-PR

押ボタン操作を軽くするプッシュローラーもあります。
The push roller which reduces the push button operating burden is also available.
A-870-S, A-871-Sと合せてご使用ください。
Recommend to use A-870-S or A-871-S together.



M6ナットで固定してください。
(別売)
Fasten using an M6 nut.
(Optional)

商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	CAD 2D/3D	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
				数量 Quantity	単価 Price	
AC-1025-PR	●	●	3.8	02082	¥210	40個～ ¥202

●: RoHS指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS指令に対応可能です。



A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型押ボタン
ハンドル

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ