



### Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche mit Metallgeflecht

- **SCSB-FM starres Außengewinde**

Starres Außengewinde, Messing vernickelt.

#### Hauptmerkmale

- Zweiteilige Verschraubung mit Außengewinde
- Kann mit einer Gegenmutter befestigt werden

Technische Daten					
Art.-Nr.	Typ	Nennmaß	Gewindemaß (metrisch)	Gewindemaß (PG)	Inhalt
166-34600	<b>SCSB12-FM-M16</b>	12	M16	–	10
166-34607	<b>SCSB12-FM-PG9</b>	12	–	PG9	10
166-34601	<b>SCSB16-FM-M16</b>	16	M16	–	10
166-34602	<b>SCSB16-FM-M20</b>	16	M20	–	10
166-34608	<b>SCSB16-FM-PG11</b>	16	–	PG11	10
166-34603	<b>SCSB20-FM-M20</b>	20	M20	–	10
166-34609	<b>SCSB20-FM-PG16</b>	20	–	PG16	10
166-34604	<b>SCSB25-FM-M25</b>	25	M25	–	10
166-34610	<b>SCSB25-FM-PG21</b>	25	–	PG21	10
166-34605	<b>SCSB32-FM-M32</b>	32	M32	–	2
166-34611	<b>SCSB32-FM-PG29</b>	32	–	PG29	2
166-34606	<b>SCSB40-FM-M40</b>	40	M40	–	1
166-34612	<b>SCSB40-FM-PG36</b>	40	–	PG36	1

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



HelaGuard SCSB-FM mit starrem Außengewinde.

Materialdaten	
Material	<b>Messing vernickelt (NPB)</b>
Farbe	<b>Metall (ML)</b>
Betriebstemperatur	<b>-100 °C bis +300 °C</b>



- **SCSB-SM drehendes Außengewinde**

Drehendes Außengewinde, Messing vernickelt.

#### Hauptmerkmale

- Zweiteilige Verschraubung
- Mit drehendem Außengewinde am Hauptteil
- Kann mit einer Gegenmutter befestigt werden

Technische Daten					
Art.-Nr.	Typ	Nennmaß	Gewindemaß (metrisch)	Gewindemaß (PG)	Inhalt
166-34700	<b>SCSB12-SM-M16</b>	12	M16	–	10
166-34707	<b>SCSB12-SM-PG9</b>	12	–	PG9	10
166-34701	<b>SCSB16-SM-M16</b>	16	M16	–	10
166-34702	<b>SCSB16-SM-M20</b>	16	M20	–	10
166-34708	<b>SCSB16-SM-PG11</b>	16	–	PG11	10
166-34703	<b>SCSB20-SM-M20</b>	20	M20	–	10
166-34709	<b>SCSB20-SM-PG16</b>	20	–	PG16	10
166-34704	<b>SCSB25-SM-M25</b>	25	M25	–	10
166-34710	<b>SCSB25-SM-PG21</b>	25	–	PG21	10
166-34705	<b>SCSB32-SM-M32</b>	32	M32	–	2
166-34711	<b>SCSB32-SM-PG29</b>	32	–	PG29	2
166-34706	<b>SCSB40-SM-M40</b>	40	M40	–	1
166-34712	<b>SCSB40-SM-PG36</b>	40	–	PG36	1

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



HelaGuard SCSB-SM mit drehendem Außengewinde.