






Verpackung:

Blistergurt: AGK-3552
Stk/Gurt : 590
Stk/m : 83,3
Vorlauf : 0,3 m
Nachlauf : 0,4 m
Gurtlaenge : ca. 7,9 m
Spulenø : 330 mm

Packaging:

Tape and reel: AGK-3552
parts/reel : 590
parts/m : 83,3
forward run : 0,3 m
after running: 0,4 m
length : appr. 7,9 m
reeldiameter : 330 mm

- 1) Steckkraft / Engagement force max. 9 N
- 2) Abzugskraft / Separation force min. 2.2 N

Steckbereich nach:
Interface dimension acc. to:
MIL-STD-348A
"smooth bore"

Einzelteil / Part	Werkstoff / Material	Oberflaeche / Surface
Gehaeuse / Housing	brass	min. Au 0,8µm nicht magnetisch non magnetic
Innenleiter / Centre Contact	brass	min. Au 0,8µm nicht magnetisch non magnetic
Isolierteil / Insulator	PEEK / LCP	

IMS CONNECTOR SYSTEMS					general tolerance ISO 2768 mH	scale: 10:1	RPT 408 1009 Uen PB1
					date	name	Assembly instruction: Stripping dimension:
					generate	09.05.01	Mayer
308/02	f	Schutzk.+Blisterg.	24.04.02	Mayer	checked		Anbaustecker
053/02	e	RPT408 1009 Uen PB1	30.01.02	Mayer	Norm		Mount. plug
Entwurf	d	Winkel hinzu	05.11.01	Mayer	35541		
Entwurf	c	1,3±,04->1,14±,26	10.10.01	Mayer			
Entwurf	b	UEBERARBEITUNG	04.10.01	Mayer			
Entwurf	a	UEBERARBEITUNG	08.06.01	Mayer			
nr.	rev.	alteration	date	name			

3237.SMP.1010.001

Rev.
f