



Class II power supply for DIN - rail mounting. Ref:

TBD2 / 012.24 / P

12 VA



Norme di riferimento
Standards
Normen
Normes **EN61558**

Tensione d'ingresso
Input voltage
Eingangsspannung
Tension d'entrée **230 Vac**

Frequenza
Frequency
Frequenz
Fréquence **50 - 60 Hz**

Tensione d'uscita
Output voltage
Ausgangsspannung
Tension de sortie **24 Vac**

Corrente nominale d'uscita
Output current
Nominaler Ausgangsstrom
Courant nominal de sortie **0,5 A**

Tensione a vuoto
No-load voltage
Leerlaufspannung
Tension à vide **27,40 Vac**

Rigidità dielettrica Pri/Sec
Dielectric strength
Dielektrischer Widerstand
Rigidité diélectrique Pri/Sec **3'750 Vac / 1 min.**

Protezione Sovraccarico / corto circuito
Protection Overload / short circuit
Schutz Überlast / Kurzschluss
Protection Surcharge / court-circuit

Tipo protezione
Protection type
Schutzart
Type de protection **P T C**

Temperatura d'utilizzo
Temperature range
Betriebstemperatur
Température d'utilisation **- 20 °C / + 50 °C**

Umidità relativa
Relative humidity
Relative Feuchtigkeit
Humidité relative **5 % / 90 %**

MTBF **250'000h**


1. Scatola 3 moduli in plastica ABS termoresistente.
Housing 3 module in heat resisting ABS plastic.
3M Gehäuse aus hitzebeständigem ABS-Plastik.
Boîtier 3 modules en plastique ABS thermorésistant.

2. Etichetta
Label
Typenschild
Etiquette

3. Morsetto primario
Input clamp
Eingangsklemme
Bornier primaire
4. Base per aggancio su binario DIN
Guide for DIN-rail mounting
Führung für Hutschiene
Embase pour fixation sur rail-IN

5. Inserto per fissaggio su binario DIN
Clip for DIN-rail mounting
Klemmriegel zur Hutschienenmontage
Ressort pour fixation sur rail-DIN

6. Morsetto secondario
Output clamp
Ausgangsklemme
Bornier secondaire



EHS Schaffhausen AG

Postfach 367
CH-8201 Schaffhausen

Telefon **+41 52 674 50 00**
Fax **+41 52 674 50 05**
E-Mail **info@ehs.ch**
Internet **www.ehs.ch**